

Nome del prodotto	Elettrodi EEG placcati AgCl Elettrodi EEG secchi OpenBCI Elettrodi metallici a pettine EEG dalla fabbrica del Guangdong con certificazione ISO e certificazione medica
applicazione	Macchina di stimolazione, strumento di terapia fisica
Luogo d'origine	Guangdong Cina
Unità di vendita:	Articolo singolo
Materiale conduttore	Rame placcato AgCl
Pacchetto	Confezionato singolarmente

Applicazione:

- **Ricerca sulle neuroscienze:** Nel campo della ricerca sulle neuroscienze, utilizzato per l'acquisizione del segnale EEG per assistere i ricercatori nell'analisi e nel monitoraggio dell'attività cerebrale.
- **Diagnosi medica:** Nella diagnosi medica, aiuta i medici nel monitoraggio dell'EEG e nella diagnosi di malattie come l'epilessia e i disturbi del sonno.
- **Riabilitazione:** Negli istituti di riabilitazione, può servire come strumento per monitorare il recupero delle funzioni cerebrali durante la riabilitazione.

Caratteristiche principali:

- **Materiale e processo dell'elettrodo:** Utilizza il processo di placcatura AgCl, garantendo un'eccellente conduttività elettrica e stabilità degli elettrodi.
- **Progettazione degli elettrodi:** Design dell'elettrodo metallico di tipo pettine per un facile fissaggio al cuoio capelluto, fornendo un'acquisizione affidabile del segnale EEG.
- **Convenienza:** Elettrodi a secco progettati specificatamente per il sistema OpenBCI, che eliminano la necessità di gel conduttivo e offrono un utilizzo conveniente.
- **Qualità di fabbrica:** Prodotto in una fabbrica del Guangdong con rigorosi standard di produzione e controllo di qualità.
- **Certificazioni:** Possiede ISO9001 ISO13485 e certificazioni mediche, garantendo che il prodotto soddisfa gli standard internazionali di qualità e sicurezza medica.







Certificazione e conformità:

Questo cavo soddisfa severi standard per garantire i massimi livelli di qualità e sicurezza in campo medico:

- **ISO 13485:** La certificazione garantisce la conformità agli standard internazionali per i sistemi di gestione della qualità dei dispositivi medici.
- **ISO 9001:** Garantire che i prodotti siano fabbricati secondo un valido sistema di gestione della qualità.
- **Approvato dalla FDA:** Il prodotto è registrato presso la Food and Drug Administration statunitense e soddisfa i suoi standard sui dispositivi medici.
- **Certificazione CE MDR:** Conforme al regolamento UE sui dispositivi medici (MDR) per garantire sicurezza ed efficacia per uso medico.

Informazioni aziendali. Panoramica



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10years of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO 13485

FCC

CE

ROHS



UKCA

EPR

EPR

ISO 9001

Domande frequenti

Q1: Posso iniziare un ordine di campione prima di ordinarne altri?

R: Naturalmente, Heymed fornirà campioni gratuiti se disponibili in magazzino, i campioni personalizzati richiedono costi di installazione. Grazie per averci chiesto campioni per verificare la nostra qualità.

Q2: Quali metodi di pagamento accettate?

A: PayPal, T/T, bonifico bancario, Western Union e L/C

Q3: Come si comporta la tua fabbrica in termini di controllo di qualità?

Risposta: La qualità è la priorità. Il dipartimento di controllo qualità con esperti professionali di garanzia della qualità attribuisce grande importanza al controllo di qualità dall'inizio alla fine. La nostra fabbrica ha ottenuto la certificazione Rohs, SGS, CE FCC, ISO9001:2008. ECC

Q4: Fabbrica? SÌ! Posso personalizzare gli articoli che mi piacciono, ad esempio stampare il nostro logo o modificare il design?

R: Sì, siamo una fabbrica con più di 100 dipendenti. Forniamo servizi OEM/ODM. Vi preghiamo di contattarci o il nostro rappresentante di vendita per i dettagli.

Q5: Tempi di consegna e garanzia? Quale servizio di spedizione utilizzerai per spedire il mio prodotto?

R: I nostri tempi di consegna sono di circa 2-4 settimane e possiamo fornire 12 mesi di garanzia dalla consegna. Usiamo DHL, Fedex, UPS, TNT, EMS come clienti.

Q6: Dove si trova la vostra fabbrica? Come posso visitarlo?

Risposta: certo. Siamo molto felici di darvi il benvenuto a Dongguan e mostrarvi il nostro posto di lavoro. La nostra fabbrica si trova nel terzo. Edificio A, n. 8, Kangyang 1st Street, villaggio di Shebei, città di Huangjiang, città di Dongguan, provincia del Guangdong, Cina