

|                          |                                                                                                                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto            | Tappo audio da 3,5 mm personalizzato da 90 gradi a 3 cavi per perno elettrodo da 2,0 mm per unità TENS/EMS   Produttore ISO13485 Dongguan |
| applicazione             | Macchina di stimolazione, strumento di terapia fisica                                                                                     |
| lunghezza                | 10 cm, 20 cm, 50 cm, 100 cm o personalizzato                                                                                              |
| colore                   | Nero, grigio, bianco, nero e personalizzato                                                                                               |
| Materiale del conduttore | Rame in scatola                                                                                                                           |
| Pacchetto                | Confezionato singolarmente                                                                                                                |

La spina audio maschile da 3,5 mm presenta un design ad angolo retto per ridurre la tensione durante l'uso. Si collega perfettamente a dispositivi come unità TENS o stimolatori EMS. Dall'altra estremità, i tre cavi del perno di elettrodi da 2,0 mm sono compatibili con i pad di elettrodi standard utilizzati nei trattamenti terapeutici.

Prodotto a Dongguan, in Cina, questo cavo è prodotto in una struttura certificata ISO9001 e ISO13485, garantendo la qualità e la coerenza di livello medico. Adatto alle partnership OEM/ODM globali, offriamo marchi personalizzati, lunghezze dei cavi e soluzioni di imballaggio.

Sia che tu sia un distributore, fornitore di dispositivi sanitari o fabbrica di attrezzature mediche, questo cavo offre prestazioni affidabili per i sistemi di elettroterapia. Per le applicazioni che richiedono una configurazione a doppio piombo, considera il nostro [Predario da 3,5 mm a doppio cavo del cavo del cavo di collegamento elettrodo a pin da 2,0 mm](#), che offre costruzioni e compatibilità simili di alta qualità. Inoltre, il nostro [Jack audio ad angolo retto a 90 gradi a 3,5 mm Cavo a scatto elettrodo per dispositivo EMS](#) Fornisce una soluzione di connessione alternativa per i dispositivi EMS, con un design ad angolo retto per facilità d'uso.



.



### Certificazione e conformità:

Questo cavo soddisfa gli standard rigorosi per garantire i livelli di altissima qualità e di sicurezza nel campo medico:

- **ISO 13485:** La certificazione garantisce la conformità agli standard internazionali per i sistemi di gestione della qualità dei dispositivi medici.
- **ISO 9001:** Assicurarsi che i prodotti siano fabbricati in un sistema di gestione della qualità del suono.
- **FDA approvato:** Il prodotto è registrato presso la Food and Drug Administration degli Stati Uniti e soddisfa i suoi standard di dispositivi medici.
- **Certificazione CE MDR:** È conforme al regolamento sui dispositivi medici dell'UE (MDR) per garantire sicurezza e efficacia per uso medico.

### Informazioni sulla società. Panoramica



## About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer  
of Customized Cables.



2000 M<sup>2</sup>  
Factory space with 10 years  
of production experience



100+  
Employees



OEM/ODM  
Support cable customized



TOP 500  
Bands approved  
manufacturer



## Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables,  
medical cables and chargers with good quality and best price.



## FAQ

### **Q1: posso iniziare un ordine di esempio prima di ordinare di più?**

A: Naturalmente, HeyMed fornirà campioni gratuiti se li abbiamo in magazzino, i campioni personalizzati richiedono commissioni di installazione. Grazie per averci chiesto ai campioni di controllare la nostra qualità.

### **Q2: quali metodi di pagamento accetti?**

A: PayPal, T/T, Bank Builling, Western Union e L/C

### **D3: Come fa la tua fabbrica in termini di controllo di qualità?**

Risposta: la qualità è prioritaria. Il dipartimento QC con esperti di garanzia di qualità professionale attribuisce grande importanza al controllo di qualità dall'inizio alla fine. La nostra fabbrica ha ottenuto la certificazione ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008. Ecc

### **Q4: fabbrica? SÌ! Posso personalizzare gli articoli che mi piacciono, come stampare il nostro logo o modificare il design?**

A: Sì, siamo una fabbrica con più di 100 dipendenti. Forniamo servizi OEM/ODM. Si prega di contattare noi o il nostro rappresentante di vendita per i dettagli.

### **D5: Tempo di consegna e garanzia? Quale servizio di spedizione utilizzerai per spedire il mio prodotto?**

A: I nostri tempi di consegna sono di circa 2-4 settimane e possiamo fornire una garanzia di 12 mesi dalla consegna. Usiamo DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS come clienti.

### **Q6: Dove si trova la tua fabbrica? Come posso visitare lì?**

Risposta: ovviamente. Siamo molto felici di darvi il benvenuto a Dongguan e mostrarvi il nostro posto di lavoro. La nostra fabbrica si trova nel terzo. Building A, n. 8, Kangyang 1st Street, Shebei Village, Huangjiang Town, Dongguan City, Provincia del Guangdong, Cina