

Nome prodotto	Plug -22,35 mm di sicurezza DC da 2,0 mm personalizzato con cavo del perno elettrodo SR con 5 cavi Produttore di filo di piombo
applicazione	Macchina di stimolazione, strumento di terapia fisica
lunghezza	10 cm, 20 cm, 50 cm, 100 cm o personalizzato
colore	Nero, grigio, bianco, nero e personalizzato
Materiale del conduttore	Rame in scatola
pacchetto	Confezionato separatamente

Prodotto da un fornitore e fabbrica di fili di piombo medico ISO13485 professionisti a Dongguan, in Cina, questo tappo maschile DC2,35 mm personalizzato per il cavo PIN SR 2.0MMelectrode con 5 cavi è progettato per sistemi di elettroterapia multi-pilota ad alta precisione.

La spina maschile di sicurezza DC2,35 mm garantisce un attacco sicuro e minimizza il rischio di disconnessione durante l'uso. Ciascuno dei cinque cavi termina in un perno di elettrodo da 2,0 mm con scarico di deformazione modellato (SR) per una maggiore durata e flessibilità. Rivestiti in materiali biocompatibili come PVC, TPU o silicone, il cavo è adatto per applicazioni di contatto con i pazienti e offre una qualità del segnale costante.

Questo prodotto è ideale per decine, EMS e dispositivi di stimolazione neuromuscolare multicanale, offrendo funzionalità espanse e una copertura dell'elettrodo più ampia. Per configurazioni a doppio piombo più semplici, dai un'occhiata al nostro [Tappo di sicurezza DC2,35 mm personalizzato a 2,0 mm Filo del perno di elettrodo](#), che è ampiamente utilizzato nelle unità di terapia personale.

Un'altra opzione comparabile è il [Connettore da 2 pin al cavo a spina banana da 2,0 mm con 2 cavi con 2 cavi](#), che fornisce progettazione ergonomica e integrità del segnale premium per gli accessori dell'elettroterapia.

Il nostro team di ingegneria e produzione di Dongguan supporta la completa personalizzazione OEM/ODM dal connettore alla lunghezza del cavo, all'imballaggio e alla marcatura privata.





Certificazione e conformità:

Il cavo soddisfa gli standard rigorosi per garantire il massimo livello di qualità e sicurezza nel campo medico:

- **ISO 13485:** La certificazione garantisce la conformità agli standard internazionali dei sistemi di gestione della qualità delle apparecchiature mediche.
- **ISO 9001:** Assicurarsi che il prodotto sia prodotto in un sistema di gestione della qualità del suono.
- **Approvazione della FDA:** Il prodotto è registrato presso la Food and Drug Administration degli Stati Uniti e soddisfa i suoi standard di dispositivi medici.
- **Certificazione CE MDR:** Conformarsi al regolamento sulle attrezzature mediche dell'UE (MDR) per garantire la sicurezza e l'efficacia degli usi medici.

Informazioni sulla società. Panoramica



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10years of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO 13485

FCC

CE

ROHS



UKCA

EPR

EPR

ISO 9001

FAQ

Q1: posso iniziare un ordine di esempio prima di ordinare di più?

A: Naturalmente, HeyMed fornirà campioni gratuiti e se abbiamo azioni, i campioni personalizzati richiederanno costi di installazione. Grazie per averci chiesto di controllare la nostra qualità per i campioni.

Q2: quali metodi di pagamento accetti?

A: PayPal, T/T, Bank Builling, Western Union e L/C

Domanda 3: come sta facendo la tua fabbrica nel controllo di qualità?

Risposta: la qualità è preferita. Il dipartimento QC con esperti di garanzia di qualità professionale attribuisce grande importanza al controllo di qualità dall'inizio alla fine. La nostra fabbrica è stata certificata da ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008. Ecc

Domanda 4: fabbrica? SÌ! Posso personalizzare i miei articoli preferiti, come stampare il mio logo o modificare il mio design?

A: Sì, siamo una fabbrica con più di 100 dipendenti. Forniamo servizi OEM/ODM. Si prega di contattare noi o il nostro rappresentante di vendita per i dettagli.

Domanda 5: Tempo di consegna e garanzia? Quali servizi di trasporto utilizzerai per spedire i miei prodotti?

A: Il nostro tempo di consegna è di circa 2-4 settimane e possiamo fornire una garanzia di consegna di 12 mesi. Usiamo DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS come clienti.

Domanda 6: dov'è la tua fabbrica? Come dovrei visitare?

Risposta: ovviamente. Siamo lieti di darvi il benvenuto a Dongguan e mostrarvi il nostro posto di lavoro. La nostra fabbrica si trova nel terzo. Un edificio A, n. 8, situato a Kangyang 1st Street, villaggio di Shebei, Dongguacheng, Provincia del Guangdong, Cina