

## Parametri del prodotto

|                        |  |
|------------------------|--|
| nome del prodotto      | Connettore RJ45 a filo conduttore a scatto femmina elettrodo da 4,0 mm |
| Connettore             | RJ45 8P8C a 4,0 mm elettrodo femmina a scatto                          |
| Lunghezza del cavo     | 30 cm o personalizzato   |
| Colore cavo            | Grigio o personalizzato  |
| Attrezzature applicate | EEG, ECG, EMG, DECINE  |
| Funzione               | Segnale di trasferimento   |
| MOQ                    | 100 PZ   |

Connettore RJ45 8P8C personalizzato a filo conduttore con bottone a pressione femmina ecg da 4,0 mm, che è il nuovo cavo dell'elettrodo di design ampiamente utilizzato per la macchina EMS TEN.

Heymed come produttore di cavi ecg eeg ekg emg medico personalizzato professionale, supportiamo i servizi OEM ODM per tutti i prodotti via cavo, come [Cavo per elettrodi di monitoraggio EEG ECG a più conduttori](#). Nel frattempo, abbiamo decenni di esperienza nella personalizzazione dei cavi e abbiamo un'esperienza di personalizzazione dei cavi sufficiente per soddisfare le diverse esigenze di personalizzazione dei nostri clienti, ad esempio [Connettore a spina UE per cavo dell'elettrodo a scatto femmina da 10 mm](#).

**Foto del prodotto:**











**Informazioni sull'azienda. Panoramica**



## About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M<sup>2</sup>  
Factory space with 10years of production experience



100+  
Employees



OEM/ODM  
Support cable customized



TOP 500  
Bands approved manufacturer



## Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO 13485

FCC

CE

ROHS



UKCA

EPR

EPR

ISO 9001

## FAQ

### **Q1: Posso iniziare un ordine campione prima di ordinarne altri?**

A: Certo, Heymed fornisce un campione gratuito se disponiamo di stock, il campione personalizzato deve essere addebitato al costo di installazione. Apprezziamo che tu ci chiedi un campione per verificare la nostra qualità.

### **Q2: quali metodi di pagamento accetti?**

A: PayPal, T/T, Bonifico Bancario, Western Union e L/C

### **Q3: Come sta andando la tua fabbrica per quanto riguarda il controllo di qualità?**

A: La qualità è la priorità. Il dipartimento di controllo qualità con uno specialista di garanzia della qualità professionale attribuisce grande importanza al controllo di qualità dall'inizio alla fine. La nostra fabbrica ha ottenuto l'autenticazione Rohs, SGS, CE FCC, ISO9001:2008. Eccetera

### **Q4: Fabbrica? SÌ! Posso personalizzare gli articoli che mi piacciono, come stampare il nostro logo o modificare il design?**

A: Sì, siamo una fabbrica con più di 100 dipendenti. Offriamo il servizio OEM/ODM. Si prega di contattare noi o il nostro rappresentante di vendita per i dettagli.

### **Q5: tempi di consegna e garanzia? Quale servizio di spedizione utilizzerai per i miei prodotti?**

A: Il nostro tempo di consegna è di circa 2-4 settimane e possiamo offrire 12 mesi di garanzia dalla consegna. Usiamo DHL, Fedex, UPS, TNT, EMS come cliente.

### **Q6: Dove si trova la tua fabbrica? Come posso visitare lì?**

R: Certo. Siamo più che felici di darti il benvenuto a Dongguan e mostrarti il nostro posto di lavoro. La nostra fabbrica si trova in 3rd. Piano, Edificio A, No.8 Kangyang 1st Street, Shebei Village, Huangjiang Town, Dongguan City, Guangdong, Cina.