

Parametri del prodotto

nome del prodotto	Cavo di comunicazione da console D-Sub DB9 femmina RS232 seriale a RJ45 8P8C
Connettore	Connettore DB9pin femmina a RJ45 femmina
Lunghezza del cavo	30 cm o personalizzato
Colore cavo	Nero o personalizzato
Attrezzature applicate	Computer, stampante, scanner, macchina POS, monitor, modem
Funzione	Trasferimento dati ad alta velocità
MOQ	100 PZ

Cavo schermato D-sub a 9 pin personalizzato con cavo adattatore di estensione LAN ethernet femmina 8P8C RJ45, potremmo combinare insieme cavo di prolunga seriale ed ethernet, supportare i servizi ODM OEM e qualsiasi cavo personalizzato, come ad esempio [Cavo di prolunga Ethernet per adattatore di rete RJ45](#).

Nel frattempo, questo cavo D-sub con bloccaggio a vite, cavo di prolunga seriale DB9 femmina a RJ45 8P8C, cavo porta seriale connettore ni-placcato RS232 9 pin per stampante, scanner. E abbiamo anche il cavo D-sub simile di [.](#)

[Foto del prodotto:](#)





[Informazioni sull'azienda. Panoramica](#)



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10 years
of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved
manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO13485

FCC

CE

RoHS



UKCA

EPR

EPR

ISO9001

FAQ

Q1: Posso iniziare un ordine campione prima di ordinarne altri?

A: Certo, Heymed fornisce un campione gratuito se disponiamo di stock, il campione personalizzato deve essere addebitato sul costo di installazione. Apprezziamo che tu ci chiedi un campione per verificare la nostra qualità.

Q2: Quali metodi di pagamento accetti?

A: PayPal, T/T, Bonifico Bancario, Western Union e L/C

Q3: Come sta andando la tua fabbrica per quanto riguarda il controllo di qualità?

A: La qualità è la priorità. Il dipartimento di controllo qualità con uno specialista di garanzia della qualità professionale attribuisce grande importanza al controllo di qualità dall'inizio alla fine. La nostra fabbrica ha ottenuto l'autenticazione Rohs, SGS, CE FCC, ISO9001:2008. Eccetera

Q4: Fabbrica? SÌ! Posso personalizzare gli articoli che mi piacciono, come stampare il nostro logo o modificare il design?

A: Sì, siamo una fabbrica con più di 100 dipendenti. Offriamo il servizio OEM/ODM. Si prega di contattare noi o il nostro rappresentante di vendita per i dettagli.

Q5: tempi di consegna e garanzia? Quale servizio di spedizione utilizzerai per i miei prodotti?

A: Il nostro tempo di consegna è di circa 2-4 settimane e possiamo offrire 12 mesi di garanzia dalla consegna. Usiamo DHL, Fedex, UPS, TNT, EMS come cliente.

Q6: Dove si trova la tua fabbrica? Come posso visitare lì?

R: Certo. Siamo più che felici di darti il benvenuto a Dongguan e mostrarti il nostro posto di lavoro. La nostra fabbrica si trova in 3rd. Piano, Edificio A, No.8 Kangyang 1st Street, Shebei Village, Huangjiang Town, Dongguan City, Guangdong, Cina.