

ParaMetri del prodotto

nome del prodotto	Connettore presa femmina DC2.35 per strumento di terapia fisica
Connettore	Presa femmina DC2.35
Dimensione scatto	2,35 mm
Colore	Bianco nero
Attrezzature applicate	Elettrodo ECG, dispositivo medico, scheda PCB
Funzione	M servizi sanitari educativi
MOQ	100 PZ

La presa femmina DC2.35 viene utilizzata per la macchina TENS EMS, come spina standard per montaggio su PCB con DC2.35mm.

Inoltre, abbiamo anche altri bottoni a pressione ecg standard, che potrebbero adattarsi alla dimensione della scheda PCB di 3,5 mm / 4,0 mm / 5,0 e con materiale nichelato, placcato in oro. Abbiamo anche altri pulsanti a scatto ecg come [elettrodo femmina a bottone automatico con 3 griffe](#) con nichelato, il rivestimento in oro è [Pulsante a scatto dell'elettrodo da 4,0 mm per montaggio su circuito stampato](#).

Quando hai bisogno di questi pulsanti a scatto per elettrodi ecg, potrebbe essere necessario anche il cavo dell'elettrodo, come il [Grabber clip al filo conduttore del pulsante a scatto ecg](#). Per maggiori dettagli sul pulsante ecg sanp che hai chiesto, non esitare a contattarci.

Foto del prodotto:





Informazioni sull'azienda. Panoramica



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10 years
of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved
manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



FAQ

Q1: Posso iniziare un ordine campione prima di ordinarne altri?

A: Certo, Heymed fornisce un campione gratuito se disponiamo di stock, il campione personalizzato deve essere addebitato sul costo di installazione. Apprezziamo che tu ci chiedi un campione per verificare la nostra qualità.

Q2: quali metodi di pagamento accetti?

A: PayPal, T/T, Bonifico Bancario, Western Union e L/C

Q3: Come sta andando la tua fabbrica per quanto riguarda il controllo di qualità?

A: La qualità è la priorità. Il dipartimento di controllo qualità con uno specialista di garanzia della qualità professionale attribuisce grande importanza al controllo di qualità dall'inizio alla fine. La nostra fabbrica ha ottenuto l'autenticazione Rohs, SGS, CE FCC, ISO9001:2008. Eccetera

Q4: Fabbrica? SÌ! Posso personalizzare gli articoli che mi piacciono, come stampare il nostro logo o modificare il design?

A: Sì, siamo una fabbrica con più di 100 dipendenti. Offriamo il servizio OEM/ODM. Si prega di contattare noi o il nostro rappresentante di vendita per i dettagli.

Q5: tempi di consegna e garanzia? Quale servizio di spedizione utilizzerai per i miei prodotti?

A: Il nostro tempo di consegna è di circa 2-4 settimane e possiamo offrire 12 mesi di garanzia dalla consegna. Usiamo DHL, Fedex, UPS, TNT, EMS come cliente.

Q6: Dove si trova la tua fabbrica? Come posso visitare lì?

R: Certo. Siamo più che felici di darti il benvenuto a Dongguan e mostrarti il nostro posto di lavoro. La nostra fabbrica si trova in 3rd. Piano, Edificio A, No.8 Kangyang 1st Street, Shebei Village, Huangjiang Town, Dongguan City, Guangdong, Cina.