

| | |
|--------------------------|--|
| Nome prodotto | Fabbrica - Direct 5p da 5p da SR a 4,0 Elettrodo femmina Snap 4 Cavo ECG Cavo ECG Alta qualità per apparecchiature di fisioterapia |
| applicazione | Macchina di stimolazione, strumento di terapia fisica |
| lunghezza | 10 cm, 20 cm, 50 cm, 100 cm o personalizzato |
| colore | Nero, grigio, bianco, nero e personalizzato |
| Materiale del conduttore | Rame in scatola |
| Pacchetto | Confezionato singolarmente |

Applicazione:

- **Dipartimenti di riabilitazione dell'ospedale:** Nei trattamenti di riabilitazione ospedaliera, vengono comunemente usati dispositivi come gli stimolatori neuromuscolari e i dispositivi di elettroterapia. Questo prodotto presenta connessioni stabili e trasmissioni affidabili, consentendo un funzionamento preciso dei dispositivi, fornendo un forte supporto per i piani di trattamento dei medici e aiutando i pazienti a recuperare in modo efficiente.
- **Centri di riabilitazione professionale:** I centri di riabilitazione professionale hanno pazienti con esigenze diverse e devono utilizzare contemporaneamente più dispositivi di fisioterapia. La configurazione multi -elettrodo del prodotto può collegare più pad di elettrodi contemporaneamente, incontrando piani di fisioterapia complessi e migliorando l'efficienza e la qualità del servizio.
- **Istituzioni di bellezza e salute:** Nel campo della bellezza e della salute, dispositivi come i dispositivi di terapia termica funzionano migliorando le condizioni della pelle e promuovendo la circolazione sanguigna. I materiali di alta qualità del prodotto garantiscono un uso sicuro, prevenire perdite di corrente e fornire una soluzione di connessione affidabile per le istituzioni.
- **Utenti domestiche:** Gli utenti delle famiglie utilizzano dispositivi di fisioterapia per l'assistenza sanitaria, come alleviare l'affaticamento muscolare. La progettazione durevole dell'interfaccia del prodotto può adattarsi a frequenti operazioni a spina e - scollegare, rendendo comodo da utilizzare in qualsiasi momento e salvaguardare la salute dei familiari.

Caratteristiche principali:

- **Soluzione di connessione stabile e durevole:** IL **5pin DIN di alta qualità** L'interfaccia è formata integralmente da materiali ad alta resistenza, con resistenza all'impatto e resistenza all'usura. Può mantenere l'integrità dell'interfaccia anche sotto frequenti operazioni e collisioni di scollegamento e - collimenti, garantendo una connessione stabile con apparecchiature di fisioterapia.
- **Configurazione dell'elettrodo flessibile e adattivo:** Il prodotto è dotato di 4 dimensioni precise **4.0 Snap dell'elettrodo femminile**, che sono ben adattati a cuscinetti elettrodi comuni. Può collegare contemporaneamente più cuscinetti per elettrodi per soddisfare i requisiti di quantità di elettrodi di fisioterapia completa o locale.
- **Materiale isolante di alta qualità:** I materiali isolanti di alta qualità vengono utilizzati per avvolgere i conduttori. Questi materiali hanno eccellenti proprietà isolanti, prevenendo efficacemente le perdite di corrente e garantendo un uso sicuro. Inoltre, hanno forti capacità anti -invecchiamento, che possono prolungare la durata del cavo.
- **Eccellente flessibilità del cavo:** La guaina esterna del cavo è realizzata con materiali morbidi, che offre un'eccellente flessibilità. Se abbinato a vari dispositivi di fisioterapia come **piastre di elettrodi negativi**, il cavo può essere piegato a piacimento, facilitando gli utenti a funzionare in modo flessibile in qualsiasi momento e ovunque.









Certificazione e conformità:

Questo cavo soddisfa gli standard rigorosi per garantire i livelli di altissima qualità e di sicurezza nel campo medico:

- **ISO 13485:** La certificazione garantisce la conformità agli standard internazionali per i sistemi di gestione della qualità dei dispositivi medici.
- **ISO 9001:** Assicurarsi che i prodotti siano fabbricati in un sistema di gestione della qualità del suono.
- **FDA approvato:** Il prodotto è registrato presso la Food and Drug Administration degli Stati Uniti e soddisfa i suoi standard di dispositivi medici.
- **Certificazione CE MDR:** È conforme al regolamento sui dispositivi medici dell'UE (MDR) per garantire sicurezza e efficacia per uso medico.

Informazioni sulla società. Panoramica



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10years of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO 13485

FCC

CE

ROHS



UKCA

EPR

EPR

ISO 9001

FAQ

Q1: posso iniziare un ordine di esempio prima di ordinare di più?

A: Naturalmente, HeyMed fornirà campioni gratuiti se li abbiamo in magazzino, i campioni personalizzati richiedono commissioni di installazione. Grazie per averci chiesto ai campioni di controllare la nostra qualità.

Q2: quali metodi di pagamento accetti?

A: PayPal, T/T, Bank Builling, Western Union e L/C

D3: Come fa la tua fabbrica in termini di controllo di qualità?

Risposta: la qualità è prioritaria. Il dipartimento QC con esperti di garanzia di qualità professionale attribuisce grande importanza al controllo di qualità dall'inizio alla fine. La nostra fabbrica ha ottenuto la certificazione ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008. Ecc

Q4: fabbrica? SÌ! Posso personalizzare gli articoli che mi piacciono, come stampare il nostro logo o modificare il design?

A: Sì, siamo una fabbrica con più di 100 dipendenti. Forniamo servizi OEM/ODM. Si prega di contattare noi o il nostro rappresentante di vendita per i dettagli.

D5: Tempo di consegna e garanzia? Quale servizio di spedizione utilizzerai per spedire il mio prodotto?

A: I nostri tempi di consegna sono di circa 2-4 settimane e possiamo fornire una garanzia di 12 mesi dalla consegna. Usiamo DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS come clienti.

Q6: Dove si trova la tua fabbrica? Come posso visitare lì?

Risposta: ovviamente. Siamo molto felici di darvi il benvenuto a Dongguan e mostrarti il nostro posto di lavoro. La nostra fabbrica si trova nel terzo. Building A, n. 8, Kangyang 1st Street, Shebei Village, Huangjiang Town, Dongguan City, Provincia del Guangdong, Cina