

Nome prodotto	Factory Diretto di alta qualità DB25 Maschio assemblato Maschio a 4,0 mm Elettrodo Female Snap 20 Cavi splitter di cavo piombo per apparecchiature di fisioterapia in Cina
applicazione	Macchina di stimolazione, strumento di terapia fisica
lunghezza	10 cm, 20 cm, 50 cm, 100 cm o personalizzato
colore	Nero, grigio, bianco, nero e personalizzato
Materiale del conduttore	Rame in scatola
Pacchetto	Confezionato singolarmente

Applicazione:

- **Dipartimenti di riabilitazione dell'ospedale:** È utilizzato in varie attrezzature per il trattamento di riabilitazione per aiutare i pazienti nella stimolazione muscolare, il ripristino delle funzioni nervose e altri trattamenti.
- **Centri di fisioterapia professionale:** Fornire comode soluzioni di connessione per attrezzature per i fisioterapisti e supportare una varietà di progetti di fisioterapia, come terapia dell'elettro -agopuntura, terapia tuina elettro -assistita, ecc.
- **Assistenza domiciliare:** Facilitare gli utenti della casa a eseguire da soli una semplice fisioterapia e assistenza sanitaria, come alleviare il dolore muscolare e promuovere la circolazione sanguigna.
- **Istituti di ricerca:** Come filo di collegamento per apparecchiature sperimentali, viene utilizzato per la raccolta e l'analisi dei segnali bio -elettrici nella ricerca medica.

Caratteristiche principali:

- **Ottima prestazione di connessione:** **Il connettore maschile assemblato DB25** è robusto e resistente, con una lunga spina - e - scollegare la durata della vita. Garantisce collegamenti elettrici stabili e riduce efficacemente le interruzioni della trasmissione del segnale.
- **Adattamento preciso degli elettrodi:** IL **4.0 Elettrodo Snap femmina** Ha dimensioni precise, si adattano strettamente all'elettrodo, ha una bassa resistenza al contatto e può trasmettere in modo efficiente segnali elettrici deboli per garantire l'effetto di fisioterapia.
- **Progettazione multipla flessibile: porta:** Il design unico da 1 - a - 20 consente una connessione simultanea di più elettrodi, soddisfacendo le esigenze di fisioterapia di diverse parti del corpo e migliorando notevolmente l'efficienza del trattamento.
- **Realizzato in materiali di alta qualità:** Vengono utilizzati materiali e conduttori isolanti di alta qualità, con forti capacità anti -interferenza, usura - resistenza, corrosione - resistenza e adattabilità ad ambienti di utilizzo complessi.











Certificazione e conformità:

Questo cavo soddisfa gli standard rigorosi per garantire i livelli di altissima qualità e di sicurezza nel campo medico:

- **ISO 13485:** La certificazione garantisce la conformità agli standard internazionali per i sistemi di gestione della qualità dei dispositivi medici.
- **ISO 9001:** Assicurarsi che i prodotti siano fabbricati in un sistema di gestione della qualità del suono.
- **FDA approvato:** Il prodotto è registrato presso la Food and Drug Administration degli Stati Uniti e soddisfa i suoi standard di dispositivi medici.
- **Certificazione CE MDR:** È conforme al regolamento sui dispositivi medici dell'UE (MDR) per garantire sicurezza e efficacia per uso medico.

Informazioni sulla società. Panoramica



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer
of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10 years
of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved
manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables,
medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO13485

FCC

CE

RoHS



UKCA

EPR

EPR

ISO9001

FAQ

Q1: posso iniziare un ordine di esempio prima di ordinare di più?

A: Naturalmente, HeyMed fornirà campioni gratuiti se li abbiamo in magazzino, i campioni personalizzati richiedono commissioni di installazione. Grazie per averci chiesto ai campioni di controllare la nostra qualità.

Q2: quali metodi di pagamento accetti?

A: PayPal, T/T, Bank Builling, Western Union e L/C

D3: Come fa la tua fabbrica in termini di controllo di qualità?

Risposta: la qualità è prioritaria. Il dipartimento QC con esperti di garanzia di qualità professionale attribuisce grande importanza al controllo di qualità dall'inizio alla fine. La nostra fabbrica ha ottenuto la certificazione ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008. Ecc

Q4: fabbrica? SÌ! Posso personalizzare gli articoli che mi piacciono, come stampare il nostro logo o modificare il design?

A: Sì, siamo una fabbrica con più di 100 dipendenti. Forniamo servizi OEM/ODM. Si prega di contattare noi o il nostro rappresentante di vendita per i dettagli.

D5: Tempo di consegna e garanzia? Quale servizio di spedizione utilizzerai per spedire il mio prodotto?

A: I nostri tempi di consegna sono di circa 2-4 settimane e possiamo fornire una garanzia di 12 mesi dalla consegna. Usiamo DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS come clienti.

Q6: Dove si trova la tua fabbrica? Come posso visitare lì?

Risposta: ovviamente. Siamo molto felici di darvi il benvenuto a Dongguan e mostrarvi il nostro posto di lavoro. La nostra fabbrica si trova nel terzo. Building A, n. 8, Kangyang 1st Street, Shebei Village, Huangjiang Town, Dongguan City, Provincia del Guangdong, Cina