

Nome prodotto	ISO13485 FACTORY WHOOLESEES 3P MASCHIO MASCHIO MASCHIO A 4,0 ELETTRODE FILIZIONE FIMIOILRAPIA SNAP FILE PER MACCHINA DI TENS ELETTRODE
applicazione	Macchina di stimolazione, strumento di terapia fisica
lunghezza	10 cm, 20 cm, 50 cm, 100 cm o personalizzato
colore	Nero, grigio, bianco, nero e personalizzato
Materiale del conduttore	Rame in scatola
Pacchetto	Confezionato singolarmente

Scenari di scopo e applicazione

- **Dipartimenti di fisioterapia ospedaliera:** Ampiamente utilizzato in ambienti medici professionali per i pazienti sottoposti a riabilitazione post -chirurgia, trattando lesioni sportive o gestione delle condizioni del dolore cronico.
- **Centri di riabilitazione:** Essenziale per fornire efficaci servizi di fisioterapia ai clienti che si riprendono da colpi, lesioni del midollo spinale e altre disabilità fisiche.
- **Fisioterapia basata sulla casa:** Conveniente per i pazienti che preferiscono ricevere trattamenti di fisioterapia a casa sotto la guida di un operatore sanitario.

Caratteristiche principali:

- **Connettore maschile in metallo da 3p in metallo:** IL [Cavo connettore maschile in metallo da 3 perni](#) è altamente resistente e corrosione - resistente. La sua costruzione in metallo garantisce una connessione sicura e stabile, riducendo al minimo il rischio di perdita del segnale. I pin di precisione - ingegnerizzati sono progettati per adattarsi comodamente alle prese compatibili, fornendo una connessione elettrica affidabile.
- **4.0 Electrodo Snap femmina:** IL [4.0 Electrodo Cavo Snap femmina](#) è progettato per un facile attacco e distacco di elettrodi. Ha un solido meccanismo di bloccaggio che mantiene saldamente gli elettrodi durante il trattamento, prevenendo la disconnessione accidentale. La fibbia è realizzata in plastica di alta qualità che è sia leggera che resistente all'usura.
- **1 - a - 2 design di divisione:** L'esclusivo design di due divisioni consente la connessione simultanea di due elettrodi a una singola sorgente, aumentando l'efficienza del trattamento. [Come i connettori Redel Lemo 6pin al filo del cavo dell'elettrodo a scatto magnetico.](#) Questo design è particolarmente utile per il trattamento di aree più grandi del corpo o per l'esecuzione di trattamenti bilaterali.





Certificazione e conformità:

Questo cavo soddisfa gli standard rigorosi per garantire i livelli di altissima qualità e di sicurezza nel campo medico:

- **ISO 13485:** La certificazione garantisce la conformità agli standard internazionali per i sistemi di gestione della qualità dei dispositivi medici.
- **ISO 9001:** Assicurarsi che i prodotti siano fabbricati in un sistema di gestione della qualità del suono.
- **FDA approvato:** Il prodotto è registrato presso la Food and Drug Administration degli Stati Uniti e soddisfa i suoi standard di dispositivi medici.
- **Certificazione CE MDR:** È conforme al regolamento sui dispositivi medici dell'UE (MDR) per garantire sicurezza e efficacia per uso medico.

Informazioni sulla società. Panoramica



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10years of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO 13485

FCC

CE

ROHS



UKCA

EPR

EPR

ISO 9001

FAQ

Q1: posso iniziare un ordine di esempio prima di ordinare di più?

A: Naturalmente, HeyMed fornirà campioni gratuiti se li abbiamo in magazzino, i campioni personalizzati richiedono commissioni di installazione. Grazie per averci chiesto ai campioni di controllare la nostra qualità.

Q2: quali metodi di pagamento accetti?

A: PayPal, T/T, Bank Builling, Western Union e L/C

D3: Come fa la tua fabbrica in termini di controllo di qualità?

Risposta: la qualità è prioritaria. Il dipartimento QC con esperti di garanzia di qualità professionale attribuisce grande importanza al controllo di qualità dall'inizio alla fine. La nostra fabbrica ha ottenuto la certificazione ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008. Ecc

Q4: fabbrica? SÌ! Posso personalizzare gli articoli che mi piacciono, come stampare il nostro logo o modificare il design?

A: Sì, siamo una fabbrica con più di 100 dipendenti. Forniamo servizi OEM/ODM. Si prega di contattare noi o il nostro rappresentante di vendita per i dettagli.

D5: Tempo di consegna e garanzia? Quale servizio di spedizione utilizzerai per spedire il mio prodotto?

A: I nostri tempi di consegna sono di circa 2-4 settimane e possiamo fornire una garanzia di 12 mesi dalla consegna. Usiamo DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS come clienti.

Q6: Dove si trova la tua fabbrica? Come posso visitare lì?

Risposta: ovviamente. Siamo molto felici di darvi il benvenuto a Dongguan e mostrarti il nostro posto di lavoro. La nostra fabbrica si trova nel terzo. Building A, n. 8, Kangyang 1st Street, Shebei Village, Huangjiang Town, Dongguan City, Provincia del Guangdong, Cina