

Parametri del prodotto

nome del prodotto	Cavo Gigabit Ethernet RJ45 Cavo industriale per visione artificiale per fotocamera digitale
Connettore	RJ45 8P8C maschio a femmina, Cat 6
Lunghezza del cavo	30 cm o personalizzato
Colore cavo	Nero o personalizzato
Attrezzature applicate	Telecamera CCD, visione artificiale
Funzione	Trasmissione dei dati, Affidabilità del trasferimento
MOQ	100 PZ

Questo cavo Gigabit Ethernet per fotocamera digitale industriale con cavi video per visione artificiale con blocco di montaggio a vite, ampiamente utilizzato per il cablaggio di robot mobili, bracci robotici, macchine utensili, apparecchiature di automazione, catene di serbatoi e parti mobili ad alta velocità. Adozione di flessione e usura ad alta resistenza materiale in PVC resistente e materiale in PVC resistente al calore super flessibile, la durata della flessione può raggiungere oltre 30 milioni di volte; Impermeabile, resistente all'olio, resistente al calore (80 °C), resistente ai raggi UV, ignifugo. Conforme alla certificazione delle specifiche di sicurezza obbligatorie UL/cUL.

Inoltre, abbiamo anche un cavo di prolunga Ethernet RJ45 8P8C Cat5 Cat5e Cat6 da maschio a femmina, perfetto per estendere la connessione Ethernet per raggiungere un router o HDTV, teatro domestico e proteggere la porta di rete del computer da costanti collegamenti e scollegamenti, nonché con trasferimento di dati in upload e download ad alta velocità per applicazioni server. Inoltre, abbiamo un cavo di rete Ethernet simile come [Cavo telefonico RJ12 6P6C maschio-femmina](#) .

Foto del prodotto:





Informazioni sull'azienda. Panoramica



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10years of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO 13485

FCC

CE

ROHS



UKCA

EPR

EPR

ISO9001

FAQ

Q1: Posso iniziare un ordine campione prima di ordinarne altri?

A: Certo, Heymed fornisce un campione gratuito se disponiamo di stock, il campione personalizzato deve essere addebitato sul costo di installazione. Apprezziamo che tu ci chiedi un campione per verificare la nostra qualità.

Q2: quali metodi di pagamento accetti?

A: PayPal, T/T, Bonifico Bancario, Western Union e L/C

Q3: Come sta andando la tua fabbrica per quanto riguarda il controllo di qualità?

A: La qualità è la priorità. Il dipartimento di controllo qualità con uno specialista di garanzia della qualità professionale attribuisce grande importanza al controllo di qualità dall'inizio alla fine. La nostra fabbrica ha ottenuto l'autenticazione Rohs, SGS, CE FCC, ISO9001:2008. Eccetera

Q4: Fabbrica? SÌ! Posso personalizzare gli articoli che mi piacciono, come stampare il nostro logo o modificare il design?

A: Sì, siamo una fabbrica con più di 100 dipendenti. Offriamo il servizio OEM/ODM. Si prega di contattare noi o il nostro rappresentante di vendita per i dettagli.

Q5: tempi di consegna e garanzia? Quale servizio di spedizione utilizzerai per i miei prodotti?

A: Il nostro tempo di consegna è di circa 2-4 settimane e possiamo offrire 12 mesi di garanzia dalla consegna. Usiamo DHL, Fedex, UPS, TNT, EMS come cliente.

Q6: Dove si trova la tua fabbrica? Come posso visitare lì?

R: Certo. Siamo più che felici di darti il benvenuto a Dongguan e mostrarti il nostro posto di lavoro. La nostra fabbrica si trova in 3rd. Piano, Edificio A, No.8 Kangyang 1st Street, Shebei Village, Huangjiang Town, Dongguan City, Guangdong, Cina.