

## Parametri del prodotto

nome del prodotto	Cavo di prolunga da incasso per montaggio su auto HDMI maschio-femmina con montaggio a pannello impermeabile
Connettore	Standard HDMI maschio a femmina
Lunghezza del cavo	30 cm o personalizzato
Colore cavo	Nero o personalizzato
Attrezzature applicate	Montaggio a filo del cruscotto per motociclette per camion e barche
Funzione	Trasferimento dati ad alta velocità, sincronizzazione, ricarica rapida PD
MOQ	100 PZ

Questo [HDMI maschio a femmina](#) Il cavo di prolunga da incasso per montaggio su pannello impermeabile per montaggio su auto funziona con veicoli con ingresso HDMI per estensione/montaggio, consente il trasferimento di video dalla porta HDMI, è appositamente progettato per l'uso in auto, barca, bici o rimorchio ed è compatibile con qualsiasi autoradio Barca o Bici dotata di ingresso HDMI.

Abbiamo anche altri cavi HDMI che sono ampiamente utilizzati per laptop, PS4, HDTV, monitor, proiettori, estensori di porte HDMI, come [cavo di prolunga HDMI maschio-femmina](#) con trasmissione ad alta velocità e compatibile per PS5, PS4, TV stick, lettore.

### Foto del prodotto:









**Informazioni sull'azienda. Panoramica**



## About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M<sup>2</sup>  
Factory space with 10years of production experience



100+  
Employees



OEM/ODM  
Support cable customized



TOP 500  
Bands approved manufacturer



## Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO 13485

FCC

CE

ROHS



UKCA

EPR

EPR

ISO 9001

# FAQ

## **Q1: Posso iniziare un ordine campione prima di ordinarne altri?**

A: Certo, Heymed fornisce un campione gratuito se disponiamo di stock, il campione personalizzato deve essere addebitato sul costo di installazione. Apprezziamo che tu ci chiedi un campione per verificare la nostra qualità.

## **Q2: quali metodi di pagamento accetti?**

A: PayPal, T/T, Bonifico Bancario, Western Union e L/C

## **Q3: Come sta andando la tua fabbrica per quanto riguarda il controllo di qualità?**

A: La qualità è la priorità. Il dipartimento di controllo qualità con uno specialista di garanzia della qualità professionale attribuisce grande importanza al controllo di qualità dall'inizio alla fine. La nostra fabbrica ha ottenuto l'autenticazione Rohs, SGS, CE FCC, ISO9001:2008. Eccetera

## **Q4: Fabbrica? SÌ! Posso personalizzare gli articoli che mi piacciono, come stampare il nostro logo o modificare il design?**

A: Sì, siamo una fabbrica con più di 100 dipendenti. Offriamo il servizio OEM/ODM. Si prega di contattare noi o il nostro rappresentante di vendita per i dettagli.

## **Q5: tempi di consegna e garanzia? Quale servizio di spedizione utilizzerai per i miei prodotti?**

A: Il nostro tempo di consegna è di circa 2-4 settimane e possiamo offrire 12 mesi di garanzia dalla consegna. Usiamo DHL, Fedex, UPS, TNT, EMS come cliente.

## **Q6: Dove si trova la tua fabbrica? Come posso visitare lì?**

R: Certo. Siamo più che felici di darti il benvenuto a Dongguan e mostrarti il nostro posto di lavoro. La nostra fabbrica si trova in 3rd. Piano, Edificio A, No.8 Kangyang 1st Street, Shebei Village, Huangjiang Town, Dongguan City, Guangdong, Cina.