

Parametri del prodotto

nome del prodotto	Connettori JST XH 2,54 mm 3 e 12 pin con cavo HDMI
Connettore	HDMI standard con XH 2.54 Molex
Lunghezza del cavo	30 cm o personalizzato
Colore cavo	Nero o personalizzato
Attrezzature applicate	Televisione, Home Theater, UAV, Laptop
Funzione	Trasferimento dati ad alta velocità, ricarica rapida PD
MOQ	100 PZ

Il cavo HDMI è ampiamente utilizzato per laptop, PS4, HDTV, monitor, proiettore, estensore porta HDMI, questo cavo di prolunga HDMI per cavo Molex JST XH2.54mm, che ha una trasmissione ad alta velocità e compatibile per PS5, PS4, TV stick, lettore.

La nostra fabbrica si aspetta di produrre questo tipo di cavo HDMI, potrebbe anche fornire altri cavi HDMI, come ad esempio [Cavo da USB C a micro HDMI](#). Inoltre, supportiamo la personalizzazione di tutti i tipi di cavo di ricarica USB, con il nostro forte team di ricerca e sviluppo, sia che si tratti di personalizzazione della funzione o dell'aspetto, siamo in grado di fornire molti tipi di cavo con bloccaggio a vite, come [.](#)

[Foto del prodotto:](#)





[Informazioni sull'azienda. Panoramica](#)



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer
of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10 years
of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved
manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables,
medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO13485

FCC

CE

ROHS



UKCA

EPR

EPR

ISO9001

FAQ

Q1: Posso iniziare un ordine campione prima di ordinarne altri?

A: Certo, Heymed fornisce un campione gratuito se disponiamo di stock, il campione personalizzato deve essere addebitato sul costo di installazione. Apprezziamo che tu ci chiedi un campione per verificare la nostra qualità.

Q2: quali metodi di pagamento accetti?

A: PayPal, T/T, Bonifico Bancario, Western Union e L/C

Q3: Come sta andando la tua fabbrica per quanto riguarda il controllo di qualità?

A: La qualità è la priorità. Il dipartimento di controllo qualità con uno specialista di garanzia della qualità professionale attribuisce grande importanza al controllo di qualità dall'inizio alla fine. La nostra fabbrica ha ottenuto l'autenticazione Rohs, SGS, CE FCC, ISO9001:2008. Eccetera

Q4: Fabbrica? SÌ! Posso personalizzare gli articoli che mi piacciono, come stampare il nostro logo o modificare il design?

A: Sì, siamo una fabbrica con più di 100 dipendenti. Offriamo il servizio OEM/ODM. Si prega di contattare noi o il nostro rappresentante di vendita per i dettagli.

Q5: tempi di consegna e garanzia? Quale servizio di spedizione utilizzerai per i miei prodotti?

A: Il nostro tempo di consegna è di circa 2-4 settimane e possiamo offrire 12 mesi di garanzia dalla consegna. Usiamo DHL, Fedex, UPS, TNT, EMS come cliente.

Q6: Dove si trova la tua fabbrica? Come posso visitare lì?

R: Certo. Siamo più che felici di darti il benvenuto a Dongguan e mostrarti il nostro posto di lavoro. La nostra fabbrica si trova in 3rd. Piano, Edificio A, No.8 Kangyang 1st Street, Shebei Village, Huangjiang Town, Dongguan City, Guangdong, Cina.