

Nome prodotto	Alta - qualità da 6pin mini DIN Auntati 2 in 1 4,0 Cavo di fisioterapia con connettore femminile medico per ospedale e casa ISO13485 Produttore del Guangdong
applicazione	Macchina di stimolazione, strumento di terapia fisica
lunghezza	10 cm, 20 cm, 50 cm, 100 cm o personalizzato
colore	Grigio, bianco, nero e personalizzato
Materiale del conduttore	Rame in scatola
Pacchetto	Confezionato singolarmente

Applicazione:

- **Grandi ospedali generali:** Nei dipartimenti di riabilitazione e fisioterapia, può essere adattato a dispositivi come gli stimolatori elettrici neuromuscolari. La funzione due - in - una funzione consente un trattamento sincrono multi -canale, accorciando il ciclo di riabilitazione e migliorando l'efficienza.
- **Centri di riabilitazione:** Quando collegato a dispositivi come istruttori di riabilitazione congiunti, il segnale stabile e il connettore femminile 4.0 assicurano il funzionamento dell'apparecchiatura e il feedback dei dati di addestramento.
- **Assistenza sanitaria a domicilio quotidiano:** Collegalo a case di dimensioni piccole - Usa dispositivi come massaggiatori a bassa frequenza. È facile da montare e operare, consentendo la fisioterapia in qualsiasi momento.
- **Riabilitazione casalinga e infermieristica:** È adatto per i dispositivi di fisioterapia per riabilitazione domestica. La lunghezza del cavo ragionevole soddisfa le esigenze di utilizzo in diverse stanze, aiutando i pazienti a continuare il trattamento e recuperare.

Caratteristiche principali:

- Progettazione dell'assemblaggio: facilita l'installazione e la manutenzione, riduce i costi di manutenzione e migliora la flessibilità dell'utilizzo.
- **4.0 Connettore femminile medico:** Funzionalità di contatto stabile e trasmissione accurata del segnale, garantendo effetti di fisioterapia stabili e affidabili.
- Materiali di alta qualità: vanta una forte durata, un'eccellente capacità anti -interferenza ed è adatto per ambienti medici complessi.
- **Tow -in - un cavo a scatto ,:** Può collegare due dispositivi contemporaneamente, aumenta l'efficienza del lavoro e soddisfa vari requisiti di trattamento.









Certificazione e conformità:

Questo cavo soddisfa gli standard rigorosi per garantire i livelli di altissima qualità e di sicurezza nel campo medico:

- **ISO 13485:** La certificazione garantisce la conformità agli standard internazionali per i sistemi di gestione della qualità dei dispositivi medici.
- **ISO 9001:** Assicurarsi che i prodotti siano fabbricati in un sistema di gestione della qualità del suono.
- **FDA approvato:** Il prodotto è registrato presso la Food and Drug Administration degli Stati Uniti e soddisfa i suoi standard di dispositivi medici.
- **Certificazione CE MDR:** È conforme al regolamento sui dispositivi medici dell'UE (MDR) per garantire sicurezza e efficacia per uso medico.

Informazioni sulla società. Panoramica



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer
of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10 years
of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved
manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables,
medical cables and chargers with good quality and best price.



FAQ

Q1: posso iniziare un ordine di esempio prima di ordinare di più?

A: Naturalmente, HeyMed fornirà campioni gratuiti se li abbiamo in magazzino, i campioni personalizzati richiedono commissioni di installazione. Grazie per averci chiesto ai campioni di controllare la nostra qualità.

Q2: quali metodi di pagamento accetti?

A: PayPal, T/T, Bank Builling, Western Union e L/C

D3: Come fa la tua fabbrica in termini di controllo di qualità?

Risposta: la qualità è prioritaria. Il dipartimento QC con esperti di garanzia di qualità professionale attribuisce grande importanza al controllo di qualità dall'inizio alla fine. La nostra fabbrica ha ottenuto la certificazione ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008. Ecc

Q4: fabbrica? SÌ! Posso personalizzare gli articoli che mi piacciono, come stampare il nostro logo o modificare il design?

A: Sì, siamo una fabbrica con più di 100 dipendenti. Forniamo servizi OEM/ODM. Si prega di contattare noi o il nostro rappresentante di vendita per i dettagli.

D5: Tempo di consegna e garanzia? Quale servizio di spedizione utilizzerai per spedire il mio prodotto?

A: I nostri tempi di consegna sono di circa 2-4 settimane e possiamo fornire una garanzia di 12 mesi dalla consegna. Usiamo DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS come clienti.

Q6: Dove si trova la tua fabbrica? Come posso visitare lì?

Risposta: ovviamente. Siamo molto felici di darvi il benvenuto a Dongguan e mostrarvi il nostro posto di lavoro. La nostra fabbrica si trova nel terzo. Building A, n. 8, Kangyang 1st Street, Shebei Village, Huangjiang Town, Dongguan City, Provincia del Guangdong, Cina