

Nome prodotto	Snap femmina da USB A a 4.0 di alta qualità con cavo di fisioterapia per interruttore per sessioni di terapia della macchina TENS
applicazione	Macchina di stimolazione, strumento di terapia fisica
lunghezza	10 cm, 20 cm, 50 cm, 100 cm o personalizzato
colore	Nero, grigio, bianco, nero e personalizzato
Materiale del conduttore	Rame in scatola
Pacchetto	Confezionato singolarmente

Scenari di scopo e applicazione

- Questo cavo di fisioterapia funge da hub di connessione. Un'estremità è collegata a una sorgente di alimentazione o dispositivo di uscita del segnale attraverso il **USB Un'interfaccia**, e l'altra estremità è collegata ai cuscinetti elettrodi usando il **4.0 Elettrodo Snap femmina**. Consente funzioni come la stimolazione elettrica, il massaggio delle impulsi e la fisioterapia termica sul corpo umano, promuovendo efficacemente la circolazione sanguigna, alleviando l'affaticamento muscolare e il dolore.
- È ampiamente utilizzato nella fisioterapia quotidiana per la salute domestica, che consente agli utenti di condurre l'auto-trattamento nel loro tempo libero. È anche adatto ai centri di fisioterapia di riabilitazione professionale e ai dipartimenti di riabilitazione degli ospedali, fornendo servizi di trattamento di riabilitazione professionale per i pazienti.

Caratteristiche principali:

- Alta - Interfaccia di qualità: **L'USB un'interfaccia** Presenta un'eccellente versatilità e stabilità. Può connettersi perfettamente con vari dispositivi dotati di uscita USB, garantendo la trasmissione stabile di potenza e segnale.
- Snap elettrodo affidabile: il **4.0 Elettrodo Snap femmina** è stato progettato con precisione e rigorosamente testato. Si collega strettamente al file **PAD ELETTRODI** e non è soggetto a allentarsi, garantendo la stabilità e l'efficacia dell'attuale conduzione durante il processo di fisioterapia.
- Interruttore conveniente: l'interruttore dotato è facile da usare. Gli utenti possono attivare o disattivare la funzione di fisioterapia in qualsiasi momento in base ai propri sentimenti, controllando accuratamente il processo di fisioterapia.






Certificazione e conformità:

Questo cavo soddisfa gli standard rigorosi per garantire i livelli di altissima qualità e di sicurezza nel campo medico:

- **ISO 13485:** La certificazione garantisce la conformità agli standard internazionali per i sistemi di gestione della qualità dei dispositivi medici.
- **ISO 9001:** Assicurarsi che i prodotti siano fabbricati in un sistema di gestione della qualità del suono.
- **FDA approvato:** Il prodotto è registrato presso la Food and Drug Administration degli Stati Uniti e soddisfa i suoi standard di dispositivi medici.
- **Certificazione CE MDR:** È conforme al regolamento sui dispositivi medici dell'UE (MDR) per garantire sicurezza e efficacia per uso medico.

Informazioni sulla società. Panoramica



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer
of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10 years
of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved
manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables,
medical cables and chargers with good quality and best price.



FAQ

Q1: posso iniziare un ordine di esempio prima di ordinare di più?

A: Naturalmente, HeyMed fornirà campioni gratuiti se li abbiamo in magazzino, i campioni personalizzati richiedono commissioni di installazione. Grazie per averci chiesto ai campioni di controllare la nostra qualità.

Q2: quali metodi di pagamento accetti?

A: PayPal, T/T, Bank Builling, Western Union e L/C

D3: Come fa la tua fabbrica in termini di controllo di qualità?

Risposta: la qualità è prioritaria. Il dipartimento QC con esperti di garanzia di qualità professionale attribuisce grande importanza al controllo di qualità dall'inizio alla fine. La nostra fabbrica ha ottenuto la certificazione ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008. Ecc

Q4: fabbrica? SÌ! Posso personalizzare gli articoli che mi piacciono, come stampare il nostro logo o modificare il design?

A: Sì, siamo una fabbrica con più di 100 dipendenti. Forniamo servizi OEM/ODM. Si prega di contattare noi o il nostro rappresentante di vendita per i dettagli.

D5: Tempo di consegna e garanzia? Quale servizio di spedizione utilizzerai per spedire il mio prodotto?

A: I nostri tempi di consegna sono di circa 2-4 settimane e possiamo fornire una garanzia di 12 mesi dalla consegna. Usiamo DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS come clienti.

Q6: Dove si trova la tua fabbrica? Come posso visitare lì?

Risposta: ovviamente. Siamo molto felici di darvi il benvenuto a Dongguan e mostrarvi il nostro posto di lavoro. La nostra fabbrica si trova nel terzo. Building A, n. 8, Kangyang 1st Street, Shebei Village, Huangjiang Town, Dongguan City, Provincia del Guangdong, Cina