

Parametri del prodotto


nome del prodotto	Cavo stampante intrecciato in nylon da tipo C a USB 2.0 B per disco rigido per fotocamera portatile
Connettore	Connettore maschio da tipo C maschio a USB B
Lunghezza del cavo	30 cm o personalizzato
Colore cavo	Nero o personalizzato
Attrezzature applicate	Computer portatile, notebook, telefono Samsung
Funzione	Trasferimento dati ad alta velocità, sincronizzazione, ricarica rapida PD
MOQ	100 PZ


Questo cavo per stampante USB C è compatibile con il disco rigido della fotocamera del laptop, con trasferimento dati ad alta velocità, può fornire un trasferimento dati più stabile rispetto a una connessione WIFI. Supporta il trasferimento/sincronizzazione dei dati ad alta velocità fino a 480 Mbps. Adotta materiale durevole, caratterizzato da una guaina in fibra intrecciata di nylon, il cavo da USB C a USB B è resistente alla corrosione. L'alloggiamento in alluminio fa sì che il cavo della stampante si pieghi liberamente più di 10000 volte, più durevole e più robusto per una maggiore durata.

Nel frattempo, abbiamo anche [tipo c sincronizzazione dati ad alta velocità cavo di ricarica rapida PD](#) utilizzato per la ricarica e il trasferimento dei dati. Questo cavo per stampante USB C è compatibile con il disco rigido della fotocamera del laptop.

Se hai delle richieste su questo cavo per stampante o altro cavo di ricarica USB, non esitare a contattarci.

Foto del prodotto:





Informazioni sull'azienda. Panoramica



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10years of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO 13485

FCC

CE

ROHS



UKCA

EPR

EPR

ISO 9001

FAQ

Q1: Posso iniziare un ordine campione prima di ordinarne altri?

A: Certo, Heymed fornisce un campione gratuito se disponiamo di stock, il campione personalizzato deve essere addebitato sul costo di installazione. Apprezziamo che tu ci chiedi un campione per verificare la nostra qualità.

Q2: quali metodi di pagamento accetti?

A: PayPal, T/T, Bonifico Bancario, Western Union e L/C

Q3: Come sta andando la tua fabbrica per quanto riguarda il controllo di qualità?

A: La qualità è la priorità. Il dipartimento di controllo qualità con uno specialista di garanzia della qualità professionale attribuisce grande importanza al controllo di qualità dall'inizio alla fine. La nostra fabbrica ha ottenuto l'autenticazione Rohs, SGS, CE FCC, ISO9001:2008. Eccetera

Q4: Fabbrica? SÌ! Posso personalizzare gli articoli che mi piacciono, come stampare il nostro logo o modificare il design?

A: Sì, siamo una fabbrica con più di 100 dipendenti. Offriamo il servizio OEM/ODM. Si prega di contattare noi o il nostro rappresentante di vendita per i dettagli.

Q5: tempi di consegna e garanzia? Quale servizio di spedizione utilizzerai per i miei prodotti?

A: Il nostro tempo di consegna è di circa 2-4 settimane e possiamo offrire 12 mesi di garanzia dalla consegna. Usiamo DHL, Fedex, UPS, TNT, EMS come cliente.

Q6: Dove si trova la tua fabbrica? Come posso visitare lì?

R: Certo. Siamo più che felici di darti il benvenuto a Dongguan e mostrarti il nostro posto di lavoro. La nostra fabbrica si trova in 3rd. Piano, Edificio A, No.8 Kangyang 1st Street, Shebei Village, Huangjiang Town, Dongguan City, Guangdong, Cina.