

Applicazione:

- **Reparti ospedalieri:** Il personale medico utilizza questo cavo per collegare i monitor dell'elettrocardiogramma con computer e altri dispositivi per monitorare i dati ECG dei pazienti in tempo reale, aiutando nella diagnosi delle condizioni mediche.
- **Assistenza domiciliare:** Consente ai pazienti di condurre comodamente il monitoraggio ECG quotidiano a casa. I dati possono essere trasmessi ai dispositivi mobili tramite il cavo per la revisione remota da parte dei medici.
- **Centri di esame fisico:** Durante il processo di esame fisico, viene utilizzato per collegare vari strumenti di rilevamento dell'elettrocardiogramma per raccogliere in modo rapido e accurato l'ECG degli esaminati, migliorando l'efficienza degli esami fisici.

Caratteristiche principali:

- **Interfaccia precisa:** IL [USBA](#) I bottoni a pressione maschio e femmina da 10,0 mm si adattano perfettamente insieme, riducendo efficacemente le interferenze del segnale e garantendo l'accuratezza della trasmissione dei dati.
- **Materiali di alta qualità:** Il nucleo è tagliato in rame di elevata purezza con eccellente conduttività.
- **Forte compatibilità:** Progettato appositamente per le apparecchiature ECG, è compatibile con diversi monitor per elettrocardiogramma tradizionali, offrendo una buona versatilità.
- **Trasmissione stabile:** Ha prestazioni di schermatura eccezionali e garantisce la trasmissione completa e chiara delle forme d'onda ECG.
- **Capacità di personalizzazione:** La nostra fabbrica offre ampie opzioni di personalizzazione. Se hai bisogno di una lunghezza di cavo specifica oltre a quelle standard, di un design del connettore modificato per adattarsi a dispositivi medici unici o di un cavo con schermatura migliorata per applicazioni estremamente sensibili, il nostro team esperto può personalizzare il prodotto in base alle tue precise esigenze. Lavoriamo a stretto contatto con i clienti per garantire che ogni cavo personalizzato soddisfi le loro esigenze individuali per prestazioni ottimali nel monitoraggio medico del cuore.

Certificazione e conformità:

Questo cavo soddisfa severi standard per garantire i massimi livelli di qualità e sicurezza in campo medico:

- **ISO 13485:** La certificazione garantisce la conformità agli standard internazionali per i sistemi di gestione della qualità dei dispositivi medici.
- **ISO 9001:** Garantire che i prodotti siano fabbricati secondo un valido sistema di gestione della qualità.
- **Approvato dalla FDA:** Il prodotto è registrato presso la Food and Drug Administration statunitense e soddisfa i suoi standard sui dispositivi medici.
- **Certificazione CE MDR:** Conforme al regolamento UE sui dispositivi medici (MDR) per garantire sicurezza ed efficacia per uso medico.







Informazioni aziendali. Panoramica



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10years of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO 13485

FCC

CE

ROHS



UKCA

EPR

EPR

ISO 9001

Domande frequenti

Q1: Posso iniziare un ordine di campione prima di ordinarne altri?

R: Naturalmente, Heymed fornirà campioni gratuiti se disponibili in magazzino, i campioni personalizzati richiedono costi di installazione. Grazie per averci richiesto campioni per verificare la nostra qualità.

Q2: Quali metodi di pagamento accettate?

A: PayPal, T/T, bonifico bancario, Western Union e L/C

Q3: Come si comporta la tua fabbrica in termini di controllo di qualità?

Risposta: La qualità è la priorità. Il dipartimento di controllo qualità con esperti professionali di garanzia della qualità attribuisce grande importanza al controllo di qualità dall'inizio alla fine. La nostra fabbrica ha ottenuto la certificazione Rohs, SGS, CE FCC, ISO9001:2008. ECC

Q4: Fabbrica? SÌ! Posso personalizzare gli articoli che mi piacciono, ad esempio stampare il nostro logo o modificare il design?

R: Sì, siamo una fabbrica con più di 100 dipendenti. Forniamo servizi OEM/ODM. Vi preghiamo di contattarci o il nostro rappresentante di vendita per i dettagli.

Q5: Tempi di consegna e garanzia? Quale servizio di spedizione utilizzerai per spedire il mio prodotto?

R: I nostri tempi di consegna sono di circa 2-4 settimane e possiamo fornire 12 mesi di garanzia dalla consegna. Usiamo DHL, Fedex, UPS, TNT, EMS come clienti.

Q6: Dove si trova la vostra fabbrica? Come posso visitarlo?

Risposta: certo. Siamo molto felici di darvi il benvenuto a Dongguan e mostrarvi il nostro posto di lavoro. La nostra fabbrica si trova nel terzo. Edificio A, n. 8, Kangyang 1st Street, villaggio di Shebei, città di Huangjiang, città di Dongguan, provincia del Guangdong, Cina