

Nome prodotto	Factory Direct Personalizza la spina maschile Lemo a 4 pin al filo di fisioterapia dell'interruttore pedale nel Guangdong ISO9001 ISO13485 CERFITOMATO
applicazione	Macchina di stimolazione, strumento di terapia fisica
lunghezza	10 cm, 20 cm, 50 cm, 100 cm o personalizzato
colore	Nero, grigio, bianco, nero e personalizzato
Materiale del conduttore	Rame in scatola
Pacchetto	Confezionato singolarmente

Applicazione:

- **Dipartimenti di fisioterapia ospedaliera:** È usato in vari progetti di terapia fisica, come terapia di elettrostimolazione, terapia di calore, ecc., Per aiutare i pazienti ad alleviare il dolore e promuovere il recupero muscolare.
- **Centri di riabilitazione:** Collabora con attrezzature di riabilitazione professionale per aiutare i pazienti nell'addestramento post -riabilitazione post -operativo e accelerare il recupero delle funzioni fisiche.
- **Saloni di bellezza:** Viene applicato alla funzione di elettroterapia degli strumenti di bellezza per ottenere effetti di bellezza come il rafforzamento della pelle e il miglioramento della circolazione sanguigna.

Caratteristiche principali:

- **Alta - Interfaccia di qualità:** Il durevole [Connettore maschile Lemo di alta qualità](#) è adottato, che ha una lunga spina - in e unplug - nella durata della vita. Può mantenere una connessione elettrica stabile durante l'uso frequente, ridurre efficacemente la resistenza di contatto e garantire la trasmissione della corrente stabile.
- **Split unico - Design della linea:** Con una struttura 4 - in - 1, può collegare quattro di alta qualità [Clip di elettrodi](#) Allo stesso tempo, soddisfacendo le esigenze della fisioterapia simultanea su diverse parti del corpo e migliorando l'efficienza del trattamento.
- **Alto - Cavo di prestazione:** Il cavo principale è realizzato con nuclei di rame ad alta purezza e coperto con materiali isolanti di alta qualità. Ha un'eccellente flessibilità e capacità di interferenza anti. Pur garantendo la trasmissione stabile di segnali e corrente, può resistere efficacemente a interferenze elettromagnetiche esterne. Misurare, per soddisfare le esigenze di diversi clienti, offriamo anche cavi simili, come ad esempio [Lemo Plastics Plug su Elettrodo oro da 4,0 mm Snap femmina con 2 cavi di piombo](#)











Certificazione e conformità:

Questo cavo soddisfa gli standard rigorosi per garantire i livelli di altissima qualità e di sicurezza nel campo medico:

- **ISO 13485:** La certificazione garantisce la conformità agli standard internazionali per i sistemi di gestione della qualità dei dispositivi medici.
- **ISO 9001:** Assicurarsi che i prodotti siano fabbricati in un sistema di gestione della qualità del suono.
- **FDA approvato:** Il prodotto è registrato presso la Food and Drug Administration degli Stati Uniti e soddisfa i suoi standard di dispositivi medici.
- **Certificazione CE MDR:** È conforme al regolamento sui dispositivi medici dell'UE (MDR) per garantire sicurezza e efficacia per uso medico.

Informazioni sulla società. Panoramica



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10years of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO 13485

FCC

CE

ROHS



UKCA

EPR

EPR

ISO 9001

FAQ

Q1: posso iniziare un ordine di esempio prima di ordinare di più?

A: Naturalmente, HeyMed fornirà campioni gratuiti se li abbiamo in magazzino, i campioni personalizzati richiedono commissioni di installazione. Grazie per averci chiesto ai campioni di controllare la nostra qualità.

Q2: quali metodi di pagamento accetti?

A: PayPal, T/T, Bank Builling, Western Union e L/C

D3: Come fa la tua fabbrica in termini di controllo di qualità?

Risposta: la qualità è prioritaria. Il dipartimento QC con esperti di garanzia di qualità professionale attribuisce grande importanza al controllo di qualità dall'inizio alla fine. La nostra fabbrica ha ottenuto la certificazione ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008. Ecc

Q4: fabbrica? SÌ! Posso personalizzare gli articoli che mi piacciono, come stampare il nostro logo o modificare il design?

A: Sì, siamo una fabbrica con più di 100 dipendenti. Forniamo servizi OEM/ODM. Si prega di contattare noi o il nostro rappresentante di vendita per i dettagli.

D5: Tempo di consegna e garanzia? Quale servizio di spedizione utilizzerai per spedire il mio prodotto?

A: I nostri tempi di consegna sono di circa 2-4 settimane e possiamo fornire una garanzia di 12 mesi dalla consegna. Usiamo DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS come clienti.

Q6: Dove si trova la tua fabbrica? Come posso visitare lì?

Risposta: ovviamente. Siamo molto felici di darvi il benvenuto a Dongguan e mostrarti il nostro posto di lavoro. La nostra fabbrica si trova nel terzo. Building A, n. 8, Kangyang 1st Street, Shebei Village, Huangjiang Town, Dongguan City, Provincia del Guangdong, Cina