

## ParaMetri del prodotto

|                        |                                                                                  |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| nome del prodotto      | Terminale a crimpare 4.0 Elettrodo ECG femmina a scatto con placcatura in nichel |
| Connettore             | Bottone a pressione femmina da 4,0 mm                                            |
| Dimensione scatto      | 3,5 mm, 4,0 mm, 5,0 mm                                                           |
| Colore                 | Argenteo                                                                         |
| Attrezzature applicate | Elettrodo ECG, dispositivo medico, scheda PCB                                    |
| Funzione               | M servizi sanitari educativi                                                     |
| MOQ                    | 100 PZ                                                                           |

Questo scatto femmina ECG ni-placcato con terminale aggraffato, abbiamo anche molti tipi di pulsante a scatto ECG che vengono utilizzati per la macchina medica per elettrodi, con dimensioni di 3,5 mm / 4,0 mm / 5,0 mm. Inoltre, come scatto standard per ecg, potrebbe vestito per la dimensione della scheda PCB di 3,5 mm / 4,0 mm / 5,0 e con materiale nichelato, placcato in oro. Inoltre, abbiamo anche altri pulsanti a scatto ecg come [elettrodo femmina a bottone automatico con 3 griffe](#) .E altri snap femmina per il montaggio su PCB [moschettone femmina ECG da 4,0 mm 5,0 mm nichelato](#).

Quando hai bisogno di questi pulsanti a scatto per elettrodi ecg, potrebbe essere necessario anche il cavo dell'elettrodo, come il [Grabber clip al filo conduttore del pulsante a scatto ecg](#). Per maggiori dettagli sul pulsante ecg sanp che hai chiesto, non esitare a contattarci.

## Foto del prodotto:











**Informazioni sull'azienda. Panoramica**



## About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer  
of Customized Cables.



2000 M<sup>2</sup>  
Factory space with 10 years  
of production experience



100+  
Employees



OEM/ODM  
Support cable customized



TOP 500  
Bands approved  
manufacturer



## Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables,  
medical cables and chargers with good quality and best price.



# FAQ

## **Q1: Posso iniziare un ordine campione prima di ordinarne altri?**

A: Certo, Heymed fornisce un campione gratuito se disponiamo di stock, il campione personalizzato deve essere addebitato al costo di installazione. Apprezziamo che tu ci chiedi un campione per verificare la nostra qualità.

## **Q2: quali metodi di pagamento accetti?**

A: PayPal, T/T, Bonifico Bancario, Western Union e L/C

## **Q3: Come sta andando la tua fabbrica per quanto riguarda il controllo di qualità?**

A: La qualità è la priorità. Il dipartimento di controllo qualità con uno specialista di garanzia della qualità professionale attribuisce grande importanza al controllo di qualità dall'inizio alla fine. La nostra fabbrica ha ottenuto l'autenticazione Rohs, SGS, CE FCC, ISO9001:2008. Eccetera

## **Q4: Fabbrica? SÌ! Posso personalizzare gli articoli che mi piacciono, come stampare il nostro logo o modificare il design?**

A: Sì, siamo una fabbrica con più di 100 dipendenti. Offriamo il servizio OEM/ODM. Si prega di contattare noi o il nostro rappresentante di vendita per i dettagli.

## **Q5: tempi di consegna e garanzia? Quale servizio di spedizione utilizzerai per i miei prodotti?**

A: Il nostro tempo di consegna è di circa 2-4 settimane e possiamo offrire 12 mesi di garanzia dalla consegna. Usiamo DHL, Fedex, UPS, TNT, EMS come cliente.

## **Q6: Dove si trova la tua fabbrica? Come posso visitare lì?**

R: Certo. Siamo più che felici di darti il benvenuto a Dongguan e mostrarti il nostro posto di lavoro. La nostra fabbrica si trova in 3rd. Piano, Edificio A, No.8 Kangyang 1st Street, Shebei Village, Huangjiang Town, Dongguan City, Guangdong, Cina.