

Termini commerciali: FOB shenzhen/Guangzhou/Hong Kong

Capacità produttiva: 1.000.000 di pezzi al mese

Pagamento: T/T, Paypal, Western Union

Luogo di origine: Dongguan, Cina

Tempi di consegna: tempo di consegna del campione 3-7 giorni, la produzione di massa è di circa 15-20 giorni

Certificati:UL, CE, ROHS, FCC, UKCA

Spedizione: via aerea, via mare o Fedex, DHL, UPS

MOQ: 500 PZ

---

### **Caratteristiche:**

1. I clienti di base richiedono un angolo di presa personalizzato, che può scegliere diverse direzioni angolari, come 90 gradi, gomito sinistro, gomito destro, ecc.
2. I fili delle decine sono adatti per l'attrezzatura da viaggio, il filo dell'elettrodo è facile da usare e può essere utilizzato in qualsiasi momento. i cavi sono comodi da riporre e utilizzare.
3. Utilizzato in macchine digitali, massaggiatori dimagranti, macchine TENS e altre apparecchiature sanitarie. le decine di fili possono essere utilizzate a lungo e sono sicure, le decine di fili sono robuste e pratiche.

Articoli simili:

[Cavo ECG da 90 gradi DC2.35 a 2.0 elettrodi,E Spina a scatto a 4 pin al pin dell'elettrodo 2.0](#)

Qualità dei prodotti garantita per oltre 12 mesi e conformità RoHS, Reach e certificazione

Hemed ha già certificato ISO 13485 Gestione della qualità dei dispositivi medici, registrazione I S O 9 0 0 1 per la gestione della qualità internazionale e registrazione I S O 1 4 0 0 1 per il sistema di gestione ambientale e i prodotti hanno superato i rapporti di prova UL, CQC, CE, SGS





## FAQ

**Q1: Posso iniziare un ordine di campione prima di ordinarne altri?**

R: Certo, Heymed fornisce un campione gratuito se disponiamo di stock, è necessario addebitare un costo di installazione per il campione personalizzato. Apprezziamo che tu ci abbia chiesto un campione per verificare la nostra qualità.

**Q2: Quali metodi di pagamento accettate?**

A: PayPal, T/T, bonifico bancario, Western Union e L/C

**Q3: Come sta andando la tua fabbrica per quanto riguarda il controllo di qualità?**

R: La qualità è la priorità. Il dipartimento di controllo qualità con uno specialista professionale in garanzia della qualità attribuisce grande importanza al controllo di qualità dall'inizio alla fine. La nostra fabbrica ha ottenuto l'autenticazione Rohs, SGS, CE FCC, ISO9001:2008. Eccetera

**Q4: Fabbrica? SÌ! Posso personalizzare gli articoli che mi piacciono, ad esempio stampare il nostro logo o modificare il design?**

R: Sì, siamo una fabbrica con più di 100 dipendenti. Offriamo il servizio OEM/ODM. Vi preghiamo di contattarci o il nostro rappresentante di vendita per i dettagli.

**Q5: Tempi di consegna e garanzia? Quale servizio di spedizione utilizzerai per i miei prodotti?**

R: Il nostro tempo di consegna è di circa 2-4 settimane e possiamo offrire 12 mesi di garanzia dalla consegna. Usiamo DHL, Fedex, UPS, TNT, EMS come cliente.

**Q6: Dove si trova la vostra fabbrica? Come posso visitarlo?**

R: Certo. Siamo più che felici di darti il benvenuto a Dongguan e mostrarti il nostro posto di lavoro.