

Parametri del prodotto

nome del prodotto	Toppa autoadesiva per elettrodo a scatto
Connettore	Bottone a pressione da 4,0 mm
Materiale	Tessuto non tessuto
Colore	Bianco
Attrezzature applicate	Medico ospedaliero, macchina per la disfagia
Funzione	Servizi sanitari medici, fisioterapia della gola di rondine
MOQ	100 PZ

Nostro [Cuscinetti per elettrodi di ricambio autoadesivi riutilizzabili a scatto](#) sono pre-gel e non richiedono creme o gel aggiuntivi. La resistente struttura integrale consente ai pazienti di rimuoverli facilmente tirando verso l'alto dalla coda della foglia senza danneggiare la struttura. Sono compagni per la maggior parte delle unità TENS o macchine elettriche per la stimolazione muscolare che utilizzano il connettore a scatto da 3,5 mm standard del settore.

Siamo il produttore medico professionale, supporto personalizzato. I cuscinetti in gel di ricambio per elettrodi Tens abbiamo anche altri tipi, come [Piastra di ritorno del paziente in acciaio inossidabile chirurgico riutilizzabile](#), utilizzato per servizi sanitari medici, piastra paziente e così via.

Foto del prodotto:





Informazioni sull'azienda. Panoramica



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10 years
of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved
manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



FAQ

Q1: Posso iniziare un ordine campione prima di ordinarne altri?

A: Certo, Heymed fornisce un campione gratuito se disponiamo di stock, il campione personalizzato deve essere addebitato al costo di installazione. Apprezziamo che tu ci chiedi un campione per verificare la nostra qualità.

Q2: quali metodi di pagamento accetti?

A: PayPal, T/T, Bonifico Bancario, Western Union e L/C

Q3: Come sta andando la tua fabbrica per quanto riguarda il controllo di qualità?

A: La qualità è la priorità. Il dipartimento di controllo qualità con uno specialista di garanzia della qualità professionale attribuisce grande importanza al controllo di qualità dall'inizio alla fine. La nostra fabbrica ha ottenuto l'autenticazione Rohs, SGS, CE FCC, ISO9001:2008. Eccetera

Q4: Fabbrica? SÌ! Posso personalizzare gli articoli che mi piacciono, come stampare il nostro logo o modificare il design?

A: Sì, siamo una fabbrica con più di 100 dipendenti. Offriamo il servizio OEM/ODM. Si prega di contattare noi o il nostro rappresentante di vendita per i dettagli.

Q5: tempi di consegna e garanzia? Quale servizio di spedizione utilizzerai per i miei prodotti?

A: Il nostro tempo di consegna è di circa 2-4 settimane e possiamo offrire 12 mesi di garanzia dalla consegna. Usiamo DHL, Fedex, UPS, TNT, EMS come cliente.

Q6: Dove si trova la tua fabbrica? Come posso visitare lì?

R: Certo. Siamo più che felici di darti il benvenuto a Dongguan e mostrarti il nostro posto di lavoro. La nostra fabbrica si trova in 3rd. Piano, Edificio A, No.8 Kangyang 1st Street, Shebei Village, Huangjiang Town, Dongguan City, Guangdong, Cina.