

- 1.厚度: 2.0mm
- 2.
- 3.电阻:50-150Ω
- 4.
- 5. : TENS
- 6.

交货: FOB / /

数量: 1000000PCS/

付款:T/TPayPal

371015

:

(DHL/UPS/FEDEX)

MOQ:500

:

:CEFCCROHSREACHUKCA

TENS (CES) :

- 
- 
- PTSD
- 
- 
-

- □□□□
- □□□□
- □□□□□□□□
- □□□□□□
- □□□□□□ (IBD)
- □□□□□□
- □□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□□

(tVNS)

1/4 1


[illegible]

2 mm

□□□□□□ (□□ 1 = 2 □□□□□□□□ TENS □□ Microcurrent □□□□□□□□□□□□ 2 □□□□□□□□□□□□)

[illegible]

111



HEYMED Technology 2016 ISO 13485

Heymed 12 RoHS Reach