

USB 轉接器

品名	USB 轉接器 轉接器 轉接器 轉接器 轉接器 USB B 轉接器
規格	USB 2.0 B 轉接器 轉接器
顏色	30cm 轉接器 轉接器
包裝	轉接器 轉接器
包裝	轉接器, 轉接器, 轉接器, 轉接器, 轉接器
包裝	轉接器 轉接器, 轉接器, 轉接器
MOQ	100PCS

轉接器 轉接器 轉接器 轉接器 轉接器 轉接器 USB 2.0 B 轉接器 轉接器, 轉接器 轉接器 轉接器 轉接器 轉接器 轉接器 轉接器 轉接器 轉接器. 轉接器 轉接器 轉接器 轉接器 USB 轉接器 轉接器 [USB 3.0 轉接器-轉接器 轉接器 轉接器 轉接器](#)

轉接器 轉接器 轉接器 轉接器 轉接器 轉接器 轉接器 轉接器 轉接器 轉接器 轉接器 轉接器 轉接器 轉接器 轉接器 轉接器 轉接器. .

[轉接器](#):





0000.00



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer
of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10 years
of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved
manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables,
medical cables and chargers with good quality and best price.



□□□□□□

Q1: □ □□□□ □□ □□ □□□ □ □□□□?

A: □□□□□. Heymed□ □□□ □□ □□ □□ □□□□, □□□ □□□ □□ □□□ □□□□ □□□. □□□ □□□□ □□ □□□ □□□ □□□□□□□□□□□.

Q2: □□ □□ □□□ □□□□□?

A: □□□, T/T, □□ □□, □□□□□□ □ L/C

Q3: □□□ □□ □□□ □□□□ □□ □□□□?

A: □□□ □□□□□□. □□□□ □□ □□ □□□□ □□ QC □□□ □□□□ □□□ □□ □□□ □□□□□□□□□□. □□ □□□ **Rohs, SGS, CE** **FCC, ISO9001:2008** □□□ □□□□□□□□. □

Q4: □□? □! □□□ □□□ □□□□□ □□□□ □□□ □□□ □□□ □□□□□ □□□□□?

A: □□□□□, □□□ 100□ □□ □□□ □□ □□□□□□. □□□ **OEM/ODM** □□□□ □□□□□□. □□□ □□□ □□ □□ □□□□□□ □□□□□□□□.

Q5: □□ □□ □ □□? □ □□□ □□ □□ □□□□ □□□□□?

A: □□ □□□ □ 2-4□□□ □□ □ □ 12□□ □□□ □□□ □ □□□□□. □□□ **DHL, Fedex, UPS, TNT, EMS**□ □□□□ □□□□□□.

Q6: □□□ □□□ □□□□? □□□ □□□ □□□ □ □□□□?

A: □□□□□□. □□□□ □□ □□□□ □□ □□□ □□□□ □□ □□□□□□. □□ □□□ 3rd□ □□□□□. □□ □□□□ □□□ □□□□ □□□□□□□□□□□**1**□□ **8**□
A□ **1**□