

Productparameters

productnaam	24V gevoede USB-verlengkabel met DC mannelijke connector
Verbinder	24V poweredUSB, DC55525&DC5525 mannelijke connector
Kabellengte	30cm of aangepast
Kabel kleur	Zwart of aangepast
Toegepaste apparatuur	Uitbreiding, kassasysteem, printer, streepjescodescanner, computer enz
Functie	Sluit POS-scanners en -printers aan op een pc voor stroom en connectiviteit
MOQ	100ST

Deze [24 V gevoede USB-kabel](#) met DC-voeding haakse mannelijke connector, heeft 55 * 21 mm & 55 * 25 mm, maakt de verlenging van een PoweredUSB-verbinding mogelijk en kan worden gebruikt om verschillende apparaten aan te sluiten. De kabel wordt zowel gebruikt voor datatransmissie als voor stroomvoorziening van het aangesloten apparaat, het kan data met een hoge overdrachtssnelheid verzenden.

Het biedt uitstekende aarding en bescherming voor alle componenten, evenals bescherming tegen de normale slijtage die het gevolg kan zijn van herhaaldelijk inbrengen en verwijderen. Het elimineert de behoefte aan externe voeding voor USB-randapparatuur zoals bonnenprinters, apparaten voor het vastleggen van handtekeningen en barcodescanners.

We hebben ook een andere kleur 12V-aangedreven USB-kabel, zoals een [12V-aangedreven USB-verlengkabel met RJ50-connector](#) .

Productfoto:





Bedrijfsinfo. Overzicht



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer
of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10 years
of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved
manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables,
medical cables and chargers with good quality and best price.



FAQ

Vraag 1: Kan ik een voorbeeldbestelling starten voordat ik meer bestel?

A: Natuurlijk, Heymed biedt gratis monsters als we voorraad hebben, op maat gemaakte monsters moeten instelkosten in rekening worden gebracht. We stellen het op prijs dat u ons om een monster vraagt om onze kwaliteit te controleren.

Vraag 2: Welke betaalmethoden accepteert u?

A: PayPal, T/T, bankoverschrijving, Western Union en L/C

Vraag 3: Hoe gaat het met uw fabriek met betrekking tot kwaliteitscontrole?

A: Kwaliteit staat voorop. QC-afdeling met professionele kwaliteitsborgingsspecialist hecht vanaf het allereerste begin tot het einde veel belang aan kwaliteitscontrole. Onze fabriek heeft Rohs, SGS, CE FCC, ISO9001:2008-authenticatie verkregen. Enz

Q4: Fabriek? Ja! Kan ik de items die ik leuk vind aanpassen, zoals ons eigen logo printen of het ontwerp aanpassen?

A: Ja, we zijn een fabriek met meer dan 100 werknemers. Wij bieden OEM/ODM-service. Neem voor meer informatie contact met ons of onze verkoopvertegenwoordiger op.

Q5: Levertijd en garantie? Welke verzendservice gebruiken jullie voor mijn producten?

A: Onze doorlooptijd is ongeveer 2-4 weken en we kunnen 12 maanden garantie bieden vanaf levering. We gebruiken DHL, Fedex, UPS, TNT, EMS als klant.

Q6: Waar is uw fabriek gevestigd? Hoe kan ik daar bezoeken?

EEN: Zeker. We heten u graag welkom in Dongguan en leiden u graag rond in onze werkplaats. Onze fabriek is gevestigd in de 3e. Verdieping, Gebouw A, No.8 Kangyang 1st Street, Shebei Village, Huangjiang Town, Dongguan City, Guangdong, China.