

Handelsvoorwaarden: FOB Shenzhen/Guangzhou/Hongkong

Productiecapaciteit: 1.000.000 stuks per maand

Betaling: T/T, Paypal, Western Union

Plaats van herkomst: Dongguan, China

Levertijd: monsterdoorlooptijd 3-7 dagen, massaproductie is ongeveer 15-20 dagen

Certificaten: UL, CE, ROHS, FCC, UKCA

Verzending: door de lucht, over zee of Fedex, DHL, UPS

MOQ: 500 STUKS

---

### **Specificatie:**

### **Beschrijving:**

- Momenteel gebruiken de meeste kleine instrumenten op de markt 2,5 mm-connectoren voor medische apparaten. Deze elektrode-emg-kabel is geschikt voor de meeste therapeutische instrumenten en fysiotherapie-instrumenten. Geschikt voor ECG, EEG, EMG, fysiotherapie en andere elektronische producten, ter ondersteuning van signaalmonitoring en -verwerving, en toepassingen voor elektrische stimulatie met micro-elektrische golven.
- Elektrode-klik-fysiotherapielijm bestaat meestal uit geleidende lijm, geleidende film, geleidende draad of elektrode-fysiotherapiegesp.
- Dit [emg ecg ekg elektrodekabel](#) met weerstand met een weerstand van 510ohm-12100ohm in elke klik, die de spanning kan stabiliseren, de hoeveelheid stroom kan regelen, de temperatuur van de draad kan verlagen en de levensduur van de kabel kan verlengen.
- Het bevordert neuromusculair herstel en functionele verbetering door de neurospieren te stimuleren. Door het gebruik van elektrode-klikdraden kan de elektrische stroom gelijkmatig in contact met de huid stromen om het therapeutische effect te bereiken.

### **Belangrijkste kenmerken:**

- **510ohm-12100ohm weerstandswaarde** : Zorgt voor een optimale elektrische geleiding en duurzaamheid.
- **Varianten van snelle kleurinjectie**: verschillende kleuren van de elektrode-klik zijn gemakkelijk om klanten te helpen onderscheiden.
- **Universele compatibiliteit**: Ontworpen voor meerdere toepassingen, gebruikt met massagematch en TENS-stimulator, kan de bloedcirculatie bevorderen en het effect van gezondheidsbehoud bereiken.
- **Materiaal**: Hoogwaardige materialen, koperen kern en kunststof behuizing, duurzaam en lange levensduur, betrouwbaar in gebruik
- **Stekkeraansluiting**: Stekkerkop 2,5 mm, snapdiameter 3,5 mm, 4,0 mm

### **Specificaties:**

- **Materiaal**: Blank koper, TPU
- **Kleur**: Zwart (Andere kleuren beschikbaar op aanvraag)

- **Lengte:** 1m of aangepast

**Toepassingen:**

- Ideaal voor pijnverlichtingstherapie, spierrehabilitatie en fysiotherapiesessies.
- Geschikt voor persoonlijk gebruik of professionele medische instellingen.

Opmerkingen:

**[Nieuwste pogo-pin-verbinding ecg-elektrodekabel van hier.](#)**



apparaten voor verschillende apparaten, zoals 5-polige DC3,5 mm tot 3,5 mm 4,0 m elektrode-klikkabel of herbruikbaar roestvrij staal [Negatieve plaat](#) met Metal Lemo Plug of ander type elektroden enzovoort op maat

Productkwaliteit gegarandeerd 12 maanden en RoHS en Reach-compatibel en certificering

Hemed is al gecertificeerd volgens ISO 13485 Kwaliteitsmanagement voor medische hulpmiddelen, ISO 9001 Registratie voor internationaal kwaliteitsmanagement en ISO 14001 Registratie voor milieumanagementsysteem en producten is geslaagd voor UL, CQC, CE, SGS Testrapporten

---

## FAQ

### **Vraag 1: Kan ik een voorbeeldbestelling starten voordat ik er meer bestel?**

A: Zeker, Heymed biedt een gratis monster als we voorraad hebben, voor een aangepast monster moeten instelkosten in rekening worden gebracht. Wij stellen het op prijs dat u ons om een monster vraagt om onze kwaliteit te controleren.

### **Vraag 2: Welke betaalmethoden accepteert u?**

A: PayPal, T/T, Bankoverschrijving, Western Union en L/C

### **Vraag 3: Hoe doet uw fabriek het met betrekking tot kwaliteitscontrole?**

A: Kwaliteit heeft prioriteit. De QC-afdeling met een professionele specialist op het gebied van kwaliteitsborging hecht van begin tot eind groot belang aan kwaliteitscontrole. Onze fabriek heeft Rohs, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008-authenticatie verkregen. Enz

### **Vraag 4: Fabriek? Ja! Kan ik de items die ik leuk vind aanpassen, zoals ons eigen logo afdrukken of het ontwerp aanpassen?**

A: Ja, we zijn een fabriek met meer dan 100 werknemers. Wij bieden OEM/ODM-service. Neem voor meer informatie contact met ons of onze verkoopvertegenwoordiger op.

### **Q5: Levertijd en garantie? Welke verzendservice gaat u gebruiken voor mijn producten?**

A: Onze levertijd bedraagt ongeveer 2-4 weken en we kunnen 12 maanden garantie vanaf levering bieden. We gebruiken DHL, Fedex, UPS, TNT, EMS als klant.

### **Vraag 6: Waar bevindt uw fabriek zich? Hoe kan ik daar bezoeken?**

EEN: Zeker. Wij heten u graag welkom in Dongguan en leiden u rond in onze werkplaats.