

Productparameters

productnaam	Haakse Lightning 8-pins mannelijke stekker naar XH2.54mm 5-pins Molex-kabel
Verbinder	Lightning-stekker mannelijk naar Molex 5-pins aansluiting
Materiaal	PVCKoper
Kabel kleur	Zwart of aangepast
Toegepaste apparatuur	Laptop, notebook, iPhone, iPad, verbinding maken met harde schijven
Functie	Gegevensoverdracht met hoge snelheid, synchronisatie, PD snel opladen
MOQ	100ST

Onze Apple Lightning 8-pins mannelijke stekker naar Molex XH2.54mm 5-pins headerkabel voor het aansluiten van het moederbord van het apparaat, met PD snel opladen en snelle gegevensoverdrachtkabel en goed voor testen en meten op breadboards of computers.

Bovendien kunnen we andere verschillende connectoren voorzien van een 5-pins Dupont-kabel, zoals [USB 2.0 A vrouwelijk naar Dupont 5-pins verlengkabel voor paneelmontage](#).


We kunnen aanpassen aan de eisen van de klant voor kabelspecificaties, lengtes, kleuren en aangepaste connectorpinouts. Heeft u vragen, neem dan gerust contact met ons op.

Productfoto:





Bedrijfsinfo. Overzicht



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer
of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10 years
of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved
manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables,
medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO13485

FCC

CE

RoHS



UKCA

EPR

EPR

ISO9001

FAQ

Vraag 1: Kan ik een voorbeeldbestelling starten voordat ik meer bestel?

A: Natuurlijk, Heymed biedt een gratis monster als we voorraad hebben, op maat gemaakte monsters moeten instelkosten in rekening worden gebracht. We stellen het op prijs dat u ons om een monster vraagt om onze kwaliteit te controleren.

Q2: Welke betaalmethoden accepteert u?

A: PayPal, T/T, bankoverschrijving, Western Union en L/C

Vraag 3: Hoe gaat het met uw fabriek met betrekking tot kwaliteitscontrole?

A: Kwaliteit staat voorop. QC-afdeling met professionele kwaliteitsborgingsspecialist hecht vanaf het allereerste begin tot het einde veel belang aan kwaliteitscontrole. Onze fabriek heeft Rohs, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008-authenticatie verkregen. Enz

Q4: Fabriek? Ja! Kan ik de items die ik leuk vind aanpassen, zoals ons eigen logo printen of het ontwerp aanpassen?

A: Ja, we zijn een fabriek met meer dan 100 werknemers. Wij bieden OEM/ODM-service. Neem voor meer informatie contact met ons of onze verkoopvertegenwoordiger op.

Q5: Levertijd en garantie? Welke verzendservice gebruiken jullie voor mijn producten?

A: Onze doorlooptijd is ongeveer 2-4 weken en we kunnen 12 maanden garantie bieden vanaf levering. We gebruiken DHL, Fedex, UPS, TNT, EMS als klant.

Q6: Waar is uw fabriek gevestigd? Hoe kan ik daar bezoeken?

EEN: Zeker. We heten u graag welkom in Dongguan en leiden u graag rond in onze werkplaats. Onze fabriek is gevestigd in de 3e. Verdieping, Gebouw A, No.8 Kangyang 1st Street, Shebei Village, Huangjiang Town, Dongguan City, Guangdong, China.