


Toepassingen:


- **Ziekenhuisafdelingen:** Op professionele afdelingen voor elektrocardiogrambewaking is er een veilige verbinding met geavanceerde hartmonitors. Real-time en nauwkeurige overdracht van ECG-signalen helpt medisch personeel bij het nauwlettend volgen van de hartafwijkingen van patiënten, waardoor essentiële gegevens worden verstrekt voor een snelle diagnose en behandeling van hartziekten.
- **Poliklinische klinieken:** Voor routinematige cardiologische poliklinische onderzoeken maakt de unieke Y-vormige splitter een snelle installatie en verwijdering mogelijk. Het personeel kan het moeiteloos aansluiten op testapparatuur en elektroden, waardoor de onderzoeksefficiëntie wordt verbeterd en de wachttijden voor patiënten worden verkort.
- **Thuisgebruik:** In combinatie met draagbare elektrocardiogrammachines kunnen mensen de gezondheid van hun hart op elk moment controleren, zowel in rust als tijdens lichte activiteiten thuis. Meerdere kleurkeuzes en aanpasbare lengtes passen bij diverse huisopstellingen en persoonlijke gebruiksgewoonten.

Belangrijkste kenmerken:

- **Uniek Y-vormig splitterontwerp:** Met een innovatieve Y-vormige splitterstructuur is het ene uiteinde voorzien van een 6PIN-stekker die stevig kan worden aangesloten op de hartbewakingshost om een stabiele signaaloverdracht te garanderen; het andere uiteinde is verdeeld in dubbele pinnen van 2,0 mm, die precies bij de elektroden passen voor een gemakkelijke en snelle installatie, waardoor de bedieningstijd van medisch personeel wordt verkort en de monitoringefficiëntie wordt verbeterd.
- **Maatwerkservice:** Vertrouwend op de sterke R&D- en productiecapaciteiten van onze fabriek in Guangdong, kunnen we kabels van verschillende lengtes aanpassen aan de eisen van de klant om aan diverse gebruiksscenario's te voldoen. Of het nu gaat om een kortereafstandsverbinding naast een ziekenhuisbed of om een langeafstandsbedrading die nodig is voor mobiele bewaking in meerdere kamers thuis, wij kunnen ze op maat maken.
- **Rijke kleuropties:** We bieden een verscheidenheid aan kabelkleuren, zoals klassiek medisch wit, fris blauw en rustig zwart. Hierdoor kan medisch personeel snel onderscheid maken tussen verschillende afleidingsdraden in complexe medische omgevingen, waardoor onjuiste aansluitingen worden voorkomen en er ook gepersonaliseerde keuzes voor thuisgebruikers worden toegevoegd.
- **Zeer nauwkeurige matrijzenproductie:** Onze fabriek is uitgerust met zeer nauwkeurige mallen om ervoor te zorgen dat de grootte van elke pin en plug foutloos accuraat is, waardoor soepel inbrengen en verwijderen en goed contact mogelijk zijn, waardoor het risico op signaalverzwakking wordt verminderd en een hoogwaardige overdracht van elektrocardiogramsignalen wordt gegarandeerd. Het bieden van een betrouwbare basis voor de diagnose.









Certificeringen en naleving:

Deze kabel voldoet aan strenge normen om het hoogste niveau van kwaliteit en veiligheid op medisch gebied te garanderen:

- **ISO13485:** Certificering garandeert naleving van internationale normen voor kwaliteitsmanagementsystemen voor medische hulpmiddelen.
- **ISO9001:** Garandeert dat het product wordt vervaardigd onder een robuust kwaliteitsmanagementsysteem.
- **FDA goedgekeurd:** Het product is geregistreerd bij de Amerikaanse Food and Drug Administration en voldoet aan hun normen voor medische hulpmiddelen.
- **CE MDR-gecertificeerd:** Voldoet aan de Medical Device Regulation (MDR) van de Europese Unie, waardoor de veiligheid en effectiviteit voor medisch gebruik wordt gegarandeerd.

Waarom kiezen voor onze Type C naar pulsoximeter-clipkabel?

- **Betrouwbaarheid in kritieke zorg:** Deze kabel zorgt voor een continue, nauwkeurige gegevensoverdracht en biedt zorgverleners realtime, betrouwbare metingen van de zuurstofsaturatieniveaus in het bloed.
- **Veelzijdigheid:** Met brede compatibiliteit tussen verschillende medische apparaten, waaronder **ECG-monitoren** and **elektrode kabels** biedt het een uniforme oplossing voor verschillende soorten bewakingsapparatuur.
- **Kosteneffectief:** De hoge duurzaamheid en lange levensduur van de kabel verminderen de frequentie van vervangingen, wat in de loop van de tijd aanzienlijke kostenbesparingen oplevert.
- **Verbeterde efficiëntie:** Dankzij de flexibiliteit, duurzaamheid en gebruiksgemak van de kabel kunnen zorgverleners zich concentreren op het leveren van de beste patiëntenzorg in plaats van zich bezig te houden met apparatuurproblemen.

Bedrijfsinformatie. Overzicht



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10years of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO 13485

FCC

CE

ROHS



UKCA

EPR

EPR

ISO 9001

Veelgestelde vragen

Vraag 1: Kan ik een voorbeeldbestelling starten voordat ik meer bestel?

A: Uiteraard levert Heymed gratis monsters als we deze op voorraad hebben. Op maat gemaakte monsters vereisen installatiekosten. Bedankt dat u ons om monsters vraagt om onze kwaliteit te controleren.

Vraag 2: Welke betaalmethoden accepteert u?

A: PayPal, T/T, bankoverschrijving, Western Union en L/C

Vraag 3: Hoe presteert uw fabriek op het gebied van kwaliteitscontrole?

Antwoord: Kwaliteit staat voorop. De QC-afdeling met professionele experts op het gebied van kwaliteitsborging hecht van begin tot eind groot belang aan kwaliteitscontrole. Onze fabriek heeft de Rohs-, SGS-, CE-FCC-, ISO9001:2008-certificering verkregen. ENZ

Vraag 4: Fabriek? Ja! Kan ik de items die ik leuk vind aanpassen, zoals het afdrukken van ons eigen logo of het aanpassen van het ontwerp?

A: Ja, we zijn een fabriek met meer dan 100 werknemers. Wij bieden OEM/ODM-diensten. Neem contact met ons of onze verkoopvertegenwoordiger op voor meer informatie.

Q5: Levertijd en garantie? Welke verzendservice gebruiken jullie om mijn product te verzenden?

A: Onze levertijd bedraagt ongeveer 2-4 weken en we kunnen een garantie van 12 maanden vanaf levering bieden. We gebruiken DHL, Fedex, UPS, TNT, EMS als klanten.

Vraag 6: Waar bevindt uw fabriek zich? Hoe kan ik daar bezoeken?

Antwoord: Natuurlijk. Wij zijn erg blij u te mogen verwelkomen in Dongguan en u onze werkplek te laten zien. Onze fabriek is gevestigd in de derde. Gebouw A, nr. 8, Kangyang 1st Street, Shebei Village, Huangjiang Town, Dongguan City, provincie Guangdong, China