

Productparameters

productnaam	Elektrode mannelijke snap naar 2,54 mm Dupont mannelijke pin ECG-kabel
Verbinder	3,5 mm / 4,0 mm mannelijke ecg-klik op dupont-plugpen
Kabellengte	30cm of aangepast
Kabel kleur	Zwart of aangepast
Functie	TENS EMS-transmissie/stimulator ECG/EKG/EEG/EMG-adapterkabel
MOQ	100ST

Als fabrikant van ISO13485-certificering van medische apparatuurbeheersystemen hebben we vele jaren ervaring in het produceren [ECG ECG EEG EMG-kabels](#) en andere accessoires voor elektrodekabels.


Deze 4,0 mm ecg mannelijke snap naar 2,54 mm dupont mannelijke pin is aangepast door onze klant, het ene uiteinde is elektrode mannelijke drukknop, het andere uiteinde is dupont plug. Bovendien ondersteunen we OEM ODM Services voor al onze kabelproducten, zoals [Mannelijke ecg snap naar banaanstekker adapterkabel](#). Ondertussen hebben we tientallen jaren ervaring met draadaanpassing [lente spiraal spiraalkabel](#) en hebben voldoende kabelervaring op maat om te voldoen aan de aanpassingsbehoeften van onze klanten.

Productfoto:





Bedrijfsinfo. Overzicht



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer
of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10 years
of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved
manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables,
medical cables and chargers with good quality and best price.



FAQ

Vraag 1: Kan ik een voorbeeldbestelling starten voordat ik meer bestel?

A: Natuurlijk, Heymed biedt een gratis monster als we voorraad hebben, op maat gemaakte monsters moeten instelkosten in rekening worden gebracht. We stellen het op prijs dat u ons om een monster vraagt om onze kwaliteit te controleren.

Q2: Welke betaalmethoden accepteert u?

A: PayPal, T/T, bankoverschrijving, Western Union en L/C

Vraag 3: Hoe gaat het met uw fabriek met betrekking tot kwaliteitscontrole?

A: Kwaliteit staat voorop. QC-afdeling met professionele kwaliteitsborgingsspecialist hecht vanaf het allereerste begin tot het einde veel belang aan kwaliteitscontrole. Onze fabriek heeft Rohs, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008-authenticatie verkregen. Enz

Q4: Fabriek? Ja! Kan ik de items die ik leuk vind aanpassen, zoals ons eigen logo printen of het ontwerp aanpassen?

A: Ja, we zijn een fabriek met meer dan 100 werknemers. Wij bieden OEM/ODM-service. Neem voor meer informatie contact met ons of onze verkoopvertegenwoordiger op.

Q5: Levertijd en garantie? Welke verzendservice gebruiken jullie voor mijn producten?

A: Onze doorlooptijd is ongeveer 2-4 weken en we kunnen 12 maanden garantie bieden vanaf levering. We gebruiken DHL, Fedex, UPS, TNT, EMS als klant.

Q6: Waar is uw fabriek gevestigd? Hoe kan ik daar bezoeken?

EEN: Zeker. We heten u graag welkom in Dongguan en leiden u graag rond in onze werkplaats. Onze fabriek is gevestigd in de 3e. Verdieping, Gebouw A, No.8 Kangyang 1st Street, Shebei Village, Huangjiang Town, Dongguan City, Guangdong, China.