

Productparameters

productnaam	Y-splitterkabel DB9 vrouwelijk naar HDMI-verlengsnoer met DC55 * 25 mm-Verbinder
Connector	DB9 vrouwelijk naar HDMI mannelijk DC5525 vrouwelijk
Kabellengte	30cm of aangepast
Kabel kleur	Zwart of aangepast
Toegepaste apparatuur	Computer, printer, scanner, POS-machine, monitor, modem
Functie	Gegevensoverdracht met hoge snelheid
MOQ	100st

Aangepaste Y-splitter D-sub DB9pin vrouwelijk naar HDMI afgeschermd snoer RS232 seriële kabel met DC5525-aansluitingsgat, deze computerprinterkabel wordt gecombineerd met DB9pin vrouwelijk HDMI-converter DC55 * 25 mm connector. Bovendien ondersteunen we ODM OEM-services en elke aangepaste kabel, zoals [RJ45 netwerkadapter ethernet verlengkabel](#).


Ondertussen is de nieuwe aankomst D-sub-kabel met beschermhoes, [DB25 mannelijke naar vrouwelijke RS232 seriële verlengkabel](#), RS232 25Pins vergulde connector seriële poortkabel voor printer, scanner. Bovendien gebruiken onze DB25 seriële connectoren vergulde pinnen, die corrosiebestendig zijn en een betrouwbare verbinding bieden. En daar hebben we ook de vergelijkbare D-sub kabel van .

[Productfoto:](#)





[Bedrijfsinfo. Overzicht](#)



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10 years
of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved
manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



FAQ

Vraag 1: Kan ik een voorbeeldbestelling starten voordat ik meer bestel?

A: Natuurlijk, Heymed biedt een gratis monster als we voorraad hebben, op maat gemaakte monsters moeten instelkosten in rekening worden gebracht. We stellen het op prijs dat u ons om een monster vraagt om onze kwaliteit te controleren.

Q2: Welke betaalmethoden accepteert u?

A: PayPal, T/T, bankoverschrijving, Western Union en L/C

Vraag 3: Hoe gaat het met uw fabriek met betrekking tot kwaliteitscontrole?

A: Kwaliteit staat voorop. QC-afdeling met professionele kwaliteitsborgingsspecialist hecht vanaf het allereerste begin tot het einde veel belang aan kwaliteitscontrole. Onze fabriek heeft Rohs, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008-authenticatie verkregen. Enz

Q4: Fabriek? Ja! Kan ik de items die ik leuk vind aanpassen, zoals ons eigen logo printen of het ontwerp aanpassen?

A: Ja, we zijn een fabriek met meer dan 100 werknemers. Wij bieden OEM/ODM-service. Neem voor meer informatie contact met ons of onze verkoopvertegenwoordiger op.

Q5: Levertijd en garantie? Welke verzendservice gebruiken jullie voor mijn producten?

A: Onze doorlooptijd is ongeveer 2-4 weken en we kunnen 12 maanden garantie bieden vanaf levering. We gebruiken DHL, Fedex, UPS, TNT, EMS als klant.

Q6: Waar is uw fabriek gevestigd? Hoe kan ik daar bezoeken?

EEN: Zeker. We heten u graag welkom in Dongguan en leiden u graag rond in onze werkplaats. Onze fabriek is gevestigd in de 3e. Verdieping, Gebouw A, No.8 Kangyang 1st Street, Shebei Village, Huangjiang Town, Dongguan City, Guangdong, China.