


Parametry produktu

Nazwa produktu	Zasilany 12V kabel USB do RJ50 LAN Ethernet do drukarki komputerowej
Złącze	Kabel USB zasilany 12V i złącze RJ50 10P10C
Długość kabla	30 cm lub dostosowane
Kolor kabla	Czarny lub dostosowany
Stosowane wyposażenie	Rozszerzenie, system POS, drukarka, skaner kodów kreskowych, komputer itp
Funkcjonować	Podłącz skanery i drukarki POS do komputera, aby uzyskać zasilanie i łączność
Minimalne zamówienie	100 SZT

Ten wysokiej klasy [Przedłużacz USB zasilany napięciem 12 V](#) ze złączem męskim RJ50 zapewnia możliwość zasilania i przesyłania sygnałów komunikacyjnych za pomocą jednego przewodu. Nowa innowacyjna technologia zasilanego USB jest niezwykle przydatna w punktach sprzedaży detalicznej, przemyśle, ochronie i urządzeniach medycznych. Zapewnia autentyczną i wygodną łączność plug-and-play za pomocą jednego kabla i jest wspierany przez wysokiej jakości projekt i konstrukcję potrzebną do obsługi złożonych nowych urządzeń. Zapewnia doskonałe uziemienie i ochronę wszystkich komponentów, a także ochronę przed normalnym zużyciem, które może wynikać z wielokrotnego wkładania i wyjmowania. Eliminuje potrzebę zewnętrznego zasilania urządzeń peryferyjnych USB, takich jak drukarki paragonów, urządzenia do przechwytywania podpisów i skanery kodów.

Mamy również inny kabel USB zasilany napięciem 12 V, taki jak [.](#)

[Zdjęcie produktu:](#)





[Informacje o firmie. Przegląd](#)



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer
of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10 years
of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved
manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables,
medical cables and chargers with good quality and best price.



Często zadawane pytania

P1: Czy mogę rozpocząć zamówienie próbki, zanim zamówię więcej?

Odp.: Jasne, Heymed zapewnia bezpłatną próbkę, jeśli mamy zapasy, dostosowana próbka musi zostać obciążona kosztami konfiguracji. Doceniamy, że prosisz nas o próbkę, aby sprawdzić naszą jakość.

P2: Jakie metody płatności akceptujesz?

O: PayPal, T/T, przelew bankowy, Western Union i akredytywa

P3: Jak radzi sobie Twoja fabryka w zakresie kontroli jakości?

Odp.: Jakość jest priorytetem. Dział kontroli jakości z profesjonalnym specjalistą ds. zapewnienia jakości przywiązuje dużą wagę do kontroli jakości od samego początku do samego końca. Nasza fabryka uzyskała uwierzytelnienie Rohs, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008. Itp

P4: Fabryka? Tak! Czy mogę dostosować elementy, które mi się podobają, na przykład wydrukować własne logo lub zmodyfikować projekt?

Odp.: Tak, jesteśmy fabryką zatrudniającą ponad 100 pracowników. Oferujemy usługi OEM/ODM. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z nami lub naszym przedstawicielem handlowym.

P5: Czas dostawy i gwarancja? Z jakiej usługi wysyłkowej skorzystasz w przypadku moich produktów?

Odp.: Nasz czas realizacji wynosi około 2-4 tygodni i możemy zaoferować 12-miesięczną gwarancję od dostawy. Używamy DHL, Fedex, UPS, TNT, EMS jako klienta.

P6: Gdzie znajduje się Twoja fabryka? Jak mogę tam zajrzeć?

O: Jasne. Z przyjemnością powitamy Cię w Dongguan i oprowadzimy po naszym miejscu pracy. Nasza fabryka znajduje się na 3. Piętro, budynek A, nr 8 Kangyang 1st Street, wioska Shebei, miasto Huangjiang, miasto Dongguan, Guangdong, Chiny.