

Parametry produktu

Nazwa produktu	Kabel 2 w 1 12 V PoweredUSB z męskim USB B i 2-pinowym złączem Molex do drukarki
Złącze	Zasilany 12 V USB męski, USB B męski, 2-pinowe złącze molex
Długość kabla	30 cm lub dostosowane
Kolor kabla	Czarny lub dostosowany
Stosowane wyposażenie	Rozszerzenie, system POS, drukarka, skaner kodów kreskowych, komputer itp
Funkcjonować	Podłącz skanery i drukarki POS do komputera, aby uzyskać zasilanie i łączność
Minimalne zamówienie	100 SZT

to 1 [Kabel USB zasilany napięciem 2V](#) Przedłużacz rozgałęźny Y z męskim złączem USB B i 2-pinowym złączem Molex, umożliwia rozszerzenie połączenia PoweredUSB i może być używany do łączenia różnych urządzeń. Kabel służy zarówno do transmisji danych, jak i do zasilania podłączonego urządzenia, może przysyłać dane z dużą szybkością. Zapewnia doskonałe uziemienie i ochronę wszystkich komponentów, a także ochronę przed normalnym zużyciem, które może wynikać z wielokrotnego wkładania i wyjmowania. Eliminuje konieczność zewnętrznego zasilania urządzeń peryferyjnych USB, takich jak drukarki paragonów, urządzenia do przechwytywania podpisów, komputery i skanery kodów kreskowych.

Mamy również inny kolorowy kabel USB zasilany napięciem 12 V, taki jak [Przedłużacz USB PoweredUSB 12 V na USB B męski z 3-pinowym złączem Din](#), które mają również 2 różne wtyczki męskie.

Zdjęcie produktu:





Informacje o firmie. Przegląd



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer
of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10 years
of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved
manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables,
medical cables and chargers with good quality and best price.



Często zadawane pytania

P1: Czy mogę rozpocząć zamówienie próbki, zanim zamówię więcej?

Odp.: Jasne, Heymed zapewnia bezpłatną próbkę, jeśli mamy zapasy, dostosowana próbka musi zostać obciążona kosztami konfiguracji. Doceniamy, że prosisz nas o próbkę, aby sprawdzić naszą jakość.

P2: Jakie metody płatności akceptujesz?

O: PayPal, T/T, przelew bankowy, Western Union i akredytywa

P3: Jak radzi sobie Twoja fabryka w zakresie kontroli jakości?

Odp.: Jakość jest priorytetem. Dział kontroli jakości z profesjonalnym specjalistą ds. zapewnienia jakości przywiązuje dużą wagę do kontroli jakości od samego początku do samego końca. Nasza fabryka uzyskała uwierzytelnienie Rohs, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008. Itp

P4: Fabryka? Tak! Czy mogę dostosować elementy, które mi się podobają, na przykład wydrukować własne logo lub zmodyfikować projekt?

Odp.: Tak, jesteśmy fabryką zatrudniającą ponad 100 pracowników. Oferujemy usługi OEM/ODM. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z nami lub naszym przedstawicielem handlowym.

P5: czas dostawy i gwarancja? Z jakiej usługi wysyłkowej skorzystasz w przypadku moich produktów?

Odp.: Nasz czas realizacji wynosi około 2-4 tygodni i możemy zaoferować 12-miesięczną gwarancję od dostawy. Używamy DHL, Fedex, UPS, TNT, EMS jako klienta.

P6: Gdzie znajduje się Twoja fabryka? Jak mogę tam zajrzeć?

O: Jasne. Z przyjemnością powitamy Cię w Dongguan i oprowadzimy po naszym miejscu pracy. Nasza fabryka znajduje się na 3. Piętro, budynek A, nr 8 Kangyang 1st Street, wioska Shebei, miasto Huangjiang, miasto Dongguan, Guangdong, Chiny.