

Parametry produktu

Nazwa produktu	2023Nowa technologia przenośna rehabilitacja zapewniająca skuteczną ulgę w bólu
Funkcja	Środek do usuwania zmarszczek, utrata masy ciała, skóra
Materiał	PCV
Kolor	Czarny, niestandardowy
Zastosowane wyposażenie	Urządzenie medyczne
Funkcjonować	Medyczne usługi zdrowotne,Uśmierzanie bólu
MOQ	100szt

Wtyki lotnicze nie tylko wnoszą znaczący wkład w przemysł, ale mają także szerokie zastosowanie w branży kosmetycznej. Takie jak: elektroniczny impuls wtyczki lotniczej do przyrządu do masażu ludzkiego ciała, odpowiedni do opieki zdrowotnej, pielęgnacji skóry, łagodzenia zmęczenia i tak dalej. Instrument ma wiele regulacji i zabezpieczeń, jest bezpieczny i niezawodny. Roboczy kształt fali wyjściowej prądu pulsacyjnego urządzenia różni się od fali w przypadku zwykłych elektronicznych produktów do fizjoterapii. Ten specjalnie modulowany prąd pulsacyjny zapewnia dobry efekt pogłębiania bez widocznego uczucia mrowienia.

Nasze niestandardowe produkty nie ograniczają się tylko do jednej dziedziny, akceptujemy różne materiały, różne złącza i inne niestandardowe specyfikacje, które są bardzo skuteczne w medycynie i innych dziedzinach, takich jak [Kabel igłowy elektrody 2.0 z lemo](#) | [Złącze 20-pinowe do przewodu odprowadzeń EKG](#) | [Płytkę ujemną z metalową wtyczką Lemo](#) | [Dwustronny przewodzący klips na ucho](#) i tak dalej.

Zdjęcie produktu:














Informacje o firmie. Przegląd



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10 years
of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved
manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



Często zadawane pytania

P1: Czy mogę rozpocząć zamówienie próbne, zanim zamówię więcej?

Odp.: Jasne, Heymed zapewnia bezpłatną próbkę, jeśli mamy zapasy, za niestandardową próbkę należy zapłacić koszt konfiguracji. Jesteśmy wdzięczni za poproszenie nas o próbkę w celu sprawdzenia naszej jakości.

P2: Jakie metody płatności akceptujecie?

Odp.: PayPal, T/T, przelew bankowy, Western Union i akredytywa

P3: Jak radzi sobie Twoja fabryka w zakresie kontroli jakości?

Odp.: Jakość jest priorytetem. Dział kontroli jakości wraz z profesjonalnym specjalistą ds. zapewnienia jakości przywiązuje dużą wagę do kontroli jakości od samego początku do samego końca. Nasza fabryka uzyskała uwierzytelnienie Rohs, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008. Itp

P4: Fabryka? Tak! Czy mogę dostosować elementy, które mi się podobają, na przykład wydrukować własne logo lub zmodyfikować projekt?

Odp.: Tak, jesteśmy fabryką zatrudniającą ponad 100 pracowników. Oferujemy usługę OEM/ODM. W celu uzyskania szczegółów prosimy o kontakt z nami lub naszym przedstawicielem hllowym.

P5: Czas dostawy i gwarancja? Z jakiej usługi wysyłkowej skorzystasz dla moich produktów?

Odp.: Nasz czas realizacji wynosi około 2-4 tygodni i możemy zaoferować 12-miesięczną gwarancję od dostawy. Jako klienta używamy DHL, Fedex, UPS, TNT, EMS.

P6: Gdzie znajduje się Twoja fabryka? Jak mogę tam odwiedzić?

Odpowiedź: Jasne. Z przyjemnością powitamy Cię w Dongguan i oprowadzimy po naszym miejscu pracy. Nasza fabryka znajduje się w 3. Piętro, budynek A, nr 8 Kangyang 1st Street, wioska Shebei, miasto Huangjiang, miasto Dongguan, Guangdong, Chiny.