

Nazwa produktu	2,0 mm żeńska elektrodowa szpilka do snapów żeńska 4,0 mm dla urządzeń TENS EMS Producent drutu ołowiu TENS EMS
aplikacja	Maszyna stymulacyjna, narzędzie fizykoterapii
długość	10 cm, 20 cm, 50 cm, 100 cm lub zwyczaj
kolor	Czarny, szary, biały, czarny i zwyczajowy
Materiał przewodnika	Miedź w puszkach
pakiet	Pakowane osobno

Wyprodukowane przez certyfikowanego dostawcę kabli medycznych w Dongguan w Chinach, ten żeński pin z elektrodą 2,0 mm do żeńskiego kabla SNAP 4,0 mm zapewnia niezawodną transmisję sygnału o niskim oporności między urządzeniami elektroterapii i podkładkami elektrod.

Kobiece żeńskie 2,0 mm pasuje do standardowych portów wyjściowych dziesiątek i EMS, podczas gdy snapowy koniec 4,0 mm jest kompatybilny z większością elektrod wielokrotnego użytku lub jednorazowych. Kabel, zbudowany z elastycznego, klasycznego TPU lub PVC, oferuje długotrwałą wydajność i wysoką przewodność.

W przypadku systemów wymagających wyjść z podwójnymi elektrodami możesz rozważyć nasze [Podnośnik 3,5 mm do podwójnej 2,0 mm elektrody ołowiu](#), który zapewnia bezpieczne połączenie z dziesiątkami i podkładkami EMS. Dodatkowo, jeśli Twoja aplikacja obejmuje nowoczesne interfejsy oparte na USB, [18-w-1 USB typu C do 2,0 mm elektrody kabel ołowiu](#) Oferuje wszechstronne opcje łączności z kompaktową konstrukcją.

Dostępne są niestandardowe długości, kolory i opakowania prywatne, aby sprostać wymaganiom OEM i ODM. Niezależnie od tego, czy w przypadku ośrodków rehabilitacyjnych, klinik terapeutycznych czy marek urządzeń medycznych, ten przewód ołowiu zapewnia niezawodną wydajność w różnych systemach stymulacji






Certyfikacja i zgodność:

Kabel spełnia rygorystyczne standardy, aby zapewnić najwyższy poziom jakości i bezpieczeństwa w dziedzinie medycyny:

- **ISO 13485:** Certyfikacja zapewnia zgodność z międzynarodowymi standardami systemów zarządzania jakością sprzętu medycznego.
- **ISO 9001:** Upewnij się, że produkt jest wytwarzany w systemie zarządzania jakością dźwięku.
- **Zatwierdzenie FDA:** Produkt jest zarejestrowany w U.S. Food and Drug Administration i spełnia standardy urządzeń medycznych.
- **Certyfikacja CE MDR:** Zastosuj się do regulacji sprzętu medycznego UE (MDR) w celu zapewnienia bezpieczeństwa i skuteczności zastosowań medycznych.

Informacje o firmie. Przegląd



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer
of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10years
of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved
manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables,
medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO13485

FCC

CE

ROHS



UKCA

EPR

EPR

ISO9001

FAQ

P1: Czy mogę rozpocząć przykładowe zamówienie przed zamówieniem więcej?

Odp.: Oczywiście Heymed zapewni bezpłatne próbki, a jeśli będziemy mieć zapasy, niestandardowe próbki będą wymagały kosztów instalacji. Dziękujemy za poproszenie nas o sprawdzenie naszej jakości próbek.

P2: Jakie metody płatności akceptujesz?

Odp.: PayPal, T/T, przelew bankowy, Western Union i L/C

Pytanie 3: Jak radzi sobie twoja fabryka w kontroli jakości?

Odpowiedź: Jakość jest preferowana. Dział QC z profesjonalnymi ekspertami ds. Zapewnienia jakości przywiązuje dużą wagę do kontroli jakości od początku do końca. Nasza fabryka została certyfikowana przez ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008. ITP

Pytanie 4: Fabryka? Tak! Czy mogę dostosować moje ulubione przedmioty, takie jak drukowanie własnego logo lub modyfikowanie mojego projektu?

Odp.: Tak, jesteśmy fabryką z ponad 100 pracownikami. Zapewniamy usługi OEM/ODM. Skontaktuj się z nami lub naszym przedstawicielem handlowym, aby uzyskać szczegółowe informacje.

Pytanie 5: Czas dostawy i gwarancja? Jakich usług transportowych użyjesz do wysyłania moich produktów?

Odp.: Nasz czas dostawy wynosi około 2-4 tygodni i możemy zapewnić 12-miesięczną gwarancję dostawy. Używamy DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS jako klientów.

Pytanie 6: Gdzie jest Twoja fabryka? Jak mam odwiedzić?

Odpowiedź: Oczywiście. Z przyjemnością witamy Cię w Dongguan i pokazujemy nasze miejsce pracy. Nasza fabryka znajduje się w trzeciej. Budynek A, nr 8, położony przy Kangyang 1st Street, Shebei Village, Dongguacheng, prowincja Guangdong, Chiny