

Parametry produktu

Nazwa produktu	USB 3.0 do 2.5G Gigabit Network RJ45 Zewnętrzny kabel sieciowy Adapter Ethernet
Złącze	Gniazdo typu C 3.0/USB A 3.0/RJ45 żeńskie
Długość kabla	30 cm lub dostosowane
Kolor kabla	Czarny lub szary
Stosowane wyposażenie	LAPTOP, komputer, laptop, notebook
Funkcjonować	Szybki transfer danych, synchronizacja, szybkie ładowanie
Minimalne zamówienie	100 SZT

Ten adapter USB C lub USB A na Ethernet z dużą szybkością transmisji Gigabit, prędkość Ethernet do 2500 Mb / s. Podłącza się do dowolnego dostępnego portu USB Type-C lub Thunderbolt 3 w komputerze i umożliwia wygodne korzystanie. Nasza karta sieciowa USB A/Type-C do LAN Gigabit Ethernet RJ45 przeniesie surfowanie po Internecie na wyższy poziom. Większe pobieranie, maksymalna prędkość i koniec przerw.

Zdjęcie produktu:





Informacje o firmie. Przegląd



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10 years
of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved
manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



Często zadawane pytania

P1: Czy mogę rozpocząć zamówienie próbki, zanim zamówię więcej?

Odp.: Jasne, Heymed zapewnia bezpłatną próbkę, jeśli mamy zapasy, dostosowana próbka musi zostać obciążona kosztami konfiguracji. Doceniamy, że prosisz nas o próbkę, aby sprawdzić naszą jakość.

P2: Jakie metody płatności akceptujesz?

O: PayPal, T/T, przelew bankowy, Western Union i akredytywa

P3: Jak radzi sobie Twoja fabryka w zakresie kontroli jakości?

Odp.: Jakość jest priorytetem. Dział kontroli jakości z profesjonalnym specjalistą ds. zapewnienia jakości przywiązuje dużą wagę do kontroli jakości od samego początku do samego końca. Nasza fabryka uzyskała uwierzytelnienie Rohs, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008. Itp

P4: Fabryka? Tak! Czy mogę dostosować elementy, które mi się podobają, na przykład wydrukować własne logo lub zmodyfikować projekt?

Odp.: Tak, jesteśmy fabryką zatrudniającą ponad 100 pracowników. Oferujemy usługi OEM/ODM. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z nami lub naszym przedstawicielem handlowym.

P5: Czas dostawy i gwarancja? Z jakiej usługi wysyłkowej skorzystasz w przypadku moich produktów?

Odp.: Nasz czas realizacji wynosi około 2-4 tygodni i możemy zaoferować 12-miesięczną gwarancję od dostawy. Używamy DHL, Fedex, UPS, TNT, EMS jako klienta.

P6: Gdzie znajduje się Twoja fabryka? Jak mogę tam zajrzeć?

O: Jasne. Z przyjemnością powitamy Cię w Dongguan i oprowadzimy po naszym miejscu pracy. Nasza fabryka znajduje się na 3. Piętro, budynek A, nr 8 Kangyang 1st Street, wioska Shebei, miasto Huangjiang, miasto Dongguan, Guangdong, Chiny.