

Nasz 32-kanalowy CAP EEG to wysokowydajne, wielokrotne rozwiązanie kompatybilne z międzynarodowym systemem umieszczania elektrod 10-20. Zbudowany z elastycznych i oddychających materiałów zapewnia komfort pacjentów podczas przedłużonych nagrań EEG. CAP obsługuje bezpieczne umieszczanie elektrody i niezawodną transmisję sygnału, dzięki czemu jest odpowiedni do medycyny, badań i użytkowania edukacyjnego. . Wykonany z wysokiej jakości elastycznej tkaniny, czapka oferuje wygodne dopasowanie do długoterminowego użytku i może być sparowana płynnie z [Wysokiej jakości przewody ołowiowe EEG](#) w celu zwiększenia transmisji sygnału podczas sesji monitorowania.

Produkowane przez wiodącego dostawcę akcesoriów EEG i fabrykę z siedzibą w Dongguan w Chinach, zapewniamy opcje dostosowywania w celu zaspokojenia określonych potrzeb projektowych, w tym różnych materiałów elektrod, typów złącza i rozmiarów. Aby jeszcze bardziej poprawić niezawodność gromadzenia danych brańcowych, nasza czapka może być używana obok [Profesjonalne łatki elektrody medycznej](#), zapewnienie lepszej przejrzystości kontaktu i sygnału. Wiarygodna kontrola jakości i szybka globalna dostawa gwarantują doskonałe wrażenia użytkownika i wydajność. Dostępne są usługi OEM i ODM.

Kluczowe funkcje:

- Kompatybilny z międzynarodowym standardem 10-20 EEG
- 32 równomiernie rozmieszczone kanały dla sygnałów EEG o wysokiej rozdzielczości
- Wygodny i rozciągliwy materiał do długoterminowego zużycia
- Konstrukcja wielokrotnego użytku z maksymalnie 50 cykli prania
- Opcje elektrody i złącza konfigurowalnego
- Produkowane w Dongguan, Chiny - dostępny OEM/ODM





Certyfikacja i zgodność:

Kabel ten spełnia surowe standardy, aby zapewnić najwyższy poziom jakości i bezpieczeństwa w dziedzinie medycyny:

- **ISO 13485:** Certyfikacja zapewnia zgodność z międzynarodowymi standardami systemów zarządzania jakością urządzeń medycznych.
- **ISO 9001:** Upewnij się, że produkty są wytwarzane w systemie zarządzania jakością dźwięku.
- **Zatwierdzona FDA:** Produkt jest zarejestrowany w U.S. Food and Drug Administration i spełnia standardy urządzeń medycznych.
- **Certyfikacja CE MDR:** Zgodnie z regulacją urządzeń medycznych UE (MDR) w celu zapewnienia bezpieczeństwa i skuteczności w przypadku użytku medycznego.

Informacje o firmie. Przegląd



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer
of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10 years
of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved
manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables,
medical cables and chargers with good quality and best price.



FAQ

P1: Czy mogę rozpocząć przykładowe zamówienie przed zamówieniem więcej?

Odp.: Oczywiście Heymed zapewni bezpłatne próbki, jeśli mamy je w magazynie, niestandardowe próbki wymagają opłat za instalację. Dziękujemy za poproszenie nas o próbki, aby sprawdzić naszą jakość.

P2: Jakie metody płatności akceptujesz?

Odp.: PayPal, T/T, przelew bankowy, Western Union i L/C

P3: Jak robi Twoja fabryka pod względem kontroli jakości?

Odpowiedź: Jakość jest priorytetem. Dział QC z profesjonalnymi ekspertami ds. Zapewnienia jakości przywiązuje dużą wagę do kontroli jakości od początku do końca. Nasza fabryka uzyskała certyfikat ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008. ITP

P4: Fabryka? Tak! Czy mogę dostosować elementy, które lubię, takie jak drukowanie własnego logo lub modyfikowanie projektu?

Odp.: Tak, jesteśmy fabryką z ponad 100 pracownikami. Zapewniamy usługi OEM/ODM. Skontaktuj się z nami lub naszym przedstawicielem handlowym, aby uzyskać szczegółowe informacje.

P5: Czas dostawy i gwarancja? Jakiej usługi wysyłki użyjesz do wysyłki mojego produktu?

Odp.: Nasz czas dostawy wynosi około 2-4 tygodni i możemy zapewnić 12-miesięczną gwarancję na dostawę. Używamy DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS jako klientów.

P6: Gdzie znajduje się Twoja fabryka? Jak mogę tam odwiedzić?

Odpowiedź: Oczywiście. Z przyjemnością witamy Cię w Dongguan i pokazujemy nasze miejsce pracy. Nasza fabryka znajduje się w trzeciej. Building A, nr 8, Kangyang 1st Street, Shebei Village, Huangjiang Town, Dongguan City, Prowincja Guangdong, Chiny