

Parametry produktu

Nazwa produktu	Czujniki pulsoksymetru z klipsem na ucho z męskim gniazdem audio 3,5 mm do pulsoksymetrów dousznych
Złącze	Gniazdo audio 3,5 mm, czujnik klipsa do ucha SpO2
Długość kabla	30 cm lub dostosowane
Kolor kabla	Szary medyczny lub dostosowany
Funkcjonować	Transmisja TENS EMS, Pulsoksymetry
Minimalne zamówienie	100 SZT

Ten czujnik z klipsem na ucho z gniazdem audio 3,5 mm stanowi alternatywne miejsce do pulsoksymetrii. W niektórych przypadkach dostęp do dłoni i stóp pacjenta może być niedostępny lub ręce mogą nie otrzymywać wystarczającego przepływu krwi, dlatego oferujemy czujnik pulsoksymetru z klipsem na ucho. Taka konfiguracja sprawdza się zarówno w przypadku ciągłego monitorowania, jak i test warunków skrajnych, który jest idealną alternatywą, gdy użycie czujnika palca jest niepraktyczne.

Zapewniamy nie tylko czujnik klipsa do ucha SpO2, a także złącze można dostosować. Na przykład [Wieloprzewodowy kabel elektrody monitorującej EKG EEG](#), który z 8-kanalowym aktywnym kablem elektrod eeg i kablem pasywnym eeg.

Wszelkie wymagania dotyczące tego klipsa do ucha czujnika SpO2 z męskim kablem audio jack, prosimy o kontakt.

Zdjęcie produktu:





Informacje o firmie. Przegląd



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer
of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10 years
of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved
manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables,
medical cables and chargers with good quality and best price.



Często zadawane pytania

P1: Czy mogę rozpocząć zamówienie próbki, zanim zamówię więcej?

Odp.: Jasne, Heymed zapewnia bezpłatną próbkę, jeśli mamy zapasy, dostosowana próbka musi zostać obciążona kosztami konfiguracji. Doceniamy, że prosisz nas o próbkę, aby sprawdzić naszą jakość.

P2: Jakie metody płatności akceptujesz?

O: PayPal, T/T, przelew bankowy, Western Union i akredytywa

P3: Jak radzi sobie Twoja fabryka w zakresie kontroli jakości?

Odp.: Jakość jest priorytetem. Dział kontroli jakości z profesjonalnym specjalistą ds. zapewnienia jakości przywiązuje dużą wagę do kontroli jakości od samego początku do samego końca. Nasza fabryka uzyskała uwierzytelnienie Rohs, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008. Itp

P4: Fabryka? Tak! Czy mogę dostosować elementy, które mi się podobają, na przykład wydrukować własne logo lub zmodyfikować projekt?

Odp.: Tak, jesteśmy fabryką zatrudniającą ponad 100 pracowników. Oferujemy usługi OEM/ODM. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z nami lub naszym przedstawicielem handlowym.

P5: czas dostawy i gwarancja? Z jakiej usługi wysyłkowej skorzystasz w przypadku moich produktów?

Odp.: Nasz czas realizacji wynosi około 2-4 tygodni i możemy zaoferować 12-miesięczną gwarancję od dostawy. Używamy DHL, Fedex, UPS, TNT, EMS jako klienta.

P6: Gdzie znajduje się Twoja fabryka? Jak mogę tam zajrzeć?

O: Jasne. Z przyjemnością powitamy Cię w Dongguan i oprowadzimy po naszym miejscu pracy. Nasza fabryka znajduje się na 3. Piętro, budynek A, nr 8 Kangyang 1st Street, wioska Shebei, miasto Huangjiang, miasto Dongguan, Guangdong, Chiny.