

Parametry produktu

Nazwa produktu	Przewody elektrodowe 4 w 1 Gniazdo audio 3,5 mm do elektrody medycznej 4,0 mm Kabel zatrzaskowy Przewód doprowadzający
Złącze	Żeńskie złącze zatrzaskowe 3,5 mm/4,0 mm do gniazda audio
Długość kabla	120 cm lub niestandardowe
Kolor kabla	Biały Czarny lub dostosowany
Funkcjonować	Kabel przejściowy do transmisji/masażu TENS EMS EKG/EKG/EEG/EMG
MOQ	100szt

Jako producent certyfikacji systemu zarządzania urządzeniami medycznymi ISO13485 mamy wieloletnie doświadczenie w produkcji **Akcesoria do kabli elektrod EKG** .

Ten medyczny kabel zatrzaskowy audio 3,5 mm do 4 odprowadzeń EKG składa się z gniazda audio 3,5 mm i żeńskiego przycisku zatrzaskowego 4,0 mm, może być używany z aparatem EEG EKG. Poza tym wspieramy usługi OEM ODM dla wszystkich naszych produktów kablowych w zakresie sprzętu medycznego drut ekranowany klasy (materiał TPU), taki jak **Żeński kabel zatrzaskowy typu C do elektrody EKG**.


Prosimy o kontakt z nami, jeśli chcesz niestandardowe.

Zdjęcie produktu:





Informacje o firmie. Przegląd



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer
of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10 years
of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved
manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables,
medical cables and chargers with good quality and best price.



Często zadawane pytania

P1: Czy mogę rozpocząć zamówienie próbne, zanim zamówię więcej?

Odp.: Jasne, Heymed zapewnia bezpłatną próbkę, jeśli mamy zapasy, za niestandardową próbkę należy zapłacić koszt konfiguracji. Jesteśmy wdzięczni za poproszenie nas o próbkę w celu sprawdzenia naszej jakości.

P2: Jakie metody płatności akceptujecie?

Odp.: PayPal, T/T, przelew bankowy, Western Union i akredytywa

P3: Jak radzi sobie Twoja fabryka w zakresie kontroli jakości?

Odp.: Jakość jest priorytetem. Dział kontroli jakości wraz z profesjonalnym specjalistą ds. zapewnienia jakości przywiązuje dużą wagę do kontroli jakości od samego początku do samego końca. Nasza fabryka uzyskała uwierzytelnienie Rohs, SGS, CE FCC, ISO9001:2008. Itp

P4: Fabryka? Tak! Czy mogę dostosować elementy, które mi się podobają, na przykład wydrukować własne logo lub zmodyfikować projekt?

Odp.: Tak, jesteśmy fabryką zatrudniającą ponad 100 pracowników. Oferujemy usługę OEM/ODM. W celu uzyskania szczegółów prosimy o kontakt z nami lub naszym przedstawicielem handlowym.

P5: Czas dostawy i gwarancja? Z jakiej usługi wysyłkowej skorzystasz dla moich produktów?

Odp.: Nasz czas realizacji wynosi około 2-4 tygodni i możemy zaoferować 12-miesięczną gwarancję od dostawy. Jako klienta używamy DHL, Fedex, UPS, TNT, EMS.

P6: Gdzie znajduje się Twoja fabryka? Jak mogę tam odwiedzić?

Odpowiedź: Jasne. Z przyjemnością powitamy Cię w Dongguan i oprowadzimy po naszym miejscu pracy. Nasza fabryka znajduje się w 3. Piętro, budynek A, nr 8 Kangyang 1st Street, wioska Shebei, miasto Huangjiang, miasto Dongguan, Guangdong, Chiny.