

Parametry produktu

| | |
|----------------------|--|
| Nazwa produktu | Męski kabel zatrzaskowy elektrody do klipsa EKG |
| Złącze | 3,5 mm/4,0 mm/5,0 mm męski zatrzask ekg do przewodu odprowadzenia chwytaka |
| Długość kabla | 30 cm lub dostosowane |
| Kolor kabla | Szary medyczny lub dostosowany |
| Funkcjonować | Transmisja TENS EMS |
| Minimalne zamówienie | 100 SZT |

Jako profesjonalny producent kabli medycznych EKG EEG EKG EMG, wykonujemy nasze niestandardowe kable EKG [Wtyczka bananowa do przewodu odprowadzenia z zatrzaskiem EKG](#) z wysokiej jakości materiałami spełniającymi standardy medyczne, wspieramy usługi OEM ODM dla wszystkich naszych produktów kablowych, takich jak [wieloodprowadzeniowy kabel elektrody monitorującej EKG EEG](#). Tymczasem mamy dziesięciolecie doświadczenia w dostosowywaniu drutu [spiralny kabel sprężynowy](#) i mieć wystarczające doświadczenie w dostosowywaniu kabli, aby spełnić wszelkie potrzeby naszych klientów w zakresie dostosowywania.

Złącze A: męski zatrzask elektrody 4,0

Złącze B: klip EKG

Zdjęcie produktu:





Informacje o firmie. Przegląd



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10years of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO 13485

FCC

CE

ROHS



UKCA

EPR

EPR

ISO 9001

Często zadawane pytania

P1: Czy mogę rozpocząć zamówienie próbki, zanim zamówię więcej?

Odp.: Jasne, Heymed zapewnia bezpłatną próbkę, jeśli mamy zapasy, dostosowana próbka musi zostać obciążona kosztami konfiguracji. Doceniamy, że prosisz nas o próbkę, aby sprawdzić naszą jakość.

P2: Jakie metody płatności akceptujesz?

O: PayPal, T/T, przelew bankowy, Western Union i akredytywa

P3: Jak radzi sobie Twoja fabryka w zakresie kontroli jakości?

Odp.: Jakość jest priorytetem. Dział kontroli jakości z profesjonalnym specjalistą ds. zapewnienia jakości przywiązuje dużą wagę do kontroli jakości od samego początku do samego końca. Nasza fabryka uzyskała uwierzytelnienie Rohs, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008. Itp

P4: Fabryka? Tak! Czy mogę dostosować elementy, które mi się podobają, na przykład wydrukować własne logo lub zmodyfikować projekt?

Odp.: Tak, jesteśmy fabryką zatrudniającą ponad 100 pracowników. Oferujemy usługi OEM/ODM. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z nami lub naszym przedstawicielem handlowym.

P5: czas dostawy i gwarancja? Z jakiej usługi wysyłkowej skorzystasz w przypadku moich produktów?

Odp.: Nasz czas realizacji wynosi około 2-4 tygodni i możemy zaoferować 12-miesięczną gwarancję od dostawy. Używamy DHL, Fedex, UPS, TNT, EMS jako klienta.

P6: Gdzie znajduje się Twoja fabryka? Jak mogę tam zajrzeć?

O: Jasne. Z przyjemnością powitamy Cię w Dongguan i oprowadzimy po naszym miejscu pracy. Nasza fabryka znajduje się na 3. Piętro, budynek A, nr 8 Kangyang 1st Street, wioska Shebei, miasto Huangjiang, miasto Dongguan, Guangdong, Chiny.