

Parametry produktu

Nazwa produktu	Niskoprofilowy adapter wideo 40 Gb/s USB4 typu C męski na żeński o mocy 100 W i mocy 8K
Złącze	Typ C męski na żeński
Materiał	PVC miedź
Kolor kabla	Czarny lub dostosowany
Stosowane wyposażenie	Laptop, notebook, iPhone, iPad, telefon
Funkcjonować	Szybki transfer danych, synchronizacja, szybkie ładowanie PD
Minimalne zamówienie	100 SZT

Ten adapter USB C męski na żeński ma wiele typów, takich jak wtyczka typu c prosta, kolankowa, w kształcie litery U, pod kątem prostym 90 i tak dalej, z obsługą adaptera USB4 40 Gb / s 240 W, z szybkim ładowaniem PD i szybkim przesyłaniem danych Kompatybilny z kablem Do telefonu, tabletu, macbooka, laptopa i obsługuje zewnętrzne urządzenie USB do laptopa i tabletu oraz telefonu i dysku twardego.


Ponadto możemy dostarczyć inne złącze adaptera, takie jak [przejściówka Apple Lightning z męskiego na żeńskie](#) i inne kable do ładowania danych w celach informacyjnych, na przykład [Kabel elektroniki użytkowej](#).

Zdjęcie produktu:





Informacje o firmie. Przegląd



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer
of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10 years
of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved
manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables,
medical cables and chargers with good quality and best price.



Często zadawane pytania

P1: Czy mogę rozpocząć zamówienie próbki, zanim zamówię więcej?

Odp.: Jasne, Heymed zapewnia bezpłatną próbkę, jeśli mamy zapasy, dostosowana próbka musi zostać obciążona kosztami instalacji. Doceniamy, że prosisz nas o próbkę, aby sprawdzić naszą jakość.

P2: Jakie metody płatności akceptujesz?

O: PayPal, T/T, przelew bankowy, Western Union i akredytywa

P3: Jak radzi sobie Twoja fabryka w zakresie kontroli jakości?

Odp.: Jakość jest priorytetem. Dział kontroli jakości z profesjonalnym specjalistą ds. zapewnienia jakości przywiązuje dużą wagę do kontroli jakości od samego początku do samego końca. Nasza fabryka uzyskała uwierzytelnienie Rohs, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008. Itp

P4: Fabryka? Tak! Czy mogę dostosować elementy, które mi się podobają, na przykład wydrukować własne logo lub zmodyfikować projekt?

Odp.: Tak, jesteśmy fabryką zatrudniającą ponad 100 pracowników. Oferujemy usługi OEM/ODM. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z nami lub naszym przedstawicielem handlowym.

P5: czas dostawy i gwarancja? Z jakiej usługi wysyłkowej skorzystasz w przypadku moich produktów?

Odp.: Nasz czas realizacji wynosi około 2-4 tygodni i możemy zaoferować 12-miesięczną gwarancję od dostawy. Używamy DHL, Fedex, UPS, TNT, EMS jako klienta.

P6: Gdzie znajduje się Twoja fabryka? Jak mogę tam zajrzeć?

O: Jasne. Z przyjemnością powitamy Cię w Dongguan i oprowadzimy po naszym miejscu pracy. Nasza fabryka znajduje się na 3. Piętro, budynek A, nr 8 Kangyang 1st Street, wioska Shebei, miasto Huangjiang, miasto Dongguan, Guangdong, Chiny.