


Aplikacje:


- **Oddziały szpitalne:** Na profesjonalnych oddziałach monitorujących elektrokardiogram bezpiecznie łączy się z zaawansowanymi monitorami serca. Dokładna transmisja sygnałów EKG w czasie rzeczywistym pomaga personelowi medycznemu w dokładnym śledzeniu stanu serca pacjentów, dostarczając niezbędnych danych do szybkiej diagnozy i leczenia chorób serca.
- **Przychodnie ambulatoryjne:** W przypadku rutynowych ambulatoryjnych badań kardiologicznych unikalny rozdzielacz w kształcie litery Y umożliwia szybki montaż i demontaż. Personel może bez trudu podłączyć go do sprzętu testowego i elektrod, zwiększając efektywność badania i skracając czas oczekiwania pacjenta.
- **Użytek domowy:** W połączeniu z przenośnymi elektrokardiogramami umożliwia monitorowanie stanu serca w dowolnym momencie, zarówno w spoczynku, jak i podczas lekkich zajęć w domu. Szeroki wybór kolorów i konfigurowalne długości pasują do różnych konfiguracji domowych i osobistych nawyków użytkowania.

Kluczowe funkcje:

- **Unikalna konstrukcja rozdzielacza w kształcie litery Y:** Dzięki zastosowaniu innowacyjnej struktury rozdzielacza w kształcie litery Y, jeden koniec jest wyposażony w wtyczkę 6PIN, którą można na stałe podłączyć do hosta monitorującego pracę serca, aby zapewnić stabilną transmisję sygnału; drugi koniec jest podzielony na podwójne piny 2,0 MM, precyzyjnie dopasowane do elektrod, co zapewnia wygodną i szybką instalację, skracając czas pracy personelu medycznego i poprawiając skuteczność monitorowania.
- **Usługa dostosowywania:** Opierając się na silnych możliwościach badawczo-rozwojowych i produkcyjnych naszej fabryki w Guangdong, możemy dostosować kable o różnej długości do wymagań klienta, aby spełnić różnorodne scenariusze użytkowania. Niezależnie od tego, czy chodzi o połączenie na krótkie odległości przy łóżku szpitalnym, czy okablowanie na duże odległości wymagane do mobilnego monitorowania wielu pomieszczeń w domu, możemy je dostosować.
- **Bogate opcje kolorów:** Oferujemy różne kolory kabli, takie jak klasyczna biel medyczna, świeży błękit i spokojna czerń. Ułatwia to personelowi medycznemu szybkie rozróżnienie różnych przewodów odprowadzeń w złożonych środowiskach medycznych, zapobiegając nieprawidłowym połączeniom, a także zapewniając spersonalizowane możliwości wyboru dla użytkowników domowych.
- **Produkcja form o wysokiej precyzji:** Nasza fabryka jest wyposażona w precyzyjne formy, które zapewniają, że rozmiar każdego pinu i wtyczki jest dokładny i bezbłędny, umożliwiając płynne wkładanie i wyjmowanie oraz dobry kontakt, zmniejszając ryzyko tłumienia sygnału i gwarantując wysoką jakość transmisji sygnałów elektrokardiogramu, dając wiarygodną podstawę do postawienia diagnozy.









Certyfikaty i zgodność:

Kabel ten spełnia rygorystyczne normy, aby zapewnić najwyższy poziom jakości i bezpieczeństwa w branży medycznej:

- **ISO13485:** Certyfikacja zapewnia zgodność z międzynarodowymi standardami systemów zarządzania jakością wyrobów medycznych.
- **ISO9001:** Gwarantuje, że produkt jest wytwarzany w ramach solidnego systemu zarządzania jakością.
- **Zatwierdzone przez FDA:** Produkt zarejestrowany w amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków, spełniający jej standardy dotyczące wyrobów medycznych.
- **Certyfikat CE MDR:** Jest zgodny z rozporządzeniem Unii Europejskiej dotyczącym wyrobów medycznych (MDR), zapewniając bezpieczeństwo i skuteczność w zastosowaniach medycznych.

Dlaczego warto wybrać nasz kabel zaciskowy typu C do pulsoksymetru?

- **Niezawodność w intensywnej terapii:** Kabel ten zapewnia ciągłą, dokładną transmisję danych, zapewniając pracownikom służby zdrowia wiarygodne odczyty poziomu nasycenia krwi tlenem w czasie rzeczywistym.
- **Wszechstronność:** Dzięki szerokiej kompatybilności z różnymi urządzeniami medycznymi, w tym **Monitory EKG** and **kable elektrodowe** oferuje ujednolicone rozwiązanie dla różnych typów sprzętu monitorującego.
- **Opłacalne:** Wysoka trwałość i długa żywotność kabla zmniejszają częstotliwość jego wymian, co z czasem zapewnia znaczne oszczędności kosztów.
- **Poprawiona wydajność:** Elastyczność, trwałość i łatwość użycia kabla pozwalają pracownikom służby zdrowia skupić się na zapewnieniu pacjentowi najlepszej opieki, zamiast zajmować się problemami ze sprzętem.

Informacje o firmie. Przegląd



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer
of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10 years
of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved
manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables,
medical cables and chargers with good quality and best price.



Często zadawane pytania

P1: Czy mogę rozpocząć zamówienie próbne przed zamówieniem większej liczby?

Odp.: Oczywiście Heymed zapewnia bezpłatne próbki, jeśli mamy je w magazynie, próbki niestandardowe wymagają opłat instalacyjnych. Dziękujemy za poproszenie nas o próbki w celu sprawdzenia naszej jakości.

P2: Jakie metody płatności akceptujecie?

Odp.: PayPal, T/T, przelew bankowy, Western Union i akredytywa

P3: Jak radzi sobie Twoja fabryka pod względem kontroli jakości?

Odpowiedź: Jakość jest priorytetem. Dział kontroli jakości składający się z profesjonalnych ekspertów ds. zapewnienia jakości przywiązuje dużą wagę do kontroli jakości od początku do końca. Nasza fabryka uzyskała certyfikaty Rohs, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008. ITP

P4: Fabryka? Tak! Czy mogę dostosować elementy, które mi się podobają, na przykład wydrukować własne logo lub zmodyfikować projekt?

Odp.: Tak, jesteśmy fabryką zatrudniającą ponad 100 pracowników. Świadczymy usługi OEM/ODM. W celu uzyskania szczegółów prosimy o kontakt z nami lub naszym przedstawicielem handlowym.

P5: Czas dostawy i gwarancja? Z jakiej usługi wysyłkowej skorzystasz przy wysyłce mojego produktu?

Odp.: Nasz czas dostawy wynosi około 2-4 tygodni i możemy zapewnić 12-miesięczną gwarancję od dostawy. Używamy DHL, Fedex, UPS, TNT, EMS jako klientów.

P6: Gdzie znajduje się Twoja fabryka? Jak mogę tam odwiedzić?

Odpowiedź: Oczywiście. Bardzo się cieszymy, że możemy powitać Państwa w Dongguan i pokazać nasze miejsce pracy. Nasza fabryka znajduje się w trzeciej. Budynek A, nr 8, Kangyang 1st Street, wioska Shebei, miasto Huangjiang, miasto Dongguan, prowincja Guangdong, Chiny