

Aplikacje:

- **Badanie Oddziału Kardiologii Szpitala:** Łączy sprzęt do elektrokardiogramu i elektrody, aby zapewnić uzyskanie stabilnych i dokładnych sygnałów aktywności elektrycznej serca, pomagając lekarzom w diagnozowaniu arytmii, niedokrwienia mięśnia sercowego i innych chorób.

Zakłady Fizjoterapii Rehabilitacyjnej: Współpraca z różnymi instrumentami do fizjoterapii rehabilitacyjnej, takimi jak sprzęt rehabilitacyjny do stymulacji elektrycznej, w celu stabilnego przesyłania sygnałów elektrycznych, zapewniając niezawodne połączenia w leczeniu rehabilitacji mięśni i naprawy nerwów, pomagając pacjentom przywrócić ich funkcje fizyczne.

Domowa opieka zdrowotna: Gdy dana osoba korzysta w domu z prostego elektrokardiogramu do codziennej samokontroli stanu serca, kabel ten zapewnia normalne działanie sprzętu, umożliwiając użytkownikowi sprawdzenie stanu swojego serca w dowolnym momencie i wykrycie potencjalnych problemów w odpowiednim czasie.

Kluczowe funkcje:

- **Doskonała zdolność przeciwzakłócenia sygnału:** Przyjęcie specjalnej struktury ekranującej wewnątrz, która może skutecznie blokować zewnętrzne zakłócenia elektromagnetyczne, zapewniając, że przesyłane sygnały elektryczne są wyraźne i stabilne, zapewniając silne wsparcie dla dokładnej diagnozy medycznej.
- **Precyzyjne dopasowanie:** The [Rurka okrągła 2,0 MM](#) zapewnia precyzyjne dopasowanie, zapewniając stabilne połączenia elektryczne ze sprzętem medycznym. Haki testowe o średnicy 46 mm dzięki dobrze zaprojektowanemu kształtowi można z łatwością przymocować do punktów testowych w celu dokładnej diagnostyki.
- **Dobra elastyczność:** Utrzymanie stabilnej wydajności w scenariuszach, w których wymagane jest częste zginanie i skręcanie, nie jest łatwe do złamania lub uszkodzenia, co ułatwia działanie personelu medycznego i dostosowywanie się do złożonych i zmiennych środowisk medycznych.
- **Surowe standardy kontroli jakości:** Poddawany wielu rygorystycznym procesom kontrolnym, w tym testom wydajności elektrycznej, testom wytrzymałości mechanicznej, testom odporności na ścieranie itp., aby mieć pewność, że każdy kabel spełnia wysokie wymagania jakościowe i zapewnia niezawodną gwarancję podłączenia sprzętu medycznego.
- **Zalety fabryki i certyfikacji:** Wyposażony w zaawansowaną technologię produkcji, gwarantuje stałą jakość produktu. W trakcie całej produkcji obowiązują rygorystyczne procedury kontroli jakości. Ponadto nasze produkty posiadają międzynarodowe certyfikaty, takie jak ISO 13485 i zgodność z FDA CE (MDR 2017/745), co gwarantuje, że spełniają najwyższe standardy medyczne.

Certyfikaty i zgodność:

Kabel ten spełnia rygorystyczne normy, aby zapewnić najwyższy poziom jakości i bezpieczeństwa w branży medycznej:

- **ISO13485:** Certyfikacja zapewnia zgodność z międzynarodowymi standardami systemów zarządzania jakością wyrobów medycznych.
- **ISO9001:** Gwarantuje, że produkt jest wytwarzany w ramach solidnego systemu zarządzania jakością.

- **Zatwierdzone przez FDA:** Produkt zarejestrowany w amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków, spełniający jej standardy dotyczące wyrobów medycznych.
- **Certyfikat CE MDR:** Jest zgodny z rozporządzeniem Unii Europejskiej dotyczącym wyrobów medycznych (MDR), zapewniając bezpieczeństwo i skuteczność w zastosowaniach medycznych.





Informacje o firmie. Przegląd



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer
of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10 years
of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved
manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables,
medical cables and chargers with good quality and best price.



Często zadawane pytania

P1: Czy mogę rozpocząć zamówienie próbne przed zamówieniem większej liczby?

Odp.: Oczywiście Heymed zapewnia bezpłatne próbki, jeśli mamy je w magazynie, próbki niestandardowe wymagają opłat instalacyjnych. Dziękujemy za poproszenie nas o próbki w celu sprawdzenia naszej jakości.

P2: Jakie metody płatności akceptujecie?

Odp.: PayPal, T/T, przelew bankowy, Western Union i akredytywa

P3: Jak radzi sobie Twoja fabryka pod względem kontroli jakości?

Odpowiedź: Jakość jest priorytetem. Dział kontroli jakości składający się z profesjonalnych ekspertów ds. zapewnienia jakości przywiązuje dużą wagę do kontroli jakości od początku do końca. Nasza fabryka uzyskała certyfikaty Rohs, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008. ITP

P4: Fabryka? Tak! Czy mogę dostosować elementy, które mi się podobają, na przykład wydrukować własne logo lub zmodyfikować projekt?

Odp.: Tak, jesteśmy fabryką zatrudniającą ponad 100 pracowników. Świadczymy usługi OEM/ODM. W celu uzyskania szczegółów prosimy o kontakt z nami lub naszym przedstawicielem handlowym.

P5: Czas dostawy i gwarancja? Z jakiej usługi wysyłkowej skorzystasz przy wysyłce mojego produktu?

Odp.: Nasz czas dostawy wynosi około 2-4 tygodni i możemy zapewnić 12-miesięczną gwarancję od dostawy. Używamy DHL, Fedex, UPS, TNT, EMS jako klientów.

P6: Gdzie znajduje się Twoja fabryka? Jak mogę tam odwiedzić?

Odpowiedź: Oczywiście. Bardzo się cieszymy, że możemy powitać Państwa w Dongguan i pokazać nasze miejsce pracy. Nasza fabryka znajduje się w trzeciej. Budynek A, nr 8, Kangyang 1st Street, wioska Shebei, miasto Huangjiang, miasto Dongguan, prowincja Guangdong, Chiny