

Nazwa produktu	Konfigurowalne DC 2,35 mm samiec do DC 2,35 mm żeński kabel przedłużaczy Certyfikowany producent medyczny Dongguan
aplikacja	Maszyna stymulacyjna, instrument fizykoterapii
długość	10 cm, 20 cm, 50 cm, 100 cm lub dostosowane
kolor	Czarny, szary, biały, czarny i dostosowany
Materiał przewodnika	Cynna miedź
Pakiet	Indywidualnie pakowane

Informacje o produkcie:

Ten samiec DC 2,35 mm do DC 2,35 mm kobiet jest idealny do podłączania lub rozszerzenia zasilania niskiego napięcia na urządzenia takie jak sprzęt medyczny, nadajniki bezprzewodowe, systemy audio lub maszyny TENS/EMS. Dokładne wtyczki lufy 2,35 mm zapewniają przytulne i bezpieczne dopasowanie, zapobiegając przypadkom odłączeń.

Kabel, wyprodukowany przez profesjonalną fabrykę kablową w Dongguan w Chinach, jest dostępny w różnych długościach, kolorach i materiałach z kurtkami (PVC/TPU), aby pasować do różnych środowisk. Pure Copper Conductor zapewnia doskonałą przewodność i stabilną transmisję mocy, co czyni go idealnym wyborem do dostosowywania OEM.

Dla osób poszukujących alternatywnych specyfikacji nasze [Fizjoterapia przewód ołowiowy DC 2,35 mm samiec do zatrzymania kabla medycznego z metalową skorupką](#) oferuje podobną niezawodność urządzeń wymagających większego złącza, takich jak niektóre monitory medyczne lub profesjonalne konfiguracje audio. Podobnie jak wariant 2,35 mm, ma konfigurowalne długości i trwałe materiały kurtki. Dodatkowo nasz [DC3.5 Męska wtyczka 2 w 1 pierścień - zakończony drut ołowiu fizjoterapii](#) jest zaprojektowany do kompaktowej elektroniki, takich jak przenośne narzędzia diagnostyczne, z tą samą czystą konstrukcją miedzi i bezpieczną konstrukcją wtyczek, aby zapewnić stabilną transmisję zasilania.

Niezależnie od tego, czy potrzebujesz krótkich kabli skoczkowych, czy dłuższych przedłużaczy zasilających, ten produkt - wraz z naszym szerszym zakresem roztworów złącza - elastyczne, bezpieczne i niezawodne wydajność w kompaktowej formie.





Certyfikacja i zgodność:

Kabel ten spełnia surowe standardy, aby zapewnić najwyższy poziom jakości i bezpieczeństwa w dziedzinie medycyny:

- **ISO 13485:** Certyfikacja zapewnia zgodność z międzynarodowymi standardami systemów zarządzania jakością urządzeń medycznych.
- **ISO 9001:** Upewnij się, że produkty są wytwarzane w systemie zarządzania jakością dźwięku.
- **Zatwierdzona FDA:** Produkt jest zarejestrowany w U.S. Food and Drug Administration i spełnia standardy urządzeń medycznych.
- **Certyfikacja CE MDR:** Zgodnie z regulacją urządzeń medycznych UE (MDR) w celu zapewnienia bezpieczeństwa i skuteczności w przypadku użytku medycznego.

Informacje o firmie. Przegląd



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer
of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10years
of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved
manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables,
medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO13485

FCC

CE

RoHS



UKCA

EPR

EPR

ISO9001

FAQ

P1: Czy mogę rozpocząć przykładowe zamówienie przed zamówieniem więcej?

Odp.: Oczywiście Heymed zapewni bezpłatne próbki, jeśli mamy je w magazynie, niestandardowe próbki wymagają opłat za instalację. Dziękujemy za poproszenie nas o próbki, aby sprawdzić naszą jakość.

P2: Jakie metody płatności akceptujesz?

Odp.: PayPal, T/T, przelew bankowy, Western Union i L/C

P3: Jak robi Twoja fabryka pod względem kontroli jakości?

Odpowiedź: Jakość jest priorytetem. Dział QC z profesjonalnymi ekspertami ds. Zapewnienia jakości przywiązuje dużą wagę do kontroli jakości od początku do końca. Nasza fabryka uzyskała certyfikat ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008. ITP

P4: Fabryka? Tak! Czy mogę dostosować elementy, które lubię, takie jak drukowanie własnego logo lub modyfikowanie projektu?

Odp.: Tak, jesteśmy fabryką z ponad 100 pracownikami. Zapewniamy usługi OEM/ODM. Skontaktuj się z nami lub naszym przedstawicielem handlowym, aby uzyskać szczegółowe informacje.

P5: Czas dostawy i gwarancja? Jakiej usługi wysyłki użyjesz do wysyłki mojego produktu?

Odp.: Nasz czas dostawy wynosi około 2-4 tygodni i możemy zapewnić 12-miesięczną gwarancję na dostawę. Używamy DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS jako klientów.

P6: Gdzie znajduje się Twoja fabryka? Jak mogę tam odwiedzić?

Odpowiedź: Oczywiście. Z przyjemnością witamy Cię w Dongguan i pokazujemy nasze miejsce pracy. Nasza fabryka znajduje się w trzeciej. Building A, nr 8, Kangyang 1st Street, Shebei Village, Huangjiang Town, Dongguan City, Prowincja Guangdong, Chiny