

Nazwa produktu	Konfigurowalna fizjoterapia przewód ołowiowy DC 2W35 mm samiec do zatrzymania kabla medycznego z metalową powłoką Certyfikowany producent medyczny
aplikacja	Maszyna stymulacyjna, instrument fizykoterapii
długość	10 cm, 20 cm, 50 cm, 100 cm lub dostosowane
kolor	Czarny, szary, biały, czarny i dostosowany
Materiał przewodnika	Cynna miedź
Pakiet	Indywidualnie pakowane

Informacje o produkcie:

Ten samiec DC 2,35 mm do zatrzymania kabla medycznego jest zaprojektowana do stosowania w dziesiątkach, EMS i innych systemach fizjoterapii. Kabel ma precyzyjny stoper, który zapewnia bezpieczne umiejscowienie i zapobiega poślizgowi lub oderwaniu podczas pracy, co czyni go idealnym do ustawień terapii klinicznej lub domowej.

Męska wtyczka jest umieszczona w solidnej metalowej skorupce w celu zwiększenia ochrony przed powtarzającym się zatkaniem, napięciem i naprężeniem mechanicznym. Zewnętrzna kurtka kablowa wykonana jest z Medical TPU lub PVC, zapewniając elastyczność, odporność chemiczną i długowieczność. W przypadku aplikacji wymagających różnych interfejsów oferujemy również kompatybilne rozwiązania, takie jak nasz [USB Type-C do magnetyczny kabel medyczny](#), Zaprojektowany do zaawansowanych systemów elektroterapii.

Produkt wyprodukowany w Dongguan w Chinach przez fabrykę certyfikowaną ISO13485, obsługuje pełne dostosowywanie, w tym miernik, typ złącza, długość kabla, kolor i prywatne etykietowanie. Zapewniamy również akcesoria elektrody, takie jak [Spiekane czujniki elektrody AG/AGCL](#) Aby ukończyć konfigurację klasy medycznej. Idealny do dostaw OEM lub zaopatrzenia w masę.






Certyfikacja i zgodność:

Kabel ten spełnia surowe standardy, aby zapewnić najwyższy poziom jakości i bezpieczeństwa w dziedzinie medycyny:

- **ISO 13485:** Certyfikacja zapewnia zgodność z międzynarodowymi standardami systemów zarządzania jakością urządzeń medycznych.
- **ISO 9001:** Upewnij się, że produkty są wytwarzane w systemie zarządzania jakością dźwięku.
- **Zatwierdzona FDA:** Produkt jest zarejestrowany w U.S. Food and Drug Administration i spełnia standardy urządzeń medycznych.
- **Certyfikacja CE MDR:** Zgodnie z regulacją urządzeń medycznych UE (MDR) w celu zapewnienia bezpieczeństwa i skuteczności w przypadku użytku medycznego.

Informacje o firmie. Przegląd



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10 years
of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved
manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO13485

FCC

CE

ROHS



UKCA

EPR

EPR

ISO9001

FAQ

P1: Czy mogę rozpocząć przykładowe zamówienie przed zamówieniem więcej?

Odp.: Oczywiście Heymed zapewni bezpłatne próbki, jeśli mamy je w magazynie, niestandardowe próbki wymagają opłat za instalację. Dziękujemy za poproszenie nas o próbki, aby sprawdzić naszą jakość.

P2: Jakie metody płatności akceptujesz?

Odp.: PayPal, T/T, przelew bankowy, Western Union i L/C

P3: Jak robi Twoja fabryka pod względem kontroli jakości?

Odpowiedź: Jakość jest priorytetem. Dział QC z profesjonalnymi ekspertami ds. Zapewnienia jakości przywiązuje dużą wagę do kontroli jakości od początku do końca. Nasza fabryka uzyskała certyfikat ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008. ITP

P4: Fabryka? Tak! Czy mogę dostosować elementy, które lubię, takie jak drukowanie własnego logo lub modyfikowanie projektu?

Odp.: Tak, jesteśmy fabryką z ponad 100 pracownikami. Zapewniamy usługi OEM/ODM. Skontaktuj się z nami lub naszym przedstawicielem handlowym, aby uzyskać szczegółowe informacje.

P5: Czas dostawy i gwarancja? Jakiej usługi wysyłki użyjesz do wysyłki mojego produktu?

Odp.: Nasz czas dostawy wynosi około 2-4 tygodni i możemy zapewnić 12-miesięczną gwarancję na dostawę. Używamy DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS jako klientów.

P6: Gdzie znajduje się Twoja fabryka? Jak mogę tam odwiedzić?

Odpowiedź: Oczywiście. Z przyjemnością witamy Cię w Dongguan i pokazujemy nasze miejsce pracy. Nasza fabryka znajduje się w trzeciej. Building A, nr 8, Kangyang 1st Street, Shebei Village, Huangjiang Town, Dongguan City, Prowincja Guangdong, Chiny