

Parametry produktu

Nazwa produktu	Złącze 2 w 1 12P Din męskie do zacisku testowego kabla elektrody zaciskowej
Złącze	12-pinowe złącze Din męskie, zacisk testowy
Długość kabla	30 cm lub dostosowane
Kolor kabla	Szary medyczny lub dostosowany
Funkcjonować	Transmisja TENS EMS, maszyna EKG EEG EKG
Minimalne zamówienie	100 SZT

To okrągłe złącze DIN 12-stykowe męskie do testowania zacisku zaciskowego Kabel elektrody jest dostosowywany przez naszych klientów, który jest szeroko stosowany w przemyśle medycznym, z wysokiej jakości miernikiem ekranowanego drutu klasy medycznej.

Tymczasem mamy wiele rodzajów [Niestandardowe kable medyczne](#), jak na przykład [Wieloprzewodowy kabel elektrody monitorującej EKG EEG](#), który z 8-kanalowym aktywnym kablem elektrod eeg i przewodem pasywnym eeg i .

[Wszelkie wymagania dotyczące tego dostosowanego kabla medycznego prosimy o kontakt.](#)

[Zdjęcie produktu:](#)





[Informacje o firmie. Przegląd](#)



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer
of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10 years
of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved
manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables,
medical cables and chargers with good quality and best price.



Często zadawane pytania

P1: Czy mogę rozpocząć zamówienie próbki, zanim zamówię więcej?

Odp.: Jasne, Heymed zapewnia bezpłatną próbkę, jeśli mamy zapasy, dostosowana próbka musi zostać obciążona kosztami konfiguracji. Doceniamy, że prosisz nas o próbkę, aby sprawdzić naszą jakość.

P2: Jakie metody płatności akceptujesz?

O: PayPal, T/T, przelew bankowy, Western Union i akredytywa

P3: Jak radzi sobie Twoja fabryka w zakresie kontroli jakości?

Odp.: Jakość jest priorytetem. Dział kontroli jakości z profesjonalnym specjalistą ds. zapewnienia jakości przywiązuje dużą wagę do kontroli jakości od samego początku do samego końca. Nasza fabryka uzyskała uwierzytelnienie Rohs, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008. Itp

P4: Fabryka? Tak! Czy mogę dostosować elementy, które mi się podobają, na przykład wydrukować własne logo lub zmodyfikować projekt?

Odp.: Tak, jesteśmy fabryką zatrudniającą ponad 100 pracowników. Oferujemy usługi OEM/ODM. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z nami lub naszym przedstawicielem handlowym.

P5: czas dostawy i gwarancja? Z jakiej usługi wysyłkowej skorzystasz w przypadku moich produktów?

Odp.: Nasz czas realizacji wynosi około 2-4 tygodni i możemy zaoferować 12-miesięczną gwarancję od dostawy. Używamy DHL, Fedex, UPS, TNT, EMS jako klienta.

P6: Gdzie znajduje się Twoja fabryka? Jak mogę tam zajrzeć?

O: Jasne. Z przyjemnością powitamy Cię w Dongguan i oprowadzimy po naszym miejscu pracy. Nasza fabryka znajduje się na 3. Piętro, budynek A, nr 8 Kangyang 1st Street, wioska Shebei, miasto Huangjiang, miasto Dongguan, Guangdong, Chiny.