

Nazwa produktu	Dostosowany 2,0 mm elektrodowy kołek Turn do 4,0 mm magnetycznego białego kabla do fizykoterapii Producent drutu ołowiu Dongguan
aplikacja	Maszyna stymulacyjna, narzędzie fizykoterapii
długość	10 cm, 20 cm, 50 cm, 100 cm lub zwyczaj
kolor	Czarny, szary, biały, czarny i zwyczajowy
Materiał przewodnika	Miedź w puszkach
pakiet	Pakowane osobno

Wyprodukowany przez profesjonalnego dostawcę ołowiu certyfikowanego ISO 13485 w Dongguan w Chinach **Dostosowywany kołek elektrody 2,0 mm do 4,0 mm magnetyczny biały kabel** jest przeznaczony do stosowania w urządzeniach fizykoterapii, dziesiątek i EMS. Połączka elektrody 2,0 mm zapewnia precyzyjne połączenie, a magnetyczne zatrzaski 4,0 mm zapewnia szybkie mocowanie i stabilną transmisję sygnału.

Kabel, zbudowany z wysokiej jakości, biokompatybilnych materiałów, oferuje doskonałą elastyczność i długą żywotność usług, dzięki czemu nadaje się do częstego stosowania klinicznego. Jego biała osłona klasy medycznej nie tylko zwiększa trwałość, ale także umożliwia łatwe czyszczenie i konserwację. Dla użytkowników, którzy wymagają alternatywnych konfiguracji wtyczek, rozważ nasze [Dostosowana wtyczka bezpieczeństwa DC2.35 mm do drutu ołowiu ołowiu ołkocznia 2,0 mm](#), który zapewnia bezpieczne i niezawodne połączenie dla podobnych zastosowań medycznych.

Dodatkowo nasz [4,0 mm medyczne męskie snapa silikonowa osłona do 4,0 mm medycznego żeńskiego kabla krotnego](#) Oferuje kolejne wysokowydajne rozwiązanie zaprojektowane dla urządzeń terapii TENS i EMS, zapewniając wyjątkową trwałość i przewodność do długoterminowego stosowania.





Certyfikacja i zgodność:

Kabel spełnia rygorystyczne standardy, aby zapewnić najwyższy poziom jakości i bezpieczeństwa w dziedzinie medycyny:

- **ISO 13485:** Certyfikacja zapewnia zgodność z międzynarodowymi standardami systemów zarządzania jakością sprzętu medycznego.
- **ISO 9001:** Upewnij się, że produkt jest wytwarzany w systemie zarządzania jakością dźwięku.
- **Zatwierdzenie FDA:** Produkt jest zarejestrowany w U.S. Food and Drug Administration i spełnia standardy urządzeń medycznych.
- **Certyfikacja CE MDR:** Zastosuj się do regulacji sprzętu medycznego UE (MDR) w celu zapewnienia bezpieczeństwa i skuteczności zastosowań medycznych.

Informacje o firmie. Przegląd



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer
of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10years
of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved
manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables,
medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO13485

FCC

CE

ROHS



UKCA

EPR

EPR

ISO9001

FAQ

P1: Czy mogę rozpocząć przykładowe zamówienie przed zamówieniem więcej?

Odp.: Oczywiście Heymed zapewni bezpłatne próbki, a jeśli będziemy mieć zapasy, niestandardowe próbki będą wymagały kosztów instalacji. Dziękujemy za poproszenie nas o sprawdzenie naszej jakości próbek.

P2: Jakie metody płatności akceptujesz?

Odp.: PayPal, T/T, przelew bankowy, Western Union i L/C

Pytanie 3: Jak radzi sobie twoja fabryka w kontroli jakości?

Odpowiedź: Jakość jest preferowana. Dział QC z profesjonalnymi ekspertami ds. Zapewnienia jakości przywiązuje dużą wagę do kontroli jakości od początku do końca. Nasza fabryka została certyfikowana przez ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008. ITP

Pytanie 4: Fabryka? Tak! Czy mogę dostosować moje ulubione przedmioty, takie jak drukowanie własnego logo lub modyfikowanie mojego projektu?

Odp.: Tak, jesteśmy fabryką z ponad 100 pracownikami. Zapewniamy usługi OEM/ODM. Skontaktuj się z nami lub naszym przedstawicielem handlowym, aby uzyskać szczegółowe informacje.

Pytanie 5: Czas dostawy i gwarancja? Jakich usług transportowych użyjesz do wysyłania moich produktów?

Odp.: Nasz czas dostawy wynosi około 2-4 tygodni i możemy zapewnić 12-miesięczną gwarancję dostawy. Używamy DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS jako klientów.

Pytanie 6: Gdzie jest Twoja fabryka? Jak mam odwiedzić?

Odpowiedź: Oczywiście. Z przyjemnością witamy Cię w Dongguan i pokazujemy nasze miejsce pracy. Nasza fabryka znajduje się w trzeciej. Budynek A, nr 8, położony przy Kangyang 1st Street, Shebei Village, Dongguacheng, prowincja Guangdong, Chiny