


Nazwa produktu	Dostosowany 2,54 mm 2 -pinowy męski wtyczka do elektrody 2,0 mm przewodowy przewód medyczny EKG Kabel EKG
aplikacja	Maszyna stymulacyjna, narzędzie fizykoterapii
długość	10 cm, 20 cm, 50 cm, 100 cm lub zwyczaj
kolor	Czarny, szary, biały, czarny i zwyczajowy
Materiał przewodnika	Miedź w puszkach
pakiet	Pakowane osobno

Produkowana przez profesjonalnego dostawcę kabli medycznych w Dongguan w Chinach, ta 2,54 mm 2 - Pinowa męska wtyczka do podwójnego kabla wiodącego w elektrodzie 2,0 mm jest zaprojektowana w celu kompatybilności z różnymi urządzeniami diagnostycznymi i terapeutycznymi, takimi jak systemy EKG, TENS, EMS i EMG. W przypadku aplikacji wymagających cieńszego śladu, nasz DC [2,35 mm samiec do DC 2,35 mm żeński kabel przedłużaczy](#) oferuje bardziej kompaktową alternatywę przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej wierności sygnału. Podobnie osoby potrzebujące wytrzymałej trwałości mogą zbadać [4pin 2,5 mm złącze skokowe do kabla szpilki 2,0 mm](#) , zbudowany ze wzmocnionym samowolą i grubsza izolacją dla wymagających środowisk klinicznych.

Ołoki igły typu pin 2,0 mm oferują bezpieczny interfejs z podkładkami elektrod, dostarczając spójne sygnały elektryczne podczas monitorowania lub terapii. Zbudowany z materiałów medycznych, takich jak TPU lub PVC, kabel jest zarówno elastyczny, jak i trwały do powtarzającego się zastosowania klinicznego.

Dostępne są niestandardowe długości, kolory i konfiguracje złącze, aby spełnić określone wymagania OEM/ODM. Idealny dla szpitali, centrów rehabilitacyjnych i producentów urządzeń fizjoterapii poszukujących niezawodnych, wysokiej jakości roztworów ołowiu elektrody.





Certyfikacja i zgodność:

Kabel spełnia rygorystyczne standardy, aby zapewnić najwyższy poziom jakości i bezpieczeństwa w dziedzinie medycyny:

- **ISO 13485:** Certyfikacja zapewnia zgodność z międzynarodowymi standardami systemów zarządzania jakością sprzętu medycznego.
- **ISO 9001:** Upewnij się, że produkt jest wytwarzany w systemie zarządzania jakością dźwięku.
- **Zatwierdzenie FDA:** Produkt jest zarejestrowany w U.S. Food and Drug Administration i spełnia standardy urządzeń medycznych.
- **Certyfikacja CE MDR:** Zastosuj się do regulacji sprzętu medycznego UE (MDR) w celu zapewnienia bezpieczeństwa i skuteczności zastosowań medycznych.

Informacje o firmie. Przegląd



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10years
of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved
manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



FAQ

P1: Czy mogę rozpocząć przykładowe zamówienie przed zamówieniem więcej?

Odp.: Oczywiście Heymed zapewni bezpłatne próbki, a jeśli będziemy mieć zapasy, niestandardowe próbki będą wymagały kosztów instalacji. Dziękujemy za poproszenie nas o sprawdzenie naszej jakości próbek.

P2: Jakie metody płatności akceptujesz?

Odp.: PayPal, T/T, przelew bankowy, Western Union i L/C

Pytanie 3: Jak radzi sobie twoja fabryka w kontroli jakości?

Odpowiedź: Jakość jest preferowana. Dział QC z profesjonalnymi ekspertami ds. Zapewnienia jakości przywiązuje dużą wagę do kontroli jakości od początku do końca. Nasza fabryka została certyfikowana przez ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008. ITP

Pytanie 4: Fabryka? Tak! Czy mogę dostosować moje ulubione przedmioty, takie jak drukowanie własnego logo lub modyfikowanie mojego projektu?

Odp.: Tak, jesteśmy fabryką z ponad 100 pracownikami. Zapewniamy usługi OEM/ODM. Skontaktuj się z nami lub naszym przedstawicielem handlowym, aby uzyskać szczegółowe informacje.

Pytanie 5: Czas dostawy i gwarancja? Jakich usług transportowych użyjesz do wysyłania moich produktów?

Odp.: Nasz czas dostawy wynosi około 2-4 tygodni i możemy zapewnić 12-miesięczną gwarancję dostawy. Używamy DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS jako klientów.

Pytanie 6: Gdzie jest Twoja fabryka? Jak mam odwiedzić?

Odpowiedź: Oczywiście. Z przyjemnością witamy Cię w Dongguan i pokazujemy nasze miejsce pracy. Nasza fabryka znajduje się w trzeciej. Budynek A, nr 8, położony przy Kangyang 1st Street, Shebei Village, Dongguacheng, prowincja Guangdong, Chiny