

Parametry produktu

Nazwa produktu	Dostosowane metalowe złącze żeńskie 4PIN Lemo do kabla fizjoterapeutycznego z końcówką PH2.0-4PIN
Złącze	4-pinowe metalowe złącze LEMO, Zacisk PH2.0-4PIN
Długość kabla	2,5 mln, 1 mln, 1,8 mln lub dostosowane
Kolor kabla	Czarny lub dostosowany
Zastosowane wyposażenie	Aparat EEG, EKG, EMG
Funkcjonować	Przesyłanie sygnału, wygoda
MOQ	1 szt

Kabel do fizjoterapii 4PIN Remo Metal żeński na terminal PH2.0-4PIN łączy w sobie bezpieczeństwo, niezawodność i wydajność terminali z łatwymi, szybkimi i bezpiecznymi operacjami podłączania i odłączania i nie powoduje wysunięcia wtyczki z gniazdka poprzez ciągnięcie kabla, co odgrywa rolę aktywną i ważną rolę w przemyśle wytwórczym, przemyśle medycznym, lotniczym i innych dziedzinach. Takich jak [hydroizolacja wtyczki lotniczej](#), I [podłączenie sprzętu do monitorowania fizykoterapii w jednostce](#), I [kabel wewnątrz komputera Nowe okablowanie samochodowe](#) i tak dalej.


Ponadto obsługujemy również niestandardowe wielopinowe złącze Lemo w celu dostosowania. Kompatybilny z odpowiednimi odpowiednikami innych złączy zastosowanych do wewnętrznej linii komputera nowego okablowania pojazdu energetycznego oraz sprzętu dźwiękowego i kabla EKG i tak dalej, na przykład [FGG 1B 8-pinowe metalowe złącze LEMO do 6-pinowego samoblokującego kabla głowicy lotniczej Push Pull](#) , and, I [4-pinowe plastikowe złącze LEMO do męskiego kabla elektrody dla TENS](#)

Zdjęcie produktu:





Informacje o firmie. Przegląd



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer
of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10 years
of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved
manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables,
medical cables and chargers with good quality and best price.



Często zadawane pytania

P1: Czy mogę rozpocząć zamówienie próbne, zanim zamówię więcej?

Odp.: Jasne, Heymed zapewnia bezpłatną próbkę, jeśli mamy zapasy, za niestandardową próbkę należy zapłacić koszt konfiguracji. Jesteśmy wdzięczni za poproszenie nas o próbkę w celu sprawdzenia naszej jakości.

P2: Jakie metody płatności akceptujecie?

Odp.: PayPal, T/T, przelew bankowy, Western Union i akredytywa

P3: Jak radzi sobie Twoja fabryka w zakresie kontroli jakości?

Odp.: Jakość jest priorytetem. Dział kontroli jakości wraz z profesjonalnym specjalistą ds. zapewnienia jakości przywiązuje dużą wagę do kontroli jakości od samego początku do samego końca. Nasza fabryka uzyskała uwierzytelnienie Rohs, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008. Itp

P4: Fabryka? Tak! Czy mogę dostosować elementy, które mi się podobają, na przykład wydrukować własne logo lub zmodyfikować projekt?

Odp.: Tak, jesteśmy fabryką zatrudniającą ponad 100 pracowników. Oferujemy usługę OEM/ODM. W celu uzyskania szczegółów prosimy o kontakt z nami lub naszym przedstawicielem handlowym.

P5: Czas dostawy i gwarancja? Z jakiej usługi wysyłkowej skorzystasz dla moich produktów?

Odp.: Nasz czas realizacji wynosi około 2-4 tygodni i możemy zaoferować 12-miesięczną gwarancję od dostawy. Jako klienta używamy DHL, Fedex, UPS, TNT, EMS.

P6: Gdzie znajduje się Twoja fabryka? Jak mogę tam odwiedzić?

Odpowiedź: Jasne. Z przyjemnością powitamy Cię w Dongguan i oprowadzimy po naszym miejscu pracy. Nasza fabryka znajduje się w 3. Piętro, budynek A, nr 8 Kangyang 1st Street, wioska Shebei, miasto Huangjiang, miasto Dongguan, Guangdong, Chiny.