

Parametry produktu

Nazwa produktu	Wtyk męski Złącze DB37Pin do żeńskiego przewodu zatrzaskowego elektrody
Złącze	Wtyk męski DB37pin, 18-częściowy żeński zatrzask elektrody
Długość kabla	30 cm lub dostosowane
Kolor kabla	Medyczny szary, czarny lub dostosowany
Funkcjonować	Transmisja TENS EMS, maszyna EKG EEG EKG
Minimalne zamówienie	100 SZT

Ten adapter złącza męskiego DB37 37-pinowy przedłużacz szeregowy do żeńskiego przycisku zatrzaskowego z 18-żyłowym przewodem, który jest szeroko stosowany w przemyśle medycznym, jest to również dostosowany do innowacji kabel, który łączy się z wtyczką portu szeregowego D-sub i żeńskim kablem zatrzaskowym elektrody. We mamy również inne niestandardowe kable z kablem szeregowym RS232 D-SUB, takie jak [.](#)


[Tymczasem mamy duże doświadczenie w niestandardowych kablach, takich jak Kable szeregowe i równoległe and Niestandardowe kable medyczne.](#) Jeśli masz ny wymagań tego niestandardowego kabla medycznego, skontaktuj się z nami.

Zdjęcie produktu:





Informacje o firmie. Przegląd



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10 years
of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved
manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO13485

FCC

CE

RoHS



UKCA

EPR

EPR

ISO9001

Często zadawane pytania

P1: Czy mogę rozpocząć zamówienie próbki, zanim zamówię więcej?

Odp.: Jasne, Heymed zapewnia bezpłatną próbkę, jeśli mamy zapasy, dostosowana próbka musi zostać obciążona kosztami instalacji. Doceniamy, że prosisz nas o próbkę, aby sprawdzić naszą jakość.

P2: Jakie metody płatności akceptujesz?

O: PayPal, T/T, przelew bankowy, Western Union i akredytywa

P3: Jak radzi sobie Twoja fabryka w zakresie kontroli jakości?

Odp.: Jakość jest priorytetem. Dział kontroli jakości z profesjonalnym specjalistą ds. zapewnienia jakości przywiązuje dużą wagę do kontroli jakości od samego początku do samego końca. Nasza fabryka uzyskała uwierzytelnienie Rohs, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008. Itp

P4: Fabryka? Tak! Czy mogę dostosować elementy, które mi się podobają, na przykład wydrukować własne logo lub zmodyfikować projekt?

Odp.: Tak, jesteśmy fabryką zatrudniającą ponad 100 pracowników. Oferujemy usługi OEM/ODM. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z nami lub naszym przedstawicielem handlowym.

P5: czas dostawy i gwarancja? Z jakiej usługi wysyłkowej skorzystasz w przypadku moich produktów?

Odp.: Nasz czas realizacji wynosi około 2-4 tygodni i możemy zaoferować 12-miesięczną gwarancję od dostawy. Używamy DHL, Fedex, UPS, TNT, EMS jako klienta.

P6: Gdzie znajduje się Twoja fabryka? Jak mogę tam zajrzeć?

O: Jasne. Z przyjemnością powitamy Cię w Dongguan i oprowadzimy po naszym miejscu pracy. Nasza fabryka znajduje się na 3. Piętro, budynek A, nr 8 Kangyang 1st Street, wioska Shebei, miasto Huangjiang, miasto Dongguan, Guangdong, Chiny.