

Parametry produktu

Nazwa produktu	Dostosowany mały silikonowy ujemny podkładka elektrody ujemna do otwarcia wielokrotnego użytku BLK Medical Grade
Tworzywo	Silikon/stal nierdzewna
Kolor	Czarny
Urządzenia stosowane	Dziesięć maszyn, podkładka ESU
Funkcjonować	Medical Health Services, Talerz pacjentów, elektrochirurgiczne
MOQ	500pcs

W dziedzinie akcesoriów medycznych produkty zaprojektowane dla optymalnej przewodności i komfortu w zastosowaniach medycznych i rehabilitacyjnych, takich jak *Mała silikonowa płyta ujemna - otworzyć model BLK*, są wysoko cenione.. [Zintegrowany kabel elektrody ołowiowej](#) Podobnie odgrywa kluczową rolę w dziedzinie medycyny. Powszechnie stosowany z różnymi urządzeniami medycznymi, umożliwia precyzyjną transmisję sygnału, zapewniając silne wsparcie dla diagnozy medycznej i leczenia - podobnie jak mała silikonowa płyta ujemna, jest niezbędnym akcesorium w procedurach medycznych.

Innym porównywalnym produktem jest [Podkładki elektrod](#). Podobnie jak czarna silikonowa płyta ujemna, podkładki te są wytwarzane z materiałów wysokiej jakości, aby zapewnić doskonałe przyleganie skóry. Są one szeroko stosowane w różnych terapiach rehabilitacyjnych i zastosowaniach w monitorowaniu medycznym, pomagając pacjentom w lepszym leczeniu.

Zdjęcie produktu:





Informacje o firmie. Przegląd



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer
of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10 years
of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved
manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables,
medical cables and chargers with good quality and best price.



FAQ

P1: Czy mogę rozpocząć przykładowe zamówienie, zanim zamówię więcej?

Odp.: Jasne, HeyMED zapewnia bezpłatną próbkę, jeśli mamy zapas, dostosowana próbka musi zostać obciążona kosztem konfiguracji. Doceniamy, że poprosisz nas o próbkę, aby sprawdzić naszą jakość.

P2: Jakie metody płatności akceptujesz?

Odp.: PayPal, T/T, przelew bankowy, Western Union i L/C

P3: Jak radzi sobie twoja fabryka w zakresie kontroli jakości?

Odp.: Jakość jest priorytetem. Dział QC z profesjonalnym specjalistą ds. Zapewnienia jakości przywiązuje do samego początku wielką wagę do kontroli jakości do samego początku. Nasza fabryka uzyskała uwierzytelnianie ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008. Itp

P4: Fabryka? Tak! Czy mogę dostosować elementy, które lubię, takie jak wydrukowanie własnego logo lub zmodyfikowanie projektu?

Odp.: Tak, jesteśmy fabryką z ponad 100 pracownikami. Oferujemy usługę OEM/ODM. Skontaktuj się z nami lub naszym przedstawicielem handlowym, aby uzyskać szczegółowe informacje.

P5: Czas dostawy i gwarancja? Jakiej usługi wysyłki użyjesz do moich produktów?

Odp.: Nasz czas realizacji wynosi około 2-4 tygodni i możemy zaoferować 12-miesięczną gwarancję na dostawę. Używamy DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS jako klienta.

P6: Gdzie znajduje się Twoja fabryka? Jak mogę tam odwiedzić?

Odp.: Jasne. Z przyjemnością witamy Cię w Dongguan i pokazujemy w naszym miejscu pracy. Nasza fabryka znajduje się na 3. miejscu. Podłoga, budynek A, nr 8 Kangyang 1st Street, Shebei Village, Huangjiang Town, Dongguan City, Guangdong, Chiny.