

## Parametry produktu

|                       |                                                                               |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa produktu        | Kabel D-Sub DB25 męski na męski 25-pinowy przedłużacz portu szeregowego RS232 |
| Złącze                | DB25pin męski na męski                                                        |
| Długość kabla         | 30 cm lub dostosowane                                                         |
| Kolor kabla           | Czarny lub dostosowany                                                        |
| Stosowane wyposażenie | Komputer, drukarka, skaner, maszyna POS, monitor                              |
| Funkcjonować          | Szybki transfer danych                                                        |
| Minimalne zamówienie  | 100 SZT                                                                       |

Nowy kabel D-sub z osłoną ochronną, przedłużacz szeregowy DB25 męski na męski, połączony kabel szeregowy RS232 25Pins do drukarki, skanera. Poza tym nasze złącza szeregowy DB25 wykorzystują połączone styki, które są odporne na korozję i zapewniają niezawodne połączenie.

## Zdjęcie produktu:












**Informacje o firmie. Przegląd**



## About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer  
of Customized Cables.



2000 M<sup>2</sup>  
Factory space with 10 years  
of production experience



100+  
Employees



OEM/ODM  
Support cable customized



TOP 500  
Bands approved  
manufacturer



## Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables,  
medical cables and chargers with good quality and best price.



## Często zadawane pytania

### **P1: Czy mogę rozpocząć zamówienie próbki, zanim zamówię więcej?**

Odp.: Jasne, Heymed zapewnia bezpłatną próbkę, jeśli mamy zapasy, dostosowana próbka musi zostać obciążona kosztami konfiguracji. Doceniamy, że prosisz nas o próbkę, aby sprawdzić naszą jakość.

### **P2: Jakie metody płatności akceptujesz?**

O: PayPal, T/T, przelew bankowy, Western Union i akredytywa

### **P3: Jak radzi sobie Twoja fabryka w zakresie kontroli jakości?**

Odp.: Jakość jest priorytetem. Dział kontroli jakości z profesjonalnym specjalistą ds. zapewnienia jakości przywiązuje dużą wagę do kontroli jakości od samego początku do samego końca. Nasza fabryka uzyskała uwierzytelnienie Rohs, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008. Itp

### **P4: Fabryka? Tak! Czy mogę dostosować elementy, które mi się podobają, na przykład wydrukować własne logo lub zmodyfikować projekt?**

Odp.: Tak, jesteśmy fabryką zatrudniającą ponad 100 pracowników. Oferujemy usługi OEM/ODM. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z nami lub naszym przedstawicielem handlowym.

### **P5: czas dostawy i gwarancja? Z jakiej usługi wysyłkowej skorzystasz w przypadku moich produktów?**

Odp.: Nasz czas realizacji wynosi około 2-4 tygodni i możemy zaoferować 12-miesięczną gwarancję od dostawy. Używamy DHL, Fedex, UPS, TNT, EMS jako klienta.

### **P6: Gdzie znajduje się Twoja fabryka? Jak mogę tam zajrzeć?**

O: Jasne. Z przyjemnością powitamy Cię w Dongguan i oprowadzimy po naszym miejscu pracy. Nasza fabryka znajduje się na 3. Piętro, budynek A, nr 8 Kangyang 1st Street, wioska Shebei, miasto Huangjiang, miasto Dongguan, Guangdong, Chiny.