


Nazwa produktu	DC2.35 mm Bezpieczeństwo standardowe wtyczka męska do 2 przewodów 2,0 mm elektrody pinowe kabel pleciony Producent drutu ołowiu TENS EMS
aplikacja	Maszyna stymulacyjna, narzędzie fizykoterapii
długość	10 cm, 20 cm, 50 cm, 100 cm lub zwyczaj
kolor	Czarny, szary, biały, czarny i zwyczajowy
Materiał przewodnika	Miedź w puszkach
pakiet	Pakowane osobno

Wyprodukowany przez profesjonalnego dostawcę przewodów medycznych w Dongguan w Chinach, ten trwały i bezpieczny kabel DC od 2,35 mm do 2-wiodący 2,0 mm elektrody jest zbudowany w celu spełnienia międzynarodowych standardów urządzeń medycznych. Męska wtyczka DC wzmocniona bezpieczeństwem zapewnia bezpieczne wstawienie do urządzeń stymulacyjnych, podczas gdy zaplatany korpus kabla zapewnia dodatkową elastyczność i wydajność przeciwbławiczą idealną do częstego użytku klinicznego lub domowego.

Każdy [2,0 mm złącze szpilki](#) jest kompatybilny z powszechnie używanymi podkładkami elektrodowymi do systemów elektroterapii. Kabel jest odpowiedni dla dziesiątek, EMS i podobnych urządzeń i jest często stosowany w leczeniu bólu i klinikach fizjoterapii. Podobne plecione projekty - takie jak nasze [lgła elektrodowa 2,0 mm do magnetycznego kabla krotnego](#)- Dostępne są również dla różnorodnych interfejsów połączeń.

Obsługujemy pełne dostosowywanie OEM/ODM, w tym etykietowanie prywatne, kodowanie kolorów, opakowanie niestandardowe i regulacje długości kabli. Wszystkie kable są zgodne z ROHS i produkowane na podstawie certyfikacji ISO13485, zapewniając bezpieczne i stabilne dostarczanie sygnału w wymagających środowiskach.






Certyfikacja i zgodność:

Kabel spełnia rygorystyczne standardy, aby zapewnić najwyższy poziom jakości i bezpieczeństwa w dziedzinie medycyny:

- **ISO 13485:** Certyfikacja zapewnia zgodność z międzynarodowymi standardami systemów zarządzania jakością sprzętu medycznego.
- **ISO 9001:** Upewnij się, że produkt jest wytwarzany w systemie zarządzania jakością dźwięku.
- **Zatwierdzenie FDA:** Produkt jest zarejestrowany w U.S. Food and Drug Administration i spełnia standardy urządzeń medycznych.
- **Certyfikacja CE MDR:** Zastosuj się do regulacji sprzętu medycznego UE (MDR) w celu zapewnienia bezpieczeństwa i skuteczności zastosowań medycznych.

Informacje o firmie. Przegląd



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10 years
of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved
manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



FAQ

P1: Czy mogę rozpocząć przykładowe zamówienie przed zamówieniem więcej?

Odp.: Oczywiście Heymed zapewni bezpłatne próbki, a jeśli będziemy mieć zapasy, niestandardowe próbki będą wymagały kosztów instalacji. Dziękujemy za poproszenie nas o sprawdzenie naszej jakości próbek.

P2: Jakie metody płatności akceptujesz?

Odp.: PayPal, T/T, przelew bankowy, Western Union i L/C

Pytanie 3: Jak radzi sobie twoja fabryka w kontroli jakości?

Odpowiedź: Jakość jest preferowana. Dział QC z profesjonalnymi ekspertami ds. Zapewnienia jakości przywiązuje dużą wagę do kontroli jakości od początku do końca. Nasza fabryka została certyfikowana przez ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008. ITP

Pytanie 4: Fabryka? Tak! Czy mogę dostosować moje ulubione przedmioty, takie jak drukowanie własnego logo lub modyfikowanie mojego projektu?

Odp.: Tak, jesteśmy fabryką z ponad 100 pracownikami. Zapewniamy usługi OEM/ODM. Skontaktuj się z nami lub naszym przedstawicielem handlowym, aby uzyskać szczegółowe informacje.

Pytanie 5: Czas dostawy i gwarancja? Jakich usług transportowych użyjesz do wysyłania moich produktów?

Odp.: Nasz czas dostawy wynosi około 2-4 tygodni i możemy zapewnić 12-miesięczną gwarancję dostawy. Używamy DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS jako klientów.

Pytanie 6: Gdzie jest Twoja fabryka? Jak mam odwiedzić?

Odpowiedź: Oczywiście. Z przyjemnością witamy Cię w Dongguan i pokazujemy nasze miejsce pracy. Nasza fabryka znajduje się w trzeciej. Budynek A, nr 8, położony przy Kangyang 1st Street, Shebei Village, Dongguacheng, prowincja Guangdong, Chiny